



Ny standard för skenor

Ett anpassningsbart LED-skensystem som kombinerar de beprövade fördelarna hos elektriska skenor som möjliggör flexibel placering av linjära paneler med flera kombinationer av flöde/längd med specialdesignade linser för att rikta ljuset där det behövs. En lösning som gör det möjligt att utforma nya projekt med anpassat antal linjära paneler och en lösning för eftermontering på gamla installationer – Uppdaterar din tillämpning med de senaste belysningsmöjligheterna. Nu och i framtiden.

Fördelar

- Du kan enkelt eftermontera "gamla" Maxos- och TTX400- elektriska enheter med betydande energibesparingar med UE-portföljen
- Uppgradera till Interact-system för att få fler besparingar
- Flexibel skeninfrastruktur med en lösning för alla elektriska scenarier och mycket mer
- Pålitlig och långvarig prestanda i hela erbjudandet

Applications

- Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
- Tillverkning
- Lagerlokaler

Funktioner

- Förenklat panelutbud -> 1,5 m och 2,25 m byggt på modulära komponenter.
- Hög effektivitet upp till 200 lm/W i UE-området
- Bibehållet ljusflöde L85 100k timmar över hela utbudet
- Dedikerade sensorenheter för uppgradering till Interact-systemalternativ

Versions



Maxos unify panel for
4MX656 trunk white



Maxos unify panel 2215mm
for track white




Maxos unify panel for track
black




Maxos unify panel for track
white


Måttskiss



LL551X 40S/840 NE DIA WB WH



LL553X 105S/840 UE DIA NB WH



LL552X 160S/840 UE SIA NB WH

Produktinformation



Maxos unify optical design

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	1%

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3]]

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	-

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.34. 0.35) SDCM <3

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Optiktyp
910925870859	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	4 000 lm	167 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870860	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	8 000 lm	167 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870861	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	8 000 lm	167 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870862	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	10 500 lm	162 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870863	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	4 000 lm	195 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870864	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	8 000 lm	195 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870865	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	8 000 lm	195 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870866	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	10 500 lm	188 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870929	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	10 500 lm	162 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870930	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	4 000 lm	167 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870931	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	8 000 lm	167 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870932	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	8 000 lm	167 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870933	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	10 500 lm	162 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870934	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	10 500 lm	162 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870850	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	6 200 lm	175 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870851	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	16 000 lm	163 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870852	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	6 200 lm	200 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870853	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	16 000 lm	191 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870854	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	6 200 lm	180 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870855	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	16 000 lm	163 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870856	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	6 200 lm	197 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870857	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	10 000 lm	196 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870858	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	16 000 lm	191 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870846	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	4 000 lm	195 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870847	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	8 000 lm	195 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870848	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	8 000 lm	195 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870849	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	10 500 lm	188 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870842	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	4 000 lm	167 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870843	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	8 000 lm	167 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910925870844	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	8 000 lm	167 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870845	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	10 500 lm	162 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910925870925	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	10 500 lm	162 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910925870859	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
910925870860	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
910925870861	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
910925870862	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
910925870863	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910925870864	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	41 W
910925870865	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	41 W
910925870866	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	56 W
910925870929	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W
910925870930	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	24 W
910925870931	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	48 W
910925870932	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	48 W
910925870933	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	65 W
910925870934	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	65 W
910925870850	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	35,5 W
910925870851	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	98 W
910925870852	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31 W
910925870853	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84 W
910925870854	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	34,5 W
910925870855	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	98 W
910925870856	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	31,5 W
910925870857	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	51 W
910925870858	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	84 W
910925870846	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	20,5 W
910925870847	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	41 W
910925870848	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	41 W
910925870849	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	56 W
910925870842	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
910925870843	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
910925870844	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
910925870845	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
910925870925	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910925870859	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	Vit
910925870860	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	Vit
910925870861	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	Vit
910925870862	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	Vit
910925870863	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	Vit
910925870864	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	Vit
910925870865	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	Vit
910925870866	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	Vit
910925870929	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	Vit
910925870930	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	Vit
910925870931	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	Vit


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910925870932	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	Vit
910925870933	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	Vit
910925870934	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	Vit
910925870850	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	Vit
910925870851	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	Vit
910925870852	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	Vit
910925870853	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	Vit
910925870854	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	Vit
910925870855	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	Vit
910925870856	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	Vit
910925870857	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	Vit
910925870858	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	Vit
910925870846	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	Svart
910925870847	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	Svart
910925870848	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	Svart
910925870849	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	Svart
910925870842	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	Vit
910925870843	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	Vit
910925870844	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	Vit
910925870845	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	Vit
910925870925	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	Vit


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925870859	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	LL553X
910925870860	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	LL553X
910925870861	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	LL553X
910925870862	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	LL553X
910925870863	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	LL553X
910925870864	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	LL553X
910925870865	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	LL553X
910925870866	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	LL553X
910925870929	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	LL553X
910925870930	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
910925870931	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
910925870932	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
910925870933	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
910925870934	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
910925870850	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	LL552X
910925870851	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	LL552X
910925870852	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	LL552X


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925870853	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	LL552X
910925870854	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	LL552X
910925870855	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	LL552X
910925870856	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	LL552X
910925870857	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	LL552X
910925870858	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	LL552X
910925870846	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	LL551X
910925870847	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	LL551X
910925870848	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	LL551X
910925870849	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	LL551X
910925870842	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	LL551X
910925870843	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	LL551X
910925870844	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	LL551X
910925870845	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	LL551X
910925870925	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	LL551X

Polar normal diagrams







LL550XI - 910925870845




LL550XI - 910925870849




LL550XI - 910925870855




LL550XI - 910925870853




LL550XI - 910925870865




LL550XI - 910925870842




LL550XI - 910925870864




LL550XI - 910925870846




LL550XI - 910925870852




LL550XI - 910925870850




LL550XI - 910925870857




LL550XI - 910925870847




LL550XI - 910925870862




LL550XI - 910925870844




LL550XI - 910925870866




LL550XI - 910925870863




LL550XI - 910925870859




LL550XI - 910925870858




LL550XI - 910925870861




LL550XI - 910925870925




LL550XI - 910925870934




LL550XI - 910925870933




LL550XI - 910925870929



LL550XI - 910925870930



LL550XI - 910925870932



LL550XI - 910925870931