


Flex Cove G5

LS170



FlexCove G5: crea hermosas cornisas con tiras de iluminación LED flexibles, ajustables y eficientes en el consumo de energía

Philips FlexCove G5 es la última generación de nuestra popular iluminación LED para cornisas. Esta nueva familia integral de tiras de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas y así crear ambientes hermosos que resaltan los detalles arquitectónicos con luz blanca o de colores personalizables. Estas tiras de iluminación de cornisas personalizables también prometen un rendimiento de ahorro de energía excelente y una uniformidad de iluminación y consistencia del color increíbles. Todo esto con una vida útil prolongada que promete menos deterioro del lumen o cambios del color. Por lo que, con FlexCove G5, puede adaptar su iluminación de acento a las necesidades de cualquier proyecto, a la perfección.

Beneficios

- Iluminación LED de cornisas con consumo de energía eficiente
- Diseño flexible para líneas rectas o curvas
- Excelente uniformidad de iluminación con consistencia del color
- Una larga vida útil de calidad y confiabilidad

Applications

- Hotelería
- Oficinas
- Tiendas minoristas

Características

- Hasta 140 lm/W para un rendimiento de energía eficiente
- Opciones disponibles de 400 lm a 2000 lm, ambas con opción de CRI 80 o CRI 90

- Desviación estándar de la correspondencia de colores (SDCM) 3
- Vida útil de 30 000 horas a L70B50
- Versiones en blanco y RGB+W personalizables disponibles

Versions

Flex Cove G5



Flex Cove G5




Flex Cove G5




Flex Cove G5





Plano de dimensiones



LS170S LED8 840 IP20 L5000 G2



LS170S LED12 827 IP44 L5000 G2



LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2

LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2

Información general

Controlador incluido No

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) >80

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada 24 CC V
Frecuencia de línea - Hz
Clase de protección IEC Clase de seguridad III

Controles y atenuación

Regulable Sí: comprobar la compatibilidad con balastros

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa -
Código de protección de impacto mec. IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica Sin lentes

Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
911401554042	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2	745 lm	2700 K	98 lm/W
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	1.250 lm	4000 K	108 lm/W
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	1.665 lm	4000 K	107 lm/W
911401555442	LS170S LED12 827 IP44 L5000 G2	1.125 lm	2700 K	98 lm/W
911401553942	LS170S LED8 840 IP20 L5000 G2	830 lm	4000 K	109 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401554042	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2	34 W
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	49 W
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	63 W
911401555442	LS170S LED12 827 IP44 L5000 G2	49 W
911401553942	LS170S LED8 840 IP20 L5000 G2	34 W

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Código de protección de ingreso
911401554042	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2	IP44
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401555442	LS170S LED12 827 IP44 L5000 G2	IP44
911401553942	LS170S LED8 840 IP20 L5000 G2	IP20