



En iyi performans ve sürdürülebilirlik için

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel bir floresan şekline entegre eder. Eşsiz tasarımı, geleneksel floresandan ayırt edilemeyen, aynı tipte mükemmel bir görünüm yaratır. Bu T8 LED tüpler, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarrufla bu tüp her zorlu uygulamanın üstesinden gelir.

[BENEFITS]

- Her uygulama için çözüm sağlayan mutlak performans
- Düşük enerji tüketimi ve uzun kullanım ömrü ile benzersiz tasarruf
- Sağlam ve güvenilir: günlük koşullara ayak uydurur

[APPLICATIONS]

- Otoparklar
- Depolar / soğuk odalar / tabelalar
- Taşımacılık ve dağıtım alanları
- Gıda ve Müzeler

[FEATURES]

- EM balast veya şebeke üzerindeki mevcut T8 lambaları değiştirin
- > floresan tüplere kıyasla 185 lm/W'a kadar %50 enerji tasarrufu


- 75.000 saate kadar ekstra uzun ömür
- Kırılmaz, IEC 61549'a göre 4 m yükseklikten düz betona yatay düşme testinden geçmiştir.
- Ürün düzeyinde NSF sertifikasıyla desteklenen, ilave koruma gerektirmeyen kolay HACCP uygulaması sağlayın.
- Gerekliğinde daha yüksek akı sağlamak için 160° küçük ışın açısı
- Cıva içermez
- NOT: Bu lambaların kullanıldığı herhangi bir kurulumun toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı kurulumun tasarımına göre belirlenecektir.

[VERSIONS]




LEDtube Ecofit 16W G13 840
24D ND

[DIMENSIONALDRAWING]



D1	D2	A1	A2	A3
25.7mm	28mm	1198mm	1205mm	1212mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm



D1	D2	A1	A2	A3
25.7mm	28mm	437mm	442mm	452mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube DC72-110V 450mm 6W 840 T8	25,7 mm	28 mm	437 mm	442 mm	452 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13
Nominal kullanım ömrü	50.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	240 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	- Hz
Giriş Frekansı	- Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T8

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
-------------------------	------------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	2.700 lm
73687300	MASTER LEDtube DC72-110V 450mm 6W 840 T8	850 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	18 W
73687300	MASTER LEDtube DC72-110V 450mm 6W 840 T8	6 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	18 kWh
73687300	MASTER LEDtube DC72-110V 450mm 6W 840 T8	6 kWh