



MASTER LEDspot MR16 – ideální řešení bodového osvětlení

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Výhody

- Úspory energie až 80 % ve srovnání s běžnými halogenovými žárovkami
- Přímá náhrada 12V halogenových zdrojů s patičí GU5.3
- Široká kompatibilita s transformátory

Applications

- Ideální pro osvětlení v hotelích, nemocnicích, obchodech a muzeích (chodby, výtahy, vitríny)

Vlastnosti

- Stmívatelné (verze 7–35W a 10–50W)
- Patentovaný inteligentní driver
- Mechanismus pohybu vzduchu (aktivní chlazení větrákem) s velmi nízkou hlučností
- Životnost 25000 až 45000 hodin
- Index barevného podání 90 (pouze model MR11)

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Versions



LEDspots MAS MR16 GU5,3




LEDspots MAS SLR 2 MR11
GU4




LEDspots MAS MR16 GU5,3 1

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	50,5 mm	45,5 mm



Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35,1 mm	39,5 mm

Obecné informace

Cyklus zapnutí 50 000

Světelně technické

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

Provozní a elektrické

Frekvence sítě - Hz
Vstupní frekvence - Hz
Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky Čiré

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky	Nominální životnost
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	GU5.3	25 000 h
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	GU5.3	25 000 h
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	GU5.3	25 000 h
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	GU5.3	25 000 h
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	GU5.3	25 000 h
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	GU5.3	25 000 h
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	GU5.3	25 000 h
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	GU5.3	25 000 h
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	GU5.3	25 000 h

Order Code	Full Product Name	Patice krytky	Nominální životnost
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	GU4	40 000 h
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	GU5.3	25 000 h
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	GU5.3	25 000 h
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	GU5.3	25 000 h

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Vyzařovací úhel (jmen.)	Světelný tok	Svítivost (jmen.)	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	927	36 stupňů	450 lm	1 300 cd	2700 K	90
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	930	36 stupňů	460 lm	1 300 cd	3000 K	90
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	940	36 stupňů	490 lm	1 200 cd	4000 K	90
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	927	60 stupňů	450 lm	600 cd	2700 K	90
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	930	60 stupňů	460 lm	600 cd	3000 K	90
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	940	60 stupňů	490 lm	550 cd	4000 K	90
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	927	36 stupňů	621 lm	1 600 cd	2700 K	90
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	930	36 stupňů	630 lm	1 600 cd	3000 K	90
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	940	36 stupňů	660 lm	1 500 cd	4000 K	90
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	827	24 stupňů	200 lm	1 000 cd	2700 K	80
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	927	60 stupňů	621 lm	750 cd	2700 K	90
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	930	60 stupňů	630 lm	800 cd	3000 K	90
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	940	60 stupňů	660 lm	770 cd	4000 K	90

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	5,8 W	35 W
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	5,8 W	35 W
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	5,8 W	35 W
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	5,8 W	35 W
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	5,8 W	35 W
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	5,8 W	35 W
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	7,5 W	50 W
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	7,5 W	50 W
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	7,5 W	50 W
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	3,5 W	20 W
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	7,5 W	50 W
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	7,5 W	50 W
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	7,5 W	50 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	85 °C
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	85 °C
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	85 °C
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	85 °C
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	85 °C
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	85 °C
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	95 °C
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	95 °C
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	95 °C
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	85 °C
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	95 °C
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	95 °C
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	95 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	Pouze s určitými stmívači
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	Pouze s určitými stmívači
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	Pouze s určitými stmívači
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	Pouze s určitými stmívači
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	Pouze s určitými stmívači
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	Pouze s určitými stmívači
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	Pouze s určitými stmívači
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	Pouze s určitými stmívači
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	Pouze s určitými stmívači
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	Ne
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	Pouze s určitými stmívači
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	Pouze s určitými stmívači
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	Pouze s určitými stmívači

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	MR16
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	MR16
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	MR16
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	MR16
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	MR16
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	MR16
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	MR16

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	MR16
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	MR16
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	MR11
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	MR16
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	MR16
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	MR16

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h	Rozsah okolní teploty
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	6 kWh	-20 až +40 °C
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	6 kWh	-20 až +40 °C
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	6 kWh	-20 až +40 °C
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	6 kWh	-20 až +40 °C
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	6 kWh	-20 až +40 °C
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	6 kWh	-20 až +40 °C
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	8 kWh	-20 až +40 °C
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	8 kWh	-20 až +40 °C
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	8 kWh	-20 až +40 °C
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	4 kWh	-20 až +45 °C
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	8 kWh	-20 až +40 °C
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	8 kWh	-20 až +40 °C
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	8 kWh	-20 až +40 °C