



Ιδανική λύση αντικατάστασης σποτ αλογόνων

MASTER LEDspot 230V

Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας. Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ, βιτρίνες, και ντουλάπες. Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα φωτισμού και δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθείας αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.

Οφέλη

- 80 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Συμβατότητα με μεγάλος εύρος ρυθμιστών έντασης φωτισμού

Χαρακτηριστικά

- Συμβατός με ένα μεγάλο αριθμό ρυθμιστών έντασης
- Διάρκεια ζωής 25.000 έως 45.000 ωρών
- Σαφώς καθορισμένη διάχυση δέσμης
- Φως χωρίς ακτινοβολία UV και IR για λιγότερη θερμότητα και προστασία των αντικειμένων που έχουν ευαισθησία στο φως

MASTER LEDspot 230V


Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Είσοδοι και χώροι αναμονής, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες


Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot 230V

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	PAR16
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C

Order Code	Full Product Name	Κύκλος λειτουργίας
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50.000
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50.000
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50.000
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50.000
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50.000
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50.000
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50.000
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50.000
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50.000
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50.000
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50.000
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50.000
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50.000
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	25.000
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	25.000
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	25.000
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50.000
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50.000
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50.000

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

		Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name				
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	575 lm
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	922-927	575 lm
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	575 lm
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	575 lm
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	575 lm
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	36 μοίρα(ες)	6500 K	965	575 lm
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	922-927	280 lm
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	922-927	355 lm
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	270 lm
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	270 lm
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	285 lm
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	927	270 lm
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	355 lm
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	365 lm

MASTER LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Γωνία	Σχετική	Κωδικός	Φωτεινή
		δέσμης	θερμοκρασία		
		(ονομ.)	χρώματος	χρώματος	ροή
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	380 lm
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	927	355 lm
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	930	365 lm
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	60 μοίρα(ες)	4000 K	940	370 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ένταση φωτός (ονομ.)
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	850 cd
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	950 cd
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	950 cd
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	1.000 cd
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	1.000 cd
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	1.000 cd
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	550 cd
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	700 cd
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	600 cd
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	600 cd
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	600 cd

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Line	Κατανάλωση	Αντίστοιχη
		Frequency	ενέργειας	ισχύς
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 to 60 Hz	6,2 W	80 W
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	-	5,5 W	80 W
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	-	5,5 W	80 W
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	-	5,5 W	80 W
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	-	5,5 W	80 W
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	-	5,5 W	80 W
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	-	2,8 W	35 W
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	-	3,7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Γωνία	Σχετική	Κωδικός	Φωτεινή
		δέσμης	θερμοκρασία		
		(ονομ.)	χρώματος	χρώματος	ροή
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	120 μοίρα(ες)	3000 K	930	650 lm
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	120 μοίρα(ες)	4000 K	940	680 lm
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	120 μοίρα(ες)	6500 K	965	680 lm

Order Code	Full Product Name	Ένταση φωτός (ονομ.)
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	300 cd
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	750 cd
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	750 cd
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	800 cd
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	400 cd
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	400 cd
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	420 cd
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	220 cd
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	220 cd
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	220 cd

Order Code	Full Product Name	Line	Κατανάλωση	Αντίστοιχη
		Frequency	ενέργειας	ισχύς
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	-	2,8 W	35 W
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	-	2,8 W	35 W
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	-	2,8 W	35 W
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	-	2,8 W	35 W
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	-	3,7 W	50 W
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	-	3,7 W	50 W
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	-	3,7 W	50 W
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	-	3,7 W	50 W

MASTER LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	-	3,7 W	50 W
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	-	3,7 W	50 W
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	-	5,5 W	-

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	80 °C
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	66 °C
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	66 °C
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	66 °C
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	52 °C
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	60 °C
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 °C
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 °C
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	-
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Διαφανές
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Διαφανές
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Διαφανές
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Διαφανές
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Διαφανές
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Διαφανές
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Διαφανές
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Διαφανές
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Διαφανές
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	Διαφανές

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	7 kWh
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	6 kWh
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	6 kWh
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	6 kWh
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	3 kWh










Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	-	5,5 W	-
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	-	5,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 °C
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	66 °C
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	66 °C
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	66 °C
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	62 °C
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	62 °C
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	62 °C
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	66 °C
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	66 °C
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	66 °C











Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	Διαφανές
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Διαφανές
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Διαφανές
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Διαφανές
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Διαφανές
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Διαφανές
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Διαφανές
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Ματ
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Ματ
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Ματ

MASTER LEDspot 230V


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	4 kWh
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	4 kWh
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	4 kWh
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	4 kWh
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	6 kWh
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	6 kWh
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	6 kWh




MASTER LEDspot 230V




Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W
GU10 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
5.5-80W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 965 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 60D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 60D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
2.8-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
3.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 940 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 930 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 965 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 60D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W
GU10 940 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 36D

MASTER LEDspot 230V

