

MASTER LEDspot MV

MSLEDSMV



A hálózati feszültségű halogén szpotlámpák tökéletes helyettesítője

Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnya a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.

Előnyök

- Az első DimTone fényerőszabályozással rendelkező üveg szpotlámpa a piacon, CRI 90 színvisszadási indexszel
- Tökéletesen kompatibilis a hagyományos GU10 lámpákkal, amelyeket 2016. szeptemberétől betiltott egy EU irányelv
- A legjobban imitálja a halogén szpotlámpák használata során megszokott atmoszférát

Applications


- Otthon: nappali, hálószoba, előtér
- Vendéglátás: szállodai szobák, előterek, folyosók, recepciók, éttermek, bárók, kávézók
- Üzletek: kiállítóterek, kirakatok, boltok, próbafülkék

Szolgáltatások

- DimTone: minél jobban csökkentjük a fényerőt, annál melegebb színű lesz a fény
- A fényerőszabályozók széles skálájával kompatibilis
- 25000 órás élettartam
- Az UV- és az infravörös tartomány hiányában csökken a kibocsátott hő, így kíméli a hőre érzékeny anyagokat

- -20° C és 45° C környezeti hőmérséklet között használható
- Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata

Versions



PAR16 GU10



LEDspot Corepro GU10 PAR16




LEDspots 50W GU10 PAR16



LEDspots VLE D 650lm GU10 930 120D

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	50 mm	54 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	GU10
Névleges élettartam	25 000 h

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
---------------	-----------------------------------

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	PAR16
------------------------	-------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C
----------------------------------	--------------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Kapcsolási ciklus
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 000
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 000
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 000
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 000
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 000

Order Code	Full Product Name	Kapcsolási ciklus
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 000
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 000
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 000
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 000
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 000
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 000
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 000
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 000
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	25 000
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	25 000
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	25 000
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	50 000
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 000
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 000
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 000

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színkód	Sugárzási szög (névleges)	Fényáram	Fényerősség (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	922-927	36 fok	575 lm	950 cd	2200 K 2700 K
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	927	36 fok	575 lm	950 cd	2700 K
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	930	36 fok	575 lm	1 000 cd	3000 K
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	940	36 fok	575 lm	1 000 cd	4000 K
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	965	36 fok	575 lm	1 000 cd	6500 K
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	922-927	36 fok	280 lm	550 cd	2200 K 2700 K
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	922-927	36 fok	355 lm	700 cd	2200 K 2700 K
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	927	36 fok	270 lm	600 cd	2700 K
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	930	36 fok	270 lm	600 cd	3000 K
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	927	60 fok	270 lm	300 cd	2700 K
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	927	36 fok	355 lm	750 cd	2700 K
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	930	36 fok	365 lm	750 cd	3000 K
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	940	36 fok	380 lm	800 cd	4000 K
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	927	60 fok	355 lm	400 cd	2700 K
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	930	60 fok	365 lm	400 cd	3000 K
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	940	60 fok	370 lm	420 cd	4000 K
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	930	36 fok	365 lm	750 cd	3000 K
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	930	120 fok	650 lm	220 cd	3000 K
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	940	120 fok	680 lm	220 cd	4000 K
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	965	120 fok	680 lm	220 cd	6500 K

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	5,5 W	80 W
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	5,5 W	80 W
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	5,5 W	80 W
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	5,5 W	80 W
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	5,5 W	80 W
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	2,8 W	35 W
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	3,7 W	50 W
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	2,8 W	35 W
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	2,8 W	35 W
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	2,8 W	35 W
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	3,7 W	50 W
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	3,7 W	50 W
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	3,7 W	50 W
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	3,7 W	50 W
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	3,7 W	50 W
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	3,7 W	50 W
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	3,7 W	50 W
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	5,5 W	-
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	5,5 W	-
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	5,5 W	-

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	66 °C
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	66 °C
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	66 °C
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	52 °C
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	60 °C
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 °C
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 °C
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 °C
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	66 °C
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	66 °C
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	66 °C
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	62 °C
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	62 °C
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	62 °C
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	66 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	66 °C
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	66 °C
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	66 °C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Átlátszó
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Átlátszó
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Átlátszó
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Átlátszó
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Átlátszó
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Átlátszó
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Átlátszó
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Átlátszó
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Átlátszó
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	Átlátszó
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Átlátszó
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Átlátszó
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Átlátszó
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Átlátszó
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Átlátszó
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Átlátszó
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	Átlátszó
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Matt
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Matt
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Matt

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	6 kWh
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	6 kWh
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	6 kWh
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	3 kWh
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	4 kWh
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	3 kWh
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	3 kWh
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	3 kWh
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	4 kWh
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	4 kWh
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	4 kWh
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	4 kWh
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	4 kWh
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	4 kWh
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	6 kWh
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	6 kWh
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	6 kWh