



Penggantian sempurna untuk lampu sorot halogen tegangan listrik induk

MASTER LEDspot MV

Memberikan sinar aksan yang hangat layaknya halogen, MASTER LEDspot MV GU10 merupakan pilihan yang sesuai untuk pencahayaan sorot (trek, koridor, lobi lift, etalase dan lemari pajangan) di industri perhotelan. Terutama sesuai untuk area publik dengan lampu yang menyala 24 jam/7 hari, seperti lobi, koridor, tangga. MASTER LEDspot MV memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya perawatan tanpa mengorbankan tingkat kecerahan, sehingga memungkinkan pemilik perhotelan untuk mencapai laba atas investasi mereka dalam waktu satu tahun. LEDspot ini kompatibel dengan sebagian besar perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan GU10 dan dirancang sebagai retrofit pengganti untuk lampu sorot halogen atau pijar. Versi yang dapat diredupkan mendorong efisiensi lebih lanjut, sekaligus membantu menciptakan suasana yang diinginkan.

Benefits

- Penghematan energi hingga 80% dibandingkan dengan lampu halogen
- Dapat diretrofit
- Biaya pemeliharaan yang lebih rendah

Features

- Kompatibel dengan berbagai rangkaian dimmer
- Masa pakai 25.000 hingga 45.000 jam
- Penyebaran sinar ditentukan dengan jelas
- Cahaya bebas UV dan IR untuk lebih sedikit panas dan perlindungan untuk objek yang sensitif terhadap panas

MASTER LEDspot MV


Application

- Hotel, restoran, bar, kafe
- Lobi, koridor, tangga, toilet, area resepsionis

Warnings and Safety

- Kisaran suhu pengoperasian antara -20° C dan 45° C ambien
- Hanya untuk digunakan di lokasi kering atau lembap dan sebagian besar perlengkapan lampu terbuka dengan dudukan lampu yang menawarkan ruang memadai (10 mm ruang udara bebas)
- Tidak ditujukan untuk digunakan dengan perlengkapan lampu darurat atau lampu jalan keluar

Dimensional drawing



Product	D	C
Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV


Informasi Umum	
Tutup-Dasar	GU10
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	25.000 jam
Teknis Lampu	
Sudut Cahaya (Nom)	36 °
Indeks renderasi warna (CRI)	90
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	5 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Watt yang Setara	50 W
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	80 °C
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PAR16
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
Penggunaan Energi kWh/1000 h	5 kWh

Teknis Lampu


Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Kode	Intensitas	
		Terkorelasi (Nom)	Warna	Flux Cahaya	Cahaya (Nom)
929001348808	Master LED 4.9-50W GU10	2700 K	927	395 lm	650 cd
	927 36D Dim				
929001348908	Master LED 4.9-50W GU10	3000 K	930	405 lm	650 cd
	930 36D Dim				
929001349008	Master LED 4.9-50W GU10	4000 K	940	420 lm	700 cd
	940 36D Dim				

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
929001348808	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	Hanya dengan peredup tertentu
929001348908	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	Ya
929001349008	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	Ya




Accent Diagrams



Accent Diagram - Master LED 4.9-50W GU10
940 36D Dim

Beam Diagrams



Beam diagram - Master LED 4.9-50W GU10 940
36D Dim

