

MASTER LEDspot MV

MSLEDSMV



La sostituzione perfetta per le lampade spot alogene alimentate dalla tensione di rete

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Vantaggi

- La prima lampada spot in vetro CRI90 DimTone sul mercato
- Sostituzione perfetta per le lampade GU10 tradizionali vietate a partire da settembre 2016 ai sensi della direttiva ErP
- Migliore riproduzione di una lampada spot alogena per creare atmosfera


Applications

- Hotel, ristoranti e bar: camere d'albergo, corridoi, hall, reception, ristoranti, bar, caffè
- Casa: soggiorno, camera da letto, corridoio
- Negozi: esposizioni, espositori, punti vendita, camerini

Caratteristiche

- DimTone: maggiore è l'oscuramento, più calda è la luce
- Compatibile con una vasta gamma di dimmer

Versions



PAR16 GU10



MASTER LEDspotMV 35W
GU10 36D





LEDspot Corepro GU10 PAR16



LEDspots VLE D 650lm GU10
930 120D

- Durata di 25.000 ore
- Ampiezza del fascio ben definita
- Luce priva di raggi UV e infrarossi: riduzione del calore e protezione degli oggetti sensibili al calore
- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Disegno tecnico



Product	D	C
Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50 mm	54 mm

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Informazioni generali

Attacco	GU10
Durata nominale	25.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16
-----------------	-------

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50.000
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50.000
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50.000
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50.000
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	50.000
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50.000
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50.000
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50.000
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50.000
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50.000
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50.000
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50.000
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50.000
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50.000
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50.000
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	25.000
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	25.000
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	25.000
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50.000
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50.000
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50.000

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Angolo del fascio (Nom)	Flusso lumi-noso	Intensità lumi-nosa (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	922-927	36 °	575 lm	950 cd	2200 K 2700 K
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	927	36 °	575 lm	950 cd	2700 K
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	930	36 °	575 lm	1.000 cd	3000 K
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	940	36 °	575 lm	1.000 cd	4000 K
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	965	36 °	575 lm	1.000 cd	6500 K
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	927	36 °	395 lm	650 cd	2700 K
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	930	36 °	405 lm	650 cd	3000 K
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	940	36 °	420 lm	700 cd	4000 K
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	922-927	36 °	280 lm	550 cd	2200 K 2700 K
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	922-927	36 °	355 lm	700 cd	2200 K 2700 K
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	927	36 °	270 lm	600 cd	2700 K
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	930	36 °	270 lm	600 cd	3000 K
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	940	36 °	285 lm	600 cd	4000 K
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	927	60 °	270 lm	300 cd	2700 K
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	927	36 °	355 lm	750 cd	2700 K
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	930	36 °	365 lm	750 cd	3000 K
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	940	36 °	380 lm	800 cd	4000 K
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	927	60 °	355 lm	400 cd	2700 K
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	930	60 °	365 lm	400 cd	3000 K
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	940	60 °	370 lm	420 cd	4000 K
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	930	120 °	650 lm	220 cd	3000 K
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	940	120 °	680 lm	220 cd	4000 K
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	965	120 °	680 lm	220 cd	6500 K

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	5,5 W	80 W
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	5,5 W	80 W
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	5,5 W	80 W
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	5,5 W	80 W
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	5,5 W	80 W
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	5 W	50 W
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	5 W	50 W
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	5 W	50 W
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	2,8 W	35 W
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	3,7 W	50 W
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	2,8 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	2,8 W	35 W
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	2,8 W	35 W
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	2,8 W	35 W
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	3,7 W	50 W
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	3,7 W	50 W
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	3,7 W	50 W
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	3,7 W	50 W
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	3,7 W	50 W
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	3,7 W	50 W
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	5,5 W	-
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	5,5 W	-
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	5,5 W	-

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	66 °C
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	66 °C
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	66 °C
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	80 °C
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	80 °C
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	80 °C
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	52 °C
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	60 °C
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 °C
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 °C
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 °C
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 °C
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	66 °C
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	66 °C
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	66 °C
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	62 °C
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	62 °C
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	62 °C
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	66 °C
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	66 °C
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	66 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Solo con dimmer specifici
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Solo con dimmer specifici
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Solo con dimmer specifici
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Solo con dimmer specifici
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Solo con dimmer specifici
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	Solo con dimmer specifici
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	Sì
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	Sì
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Solo con dimmer specifici
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Solo con dimmer specifici
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Solo con dimmer specifici
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Solo con dimmer specifici
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	Solo con dimmer specifici
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	Solo con dimmer specifici
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Solo con dimmer specifici
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Solo con dimmer specifici
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Solo con dimmer specifici
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Solo con dimmer specifici
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Solo con dimmer specifici
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Solo con dimmer specifici
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Solo con dimmer specifici
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Solo con dimmer specifici
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Solo con dimmer specifici

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Trasparente
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Trasparente
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Trasparente
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Trasparente
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Trasparente
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	-
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	-
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	-
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Trasparente
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Trasparente
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Trasparente
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Trasparente
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	Trasparente

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	Trasparente
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Trasparente
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Trasparente
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Trasparente
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Trasparente
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Trasparente
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Trasparente
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Smerigliata
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Smerigliata
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Smerigliata

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Intervallo temperatura ambiente
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh	Da -20 a +45 °C
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh	Da -20 a +45 °C
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	6 kWh	Da -20 a +45 °C
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	6 kWh	Da -20 a +45 °C
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	6 kWh	Da -20 a +45 °C
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	5 kWh	Da -20 °C a 45 °C
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	5 kWh	Da -20 °C a 45 °C
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	5 kWh	Da -20 °C a 45 °C
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	3 kWh	Da -20 a +45 °C
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	4 kWh	Da -20 a +45 °C
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	3 kWh	Da -20 a +45 °C
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	3 kWh	Da -20 a +45 °C
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	3 kWh	Da -20 a +45 °C
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	3 kWh	Da -20 a +45 °C
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	4 kWh	Da -20 a +45 °C
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	4 kWh	Da -20 a +45 °C
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	4 kWh	Da -20 a +45 °C
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	4 kWh	Da -20 a +45 °C
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	4 kWh	Da -20 a +45 °C
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	4 kWh	Da -20 a +45 °C
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	6 kWh	Da -20 a +45 °C
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	6 kWh	Da -20 a +45 °C
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	6 kWh	Da -20 a +45 °C