

MASTER LEDspot MV

MSLEDSMV



O combinație optimă de valoare și performanță, MASTER Value LEDspot MV se potrivește perfect pentru iluminatul cu spoturi

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea mărfurilor din magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare. MASTER VALUE oferă, de asemenea, mai multe economii de energie decât spoturile LED obișnuite.

Beneficii

- Cu spoturile MASTER VALUE realizați economii de energie de până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
- Cea mai bună simulare a unui spot cu halogen pentru crearea atmosferei
- Înlocuitor perfect pentru lămpile GU10 tradiționale

Applications

- Industria hotelieră
- Retail
- Domeniul rezidențial

Caracteristici

- Gamă cu reglarea intensității luminoase
- Compatibil cu o gamă extinsă de variatoare/dimmere

Versions



PAR16 GU10



LEDspot Corepro GU10 PAR16




LEDspots 50W GU10 PAR16



LEDspots VLE D 650lm GU10
930 120D

- Balast inteligent brevetat
- Durată de viață de 25.000 ore
- Fără radiații ultraviolete și fascicul de lumină rece (fără radiații infraroșii), ceea ce le face adecvate pentru iluminarea obiectelor sensibile la căldură (alimente, materiale organice, tablouri etc.)
- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității aparatelor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu aparatele de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor

Cote



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	50 mm	54 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	GU10
Durată de viață nominală	25.000 ore

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
------------------------------------	-----------------------------

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	PAR16
-----------	-------

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
---------------------------------	--------------------------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50.000
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50.000
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50.000
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50.000
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50.000
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50.000
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	25.000
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	25.000
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	25.000
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	50.000
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50.000

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Unghi de distri- buție luminoasă (nom.)	Flux luminos	Intensitate lumi- noasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	922-927	36 °	575 lm	950 cd	2200 K 2700 K
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	927	36 °	575 lm	950 cd	2700 K
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	930	36 °	575 lm	1.000 cd	3000 K
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	940	36 °	575 lm	1.000 cd	4000 K
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	965	36 °	575 lm	1.000 cd	6500 K
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	927	36 °	270 lm	600 cd	2700 K
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	927	36 °	355 lm	750 cd	2700 K
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	940	36 °	380 lm	800 cd	4000 K
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	927	60 °	355 lm	400 cd	2700 K
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	930	60 °	365 lm	400 cd	3000 K
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	940	60 °	370 lm	420 cd	4000 K
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	930	36 °	365 lm	750 cd	3000 K
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	930	120 °	650 lm	220 cd	3000 K

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	5,5 W	80 W
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	5,5 W	80 W
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	5,5 W	80 W
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	5,5 W	80 W
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	5,5 W	80 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	2,8 W	35 W
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	3,7 W	50 W
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	3,7 W	50 W
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	3,7 W	50 W
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	3,7 W	50 W
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	3,7 W	50 W
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	3,7 W	50 W
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	5,5 W	-

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	66 °C
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	66 °C
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	66 °C
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 °C
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	66 °C
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	66 °C
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	62 °C
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	62 °C
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	62 °C
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	66 °C
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	66 °C

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Transparent
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Transparent
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Transparent
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Transparent
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Transparent
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Transparent
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Transparent
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Transparent
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Transparent
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Transparent
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Transparent
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	Transparent
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Mat

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	6 kWh
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	6 kWh
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	6 kWh
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	6 kWh
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	3 kWh
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	4 kWh
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	4 kWh
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	4 kWh
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	4 kWh
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	4 kWh
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	4 kWh
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	6 kWh

