



Met Group Cabinet Control kunnen klanten hun verlichtingsinstallatie en energieverbruik beheren. Een achteraf aan te brengen modulaire oplossing die besluitvorming op basis van inzichten mogelijk maakt

Met Philips Group Cabinet Control kunnen verschillende armaturen voor buiten op afstand worden gegroepeerd, gemonitord en bediend. Klanten kunnen hun verlichtingsinstallaties bedienen door middel van een modulaire oplossing voor de stoppenkast. Ondersteunt een geoptimaliseerd energieverbruik en beheert de KPI's beter. Deze oplossing voert zelfstandig complexe taken uit, op basis van de configuraties. De regelaar kan automatisch schakelen tussen de verschillende communicatiemiddelen, voor een stabiele en betrouwbare communicatie met Interact toepassingen.

Voordelen

- Een modulaire oplossing die in de bestaande stoppenkast kan worden geïnstalleerd
- Door de klant bediende, verbonden kast en verlichtingsinstallatie
- Kan lokaal of in de cloud worden gehost

Applications

- Wegen en straten
- Stadions en sport
- Tunnel

Kenmerken

- Centrale bediening (aan/uit) van een hele groep met verlichtingspunten
- Detectie van verhoogd/verlaagd vermogen
- Detectie van geopende kastdeur
- Alarm over stroomuitval netvoeding

- Inclusief gecentraliseerde bediening door middel van een centrale astro-planningsklok, een lichtgevoelige cel of een extern signaal.
- Flexibel om te verbinden met een geschikte RS485 energiemeter
- Schaalbaar op 2G (GPRS)/3G/4G en ethernetverbinding
- Ingebouwde GPS voor nauwkeurige locatiebepaling (vanaf gen3)
- Toekomstbestendig, opwaardeerbaar systeem
- Breed werkspanningsbereik van 120-277 V, zodat de regelaar op een groot aantal geografische locaties gebruikt kan worden.
- Ga naar de Documentatieportal voor alle technische documenten (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Controleer het lokale LTE-bereik, voordat je een regelaar bestelt
- Geen UL-certificering voor Gen3-regelaars en modules
- Voorspelling voor Gen3 bijwerken in Koolog-tool voor een tijdige levering van projecten

Versions

LLC7730



LFC7710



LCU7591



LCU7590



LCU7720



LFC7590/01




LCU7725




LLC7740




Maatschets




LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor




LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN




LCU7591 Amplight Leak Coil




LFC7590/01 Surge Guard




LLC7730/00 Coded Mains Receiver LN



LFC7710/00 Coded Mains Transmitter



LCU7590 AmpLight 3 phase coil



LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL