



Philips Group Cabinet Control gör det möjligt för kunderna att hantera sin belysningsinstallation och energiförbrukning. En modulär lösning som kan eftermonteras gör det möjligt att fatta välgrundade beslut

Philips Group Cabinet Control möjliggör fjärrstyrd gruppering, övervakning och styrning av olika armaturer utomhus. Kunderna kan styra sina belysningsinstallationer med hjälp av en uppdaterad modulär skåpslösning i elskåpet. Stödjer optimerad energiförbrukning och hanterar KPI:er bättre. Lösningen gör att komplexa uppgifter utförs självständigt baserat på konfigurationerna. Styrenheten kan automatiskt växla mellan olika tillgängliga kommunikationsbärare för att ge stabil och tillförlitlig kommunikation till Interact-användning.

Fördelar

- En modulär lösning som kan eftermonteras i befintliga elskåp
- Kundstyrd ansluten skåp- och belysningsinstallation
- Kan hanteras lokalt eller i molnet

Applications

- Vägar och gator
- Arena och sport
- Tunnel

Funktioner

- Central strömbrytare (tänd/släck) för en hel grupp ljuspunkter
- Detektering av under-/överspänning
- Detektering av 'öppen' skåpdörr
- Larm för nätspänningsbortfall
- Omfattar centraliserad växling från antingen ett centralt schema för astrour, en fotocell eller en extern triggersignal.
- Flexibel anslutning med alla kompatibla RS485-energimätare
- Skalbar över 2G-(GPRS)/3G/4G-och Ethernet-anslutningar
- Inbyggd GPS för exakt positionering (Gen. 3 och framåt)
- Framtidssäkrat, uppgraderbart system
- Stort driftspänningsintervall från 120–277 V gör att styrenheten kan användas på stora geografiska platser.
- Se dokumentationsportalen för alla tekniska dokument (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Kontrollera det lokala LTE-bandet som gäller innan du gör en beställning på styrenheten
- Ingen UL-certifiering i styrenhet och moduler i Gen. 3
- Uppdaterings prognos för Gen3 i Koolog-verktyg för att säkerställa leverans i tid för referensprojekt

Versions

LLC7730



LFC7710



LCU7591



LCU7590



LCU7720



LFC7550 RS485



LFC7510



LFC7520



LFC7590/01




LCU7725




LLC7740




Måttskiss




LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor




LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN




LFC7510 AmpLight Current




LCU7591 AmpLight Leak Coil




LLC7730/00 Coded Mains Receiver LN




LFC7710/00 Coded Mains Transmitter




LFC7590/01 Surge Guard




LCU7590 Amplight 3 phase coil



LFC7520 AmpLight Switch



LFC7550 AmpLight RS485



LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL