



Eine kleine und nachhaltige Hängeleuchte in schlankem, dezentem Design

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte ist eine nachhaltige Leuchte mit einem eleganten und subtilen Design. Das macht die Pendelleuchte zur idealen Wahl für das Gastgewerbe und den Modeeinzelhandel. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies die GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte zu einer nachhaltigen Wahl. Die neuen PerfectAccent-Tiefenreflektoren sorgen für einen Lichteffekt mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden. Weitere Anpassungen von Farben und Texturen sind über Philips MyCreation möglich.

Vorteile

- Das schlanke und dezente Design passt perfekt in jede Installation
- Mehr Glanz und verbesserter Komfort für die Augen der Kunden durch PerfectAccent Tiefenreflektoren
- Verlängern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch Wartungsfreundlichkeit und Upgrademöglichkeiten
- Die recycelten Materialien und die hohe Energieeffizienz tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck des Produkts weiter zu verringern.

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Merkmale

- Leichter Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Geringerer CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz
- Ausgestattet mit hochmodernen, tiefen PerfectAccent Reflektoren
- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)

Anwendung

- Modegeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe
- Wohnbereich

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein

Versions



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - Grey






PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - Grey



PT332T GreenSpace Evo Mini
Pendant Track - Grey

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Abmessungsskizzen



GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>90
---------------------------	-----

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Lichtregelung und Dimmen

Lichtregelung	-
---------------	---

Mechanik und Gehäuse

Explosionsgefahrenklasse	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
83834500	PT332B 12S/ PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83815400	PT332T 12S/ PW940 PSU HWB BK	4000 K	124 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83818500	PT332T 17S/ PW930 DIA HVWB BK	3000 K	128 lm/W	1.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad
83820800	PT332T 22S/ PC930 PSU HMB BK	3000 K	117 lm/W	2.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83822200	PT332T 27S/ PW930 PSU HWB BK	3000 K	144 lm/W	2.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83832100	PT332B 12S/ PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83835200	PT332B 17S/ PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	144 lm/W	1.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83837600	PT332B 22S/ PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83839000	PT332B 27S/ PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	135 lm/W	2.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83827700	PT332C 17S/ PW930 DIA HVWB BK BK BK	3000 K	143 lm/W	1.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad
83831400	PT332C 27S/ PW930 PSU HWB BK BK BK	3000 K	135 lm/W	2.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83825300	PT332C 12S/ PW930 PSU HMB GR BK GR	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Order Code	Full Product	Ähnlichste	Nennlichtausbeute		Optik
	Name	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom	
83824600	PT332C 12S/ PW940 PSU HWB BK BK WH	4000 K	121 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83829100	PT332C 22S/ PC930 PSU HMB BK BK WH	3000 K	110 lm/W	2.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83836900	PT332B 17S/ PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	3000 K	143 lm/W	1.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad
83840600	PT332B 27S/ PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	3000 K	135 lm/W	2.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83816100	PT332T 12S/ PW930 PSU HMB FG GR	3000 K	124 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83814700	PT332T 12S/ PC930 PSU HWB WH	3000 K	124 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83817800	PT332T 17S/ PW930 PSU HWB WH	3000 K	145 lm/W	1.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83819200	PT332T 22S/ PW940 PSU HWB WH	4000 K	131 lm/W	2.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83821500	PT332T 27S/ PW940 WIA HWB WH	4000 K	122 lm/W	2.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83833800	PT332B 12S/ PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	4000 K	121 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83838300	PT332B 22S/ PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	3000 K	110 lm/W	2.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83823900	PT332C 12S/ PC930 PSU HWB WH WH WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83826000	PT332C 17S/ PW930 PSU	3000 K	144 lm/W	1.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor,

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
	HWB WH WH WH				breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83828400	PT332C 22S/ PW940 PSU HWB WH WH WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83830700	PT332C 27S/ PW940 WIA HWB WH WH WH	4000 K	135 lm/W	2.700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	9,9 W	83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	11,9 W
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	9,7 W	83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	20 W
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	13,3 W	83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	9,7 W
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	18,8 W	83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	9,7 W
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	18,8 W	83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	11,7 W
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	9,9 W	83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	16,8 W
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	11,8 W	83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	22,2 W
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	17,7 W	83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	9,9 W
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	20 W	83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	20 W
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	11,9 W	83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	9,9 W
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	20 W	83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	11,8 W
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	9,9 W	83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	17,7 W
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	9,9 W	83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	20 W
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	20 W			

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Nein	83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Ja
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Nein	83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Nein
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Ja	83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Nein
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Nein	83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Nein
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Nein	83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Nein
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nein	83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Nein
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nein	83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Ja
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nein	83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Nein
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Ja	83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Nein
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Ja	83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Nein
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Nein	83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Nein
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Nein	83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Nein
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Nein	83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Ja
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Nein			

Mechanik und Gehäuse

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Grau
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Schwarz
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Schwarz
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Schwarz
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Schwarz
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Weiß
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Weiß
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Weiß
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Weiß
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Schwarz
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Schwarz
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Grau
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Schwarz
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Schwarz

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Schwarz
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Schwarz
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Grau
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Weiß
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Weiß
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Weiß
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Weiß
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Schwarz
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Schwarz
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Weiß
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Weiß
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Weiß
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Weiß

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	0,4
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	0,4
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	0,4
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	0,4
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	0,4
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	0,5
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	0,4
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	0,4
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	0,4
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	0,4
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	0,4
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	0,4
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	0,4
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	0,4
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	0,4
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	0,4
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	0,4
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	0,4
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	0,4
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	0,4
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	0,4
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	0,4
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	0,5

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	(0.422, 0.386)
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	(0.374, 0.364)
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	(0.422, 0.386)
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	(0.422, 0.386)
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	(0.422, 0.386)
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	(0.422, 0.386)
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	(0.374, 0.364)
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	(0.422, 0.386)
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	(0.422, 0.386)
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	(0.374, 0.364)
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	(0.374, 0.364)
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	(0.374, 0.364)

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	(0.422, 0.386)
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	PT332B
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	PT332T
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	PT332T
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	PT332T
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	PT332T
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	PT332C
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	PT332C
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	PT332C
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	PT332C
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	PT332C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	PT332B
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	PT332B
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	PT332T
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	PT332T
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	PT332T
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	PT332T
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	PT332T
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	PT332B
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	PT332B
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	PT332C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104942




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104936




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104925



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104937




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104926




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104927

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104950




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104940




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104932




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104928




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104933




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104948



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104929




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104949




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104943

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104939




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104938




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104947




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104930




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104951




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104935



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104945




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104944




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104934

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104941



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104946



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104931

