



Đèn panel SmartBright Plus: Hiệu suất đáng tin cậy. Hằng ngày.

SmartBright Plus Panel

Dòng sản phẩm đèn panel Philips SmartBright Plus (RC048B+) bao gồm nhiều kiểu đèn LED thông dụng sẵn có, đi cùng chất lượng tuyệt vời của Philips mà mức giá lại rất cạnh tranh. Đáng tin cậy với hiệu quả năng lượng cao và có giá phải chăng, thế hệ mới nhất của dòng đèn panel SmartBright Plus LED này được thiết kế để tạo ánh sáng khuếch tán dễ chịu cho nhiều ứng dụng chiếu sáng chung khác nhau. Ngoài ra, dòng sản phẩm đèn panel chiếu sáng SmartBright Plus của chúng tôi cũng đi kèm các phụ kiện hỗ trợ lắp đặt dễ dàng trên nhiều loại trần – đúng những gì bạn cần.

Lợi ích

- Chất lượng và độ tin cậy từ Philips
- Mức tiết kiệm năng lượng cao
- Ánh sáng dễ chịu, khuếch tán
- Thích hợp cho không gian làm việc ở văn phòng
- Khả năng lắp đặt linh hoạt trên trần

Tính năng


- Thiết kế hiện đại và kín đáo
- Hai lựa chọn độ sáng 3500 lumen & 4100 lumen cho W60L60 & W30L120
- Độ sáng 6000lm cho W60L120
- Tuổi thọ cao 50.000 giờ tại L60
- Tiết kiệm năng lượng lên đến 130 lm/W
- Không nhấp nháy, RGO, R9
- Có sẵn phụ kiện để lắp trên trần thạch cao, lắp nổi và lắp treo

SmartBright Plus Panel

Ứng dụng

- Văn phòng
- Bệnh viện và Trung tâm Chăm sóc
- Cửa hàng bán lẻ

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



SmartBright Plus Panel



SmartBright Plus Panel



SmartBright Plus Panel

SmartBright Plus Panel

Chi tiết sản phẩm

SmartBright Plus Panel



SmartBright Plus Panel



Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Hiệu suất phát quang định mức	130 lm/W

Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
--	-------

Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học	PS
Màu sắc vỏ thiết bị	RAL 9003 trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20/40

Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 đến +40°C
Dấu CE	Có

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10% / +10%
----------------------	-------------

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu (CCT)	Quang thông
911401880587	RC048B+ LED35S/840 PSU W30L120 G2	4000 K	3.500 lm
911401880687	RC048B+ LED35S/865 PSU W30L120 G2	6500 K	3.500 lm
911401880987	RC048B+ LED41S/840 PSU W30L120 G2	4000 K	4.100 lm
911401881087	RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 G2	6500 K	4.100 lm
911401880387	RC048B+ LED35S/840 PSU W60L60 G2	4000 K	3.500 lm
911401880487	RC048B+ LED35S/865 PSU W60L60 G2	6500 K	3.500 lm
911401880787	RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 G2	4000 K	4.100 lm
911401880887	RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2	6500 K	4.100 lm
911401881587	RC048B+ LED60S/840 PSU W60L120 G2	4000 K	6.000 lm
911401881687	RC048B+ LED60S/865 PSU W60L120 G2	6500 K	6.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401880587	RC048B+ LED35S/840 PSU W30L120 G2	26,5 W
911401880687	RC048B+ LED35S/865 PSU W30L120 G2	26,5 W
911401880987	RC048B+ LED41S/840 PSU W30L120 G2	31,5 W
911401881087	RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 G2	31,5 W
911401880387	RC048B+ LED35S/840 PSU W60L60 G2	26,5 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401880487	RC048B+ LED35S/865 PSU W60L60 G2	26,5 W
911401880787	RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 G2	31,5 W
911401880887	RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2	31,5 W
911401881587	RC048B+ LED60S/840 PSU W60L120 G2	46 W
911401881687	RC048B+ LED60S/865 PSU W60L120 G2	46 W

SmartBright Plus Panel



© 2025 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com

2025, Tháng 10 3 - dữ liệu có thể thay đổi