

Ledinaire Panel gen5

RC065B



Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Altid dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave

Philips Ledinaire panel Gen5 serie (RC065B/RC066B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer og leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig løsning. Denne generation af Ledinaire LED-paneler fås i størrelserne 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm og er designet til at skabe behagelig belysning i en lang række almene anvendelser. Derudover tilbyder vi praktisk tilbehør, der gør monteringen enkel på forskellige lofttyper – præcis det, du har brug for.

Fordele

- Pålidelig ydeevne
- God kvalitet og nem at bruge
- Ingen forvirring, nemt produktvalg
- Fås i All-in versioner med mulighed for lysstyring og styring af farvetemperatur
- Bredt og overskueligt sortiment

Applications

- Kontorer
- Sundhedssektoren

- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Kommunale bygninger
- Detailhandel

Funktioner

- 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 ved 50.000 timer, L70 ved 75.000 timer og 3 års garanti
- IP20/IP40
- Stik: hvide lynstik og løs ledning
- Størrelser: 60 x 60 mm / 62 x 62 mm / 30 x 120 mm / 60 x 120 mm
- Farvegengivelse: Ra80 ved SDCM <5

- 3000K / 3500K / 4000K / 6500K
- PSU/PSD
- Effektivitet: 120 Lm/W

- All-in-one: 3000K, 3500K og 4000K
- Nødbelysning via enkeltstående nødbelysningssæt

Versions



Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel All-in PSU
60x60




Ledinaire panel G5 60x60




Ledinaire Panel G5 All in
W30L120 RTP

Målskitse




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC


RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL




RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC



RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL



RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC



RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW



RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC


Oplysninger om produktet



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3000K



Ledinaire Panel G5 Back housing PSU Flywire (CFW)



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Open connector




Ledinaire Panel G5 PSD DALI Driver Open connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Closed connector




Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector



White Quick connector+wire-
closed



White Quick connector +wire-
open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Connector



Ledinaire Panel RC065B
Square backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5
PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Flimmerværdi (PstLM)	1
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance -10% / +10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farve-temperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lyskildens strålevinkel	Optiktype
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	3000 K 4000 K	120 lm/W 113 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	3000 K 4000 K	120 lm/W 113 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3.400 lm 3.600 lm	3000 K 4000 K	120 lm/W 113 lm/W	120 °	Strålevinkel 120°
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	120 °	Strålevinkel 120°
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	120 °	Strålevinkel 120°
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3.400 lm	6500 K	120 lm/W	120 °	Strålevinkel 120°
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4.100 lm	4000 K	120 lm/W	120 °	Strålevinkel 120°
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4.100 lm	4000 K	120 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	4.100 lm	4000 K	120 lm/W	120 °	Strålevinkel 120°
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	4.100 lm	4000 K	120 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	120 °	Strålevinkel 120°
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	3.400 lm	4000 K	120 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	3000 K 4000 K	120 lm/W 113 lm/W	90 °	Strålevinkel 90°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	28 W
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	28 W
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	28 W
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	28 W
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	28 W
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28 W
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28 W
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	28 W
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34 W
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34 W
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	34 W
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	34 W
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	28 W
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	28 W
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	28 W
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	28 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Ja	1%
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nej	Ikke relevant
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nej	Ikke relevant
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nej	Ikke relevant
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Nej	Ikke relevant
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nej	Ikke relevant
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Nej	Ikke relevant
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nej	Ikke relevant
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Ja	1%
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Ja	1%
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nej	Ikke relevant
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nej	Ikke relevant
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nej	Ikke relevant
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nej	Ikke relevant
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nej	Ikke relevant
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nej	Ikke relevant
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Nej	Ikke relevant
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nej	Ikke relevant

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM $\leq$ 5 ; (0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM $\leq$ 5 ; (0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM $\leq$ 5 ; (0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401875185	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401875485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM $\leq$ 5
911401875785	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401876185	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401876285	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401876385	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401876485	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM $\leq$ 5 ; (0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 5