



Ledinaire RC065B, panel – egyszerűen nagyszerű LED

Ledinaire panel gen5

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

Előnyök

- Philips minőség és megbízhatóság
- Magas energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fény

Szolgáltatások

- Kaphatók gipszkartonba-, felületre és függesztett szereléshez való tartozékok
- Modern, diszkrét forma

Alkalmazás

- Irodák
- Egészségügy
- Oktatás
- Önkormányzati épületek
- Üzletek

Ledinaire panel gen5

Versions

Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire panel G5 60x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC





Ledinaire Panel All-in PSU 60x60











Ledinaire Panel G5 All in W30L120
RTP



Méretezett rajza




Méretezett rajza



Ledinaire panel gen5

Méretezett rajza




Termék részletei



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



Ledinaire Panel G5 Back housing
PSU Flywire (CFW)



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector

Ledinaire panel gen5

Termék részletei



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector



Ledinaire panel G5 frame and
optical area 60x120




White Quick connector+wire-
closed



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside



White Quick connector +wire-open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel G5 Back housing
PSU Connector

Ledinaire panel gen5

Termék részletei



Ledinaire Panel RC065B Square
backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside-PSU driver
and Flywire



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Ledinaire panel gen5

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120 lm/W
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/40
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	–10% / +10%

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 fok	3000 K	3 400 lm
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	–	120 fok	4000 K	6 000 lm
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 fok	3000 K	3 400 lm
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	All-in, Multi Color Temperature	120 fok	3000 K	3 400 lm
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	–	90 fok	4000 K	3 400 lm
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	–	90 fok	4000 K	3 400 lm
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	–	90 fok	6500 K	3 400 lm
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	–	120 fok	4000 K	3 400 lm
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	–	120 fok	4000 K	3 400 lm
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	–	120 fok	6500 K	3 400 lm
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	–	90 fok	4000 K	3 400 lm
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	–	90 fok	4000 K	3 400 lm
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	–	120 fok	4000 K	4 100 lm
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	–	90 fok	4000 K	4 100 lm
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	–	120 fok	4000 K	4 100 lm
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	–	90 fok	4000 K	4 100 lm
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	–	120 fok	4000 K	3 400 lm
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	–	90 fok	4000 K	3 400 lm
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 fok	3000 K	3 400 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Sugárzási szög 90°	51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Sugárzási szög 90°
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Sugárzási szög 120°	51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Sugárzási szög 120°

Ledinaire panel gen5

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Sugárzási szög 90°
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Sugárzási szög 90°
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Sugárzási szög 90°
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Sugárzási szög 120°
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Sugárzási szög 120°
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Sugárzási szög 120°
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Sugárzási szög 90°
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Sugárzási szög 90°

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	28 W
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	50 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	28 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	28 W
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	28 W
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28 W
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28 W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Igen	1%
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nem	Nem alkalmazható
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nem	Nem alkalmazható
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nem	Nem alkalmazható
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nem	Nem alkalmazható
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Nem	Nem alkalmazható
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nem	Nem alkalmazható
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nem	Nem alkalmazható
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Nem	Nem alkalmazható
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nem	Nem alkalmazható

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Sugárzási szög 120°
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Sugárzási szög 90°
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Sugárzási szög 120°
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Sugárzási szög 90°
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Sugárzási szög 120°
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Sugárzási szög 90°
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Sugárzási szög 90°

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28 W
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34 W
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	34 W
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	34 W
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	28 W
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	28 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	28 W

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Igen	1%
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Igen	1%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nem	Nem alkalmazható
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nem	Nem alkalmazható
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nem	Nem alkalmazható
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nem	Nem alkalmazható
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nem	Nem alkalmazható
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nem	Nem alkalmazható
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nem	Nem alkalmazható

Ledinaire panel gen5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5

