

Ledinaire paneel gen5

RC065B



Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- energiebesparing
- Diffuus comfortabel licht

Applications

- Kantoren
- Gezondheidszorg

- Onderwijs
- Gemeentelijke gebouwen
- Winkels

Kenmerken

- Accessoires verkrijgbaar voor stucwerkplafonds, opbouw en ophanging
- Modern, discreet ontwerp

Versions



Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel All-in PSU
60x60




Ledinaire panel G5 60x60




Ledinaire Panel G5 All in
W30L120 RTP

Maatschets





RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC


RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC





RC065B G5 34S/86S PSU W60L60 OC CFW



RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC



RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Productgegevens



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Flywire (CFW)



White Quick connector-closed




Panel flywires CFW + backside
panel




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Open connector




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Closed connector




White Quick connector+wire-
closed



White Quick connector +wire-
open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Connector



Ledinaire Panel RC065B
Square backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5
PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Beschermingsklasse	IP 20/40 [Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak]
IK-classificatie	IK02 [0,2] standaard]

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Bereik omgevingstemperatuur	-10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	-10%,+15%
------------------------	-----------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Bundelhoek lichtbron	Optiektype
8720169766624	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	120 graden	Bundelhoek 120°
8720169516977	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	90 graden	Bundelhoek 90°
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	90 graden	Bundelhoek 90°
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	120 graden	Bundelhoek 120°
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	3.400 lm	4000 K	90 graden	Bundelhoek 90°
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3.400 lm	6500 K	90 graden	Bundelhoek 90°
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3.400 lm	4000 K	120 graden	Bundelhoek 120°
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3.400 lm	6500 K	120 graden	Bundelhoek 120°
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	90 graden	Bundelhoek 90°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169766624	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC	28 W
8720169516977	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	28 W
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	30 W
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	30 W
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	28 W
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28 W
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28 W
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	30 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169766624	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC	Ja	1%
8720169516977	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Ja	1%
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nee	Niet van toepassing
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nee	Niet van toepassing
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Nee	Niet van toepassing
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nee	Niet van toepassing
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Nee	Niet van toepassing
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nee	Niet van toepassing
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nee	Niet van toepassing

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169766624	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
8720169516977	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5