

Ledinaire panel gen5

RC065B



Pålitelig ytelse. Hver eneste dag.

Philips Ledinaire panel Gen5-serien (RC065B/RC066B) inneholder et utvalg av populære LED-armaturer fra lager som leverer Philips' høye kvalitet til en konkurransedyktig pris. Denne nyeste generasjonen av Ledinaire LED-paneler (600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm) er pålitelige, energieffektive og rimelige, og er utviklet for diffus og behagelig belysning i et bredt spekter av generelle bruksområder. Vårt utvalg av Ledinaire-paneler er også tilgjengelig med tilbehør for enkel installasjon på ulike typer tak – akkurat det du trenger.

Fordeler

- Ingen risiko, pålitelig ytelse
- God kvalitet, enkel å bruke
- Ingen forvirring, enkelt å velge produkt
- Innovative totalløsninger med flere farger og grunnleggende lysstyring
- Bredt utvalg

Applications

- Kontorer
- Helse
- Utdanning

- Kommunale bygninger
- Detaljhandel

Funksjoner

- 3400 lm / 3600 lm / 4100 lm: L80 ved 50 000 timer, L70 ved 75 000 timer og 3 års garanti
- IP20/IP40
- Kontakter: hvite hurtigkoblinger og løs ledning
- Størrelser: 60 x 60 mm / 62 x 62 mm / 30 x 120 mm / 60 x 120 mm
- Fargegjengivelse: CRI 80 ved SDCM <5
- 3000 K / 3500 K / 4000 K / 6500 K
- PSU/PSD

- Effektivitet: 120 lm/W

- Totalløsning: 3000 K, 3500 K og 4000 K i én armatur

Versions



Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC




Ledinaire panel G5 60x60




Ledinaire Panel G5 All in
W30L120 RTP

Målskisse




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC



RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC



RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Produkt detaljer



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K




White Quick connector-closed




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Open connector




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Closed connector



White Quick connector+wire-
closed




White Quick connector +wire-
open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Connector



Ledinaire Panel RC065B
Square backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside




Ledinaire Panel RC065B G5
PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Ingress beskyttelseskode	IP20/40 [Fingerbeskyttet, lysoverflate]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10%,+15%
-------------------	-----------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Optikktype
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 grad(er)	Spredningsvinkel 90°
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 grad(er)	Spredningsvinkel 90°
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3 400 lm	4000 K	120 grad(er)	Spredningsvinkel 120°
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 grad(er)	Spredningsvinkel 90°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	28 W
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	30 W
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28 W
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	30 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Ja	1%
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nei	Ikke relevant
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Nei	Ikke relevant
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nei	Ikke relevant

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5