


Panel Ledinaire gen5

RC065B



LEDINAIRE — po prostu doskonałe LED-y!

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDINAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D. Wersja OC przeznaczona jest do montażu w biurach ($UGR < 19$). Wersja NOC do montażu w przestrzeniach komunikacyjnych. ($UGR > 19$).

Korzyści

- Energooszczędna, profesjonalna oprawa oświetleniowa do ogólnych zastosowań
- Przyjemne, rozproszone światło
- Nowoczesne, dyskretne wzornictwo

Applications

- Biura i klasy szkolne (wersja OC)
- Ogólne oświetlenie ciągów komunikacyjnych
- Korytarze i miejsca ogólnodostępne

Cechy

- Strumień świetlny do 4100 lm (wersja OC i NOC), 6000 lm NOC
- Temperatura barwowa 3000 K, 3500 K, 4000 K, 6500 K
- Wersja do wbudowania. Dostępne są również akcesoria do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych, na powierzchni i do zwieszania

Wersje



Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire panel G5 60x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel All-in PSU
60x60




Ledinaire panel G5 60x60




Ledinaire Panel G5 All in
W30L120 RTP

Rysunki techniczne




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC


RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC




RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW




RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC




RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC



RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW



RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC



RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW




RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW



RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC


Więcej o produkcie



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Flywire (CFW)



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector




Ledinaire panel G5 frame and
optical area 60x120



White Quick connector+wire-
closed



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B W60L120-backside



White Quick connector +wire-
open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Connector



Ledinaire Panel RC065B
Square backside




Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5
PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B W60L120-backside-PSU driver and Flywire



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Color Temperature

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Kod stopnia ochrony	IP20/40 [Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Wartość migotania (PstLM)	1
Zakres temperatury otoczenia	Od -10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego -10%,+15%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Światłny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kąt rozsyłu źródła światła	Typ optyki
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	6 000 lm	4000 K	120 °	Kąt rozsyłu światła 120°
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	120 °	Kąt rozsyłu światła 120°
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	3 400 lm	4000 K	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	3 400 lm	4000 K	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3 400 lm	6500 K	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	3 400 lm	4000 K	120 °	Kąt rozsyłu światła 120°
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3 400 lm	4000 K	120 °	Kąt rozsyłu światła 120°
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3 400 lm	6500 K	120 °	Kąt rozsyłu światła 120°
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3 400 lm	4000 K	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	3 400 lm	4000 K	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4 100 lm	4000 K	120 °	Kąt rozsyłu światła 120°
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4 100 lm	4000 K	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	4 100 lm	4000 K	120 °	Kąt rozsyłu światła 120°
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	4 100 lm	4000 K	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	3 400 lm	4000 K	120 °	Kąt rozsyłu światła 120°
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	3 400 lm	4000 K	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3 400 lm 3 600 lm	Selectable	90 °	Kąt rozsyłu światła 90°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	28 W
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	50 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	30 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	30 W
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	28 W
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28 W
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28 W
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34 W
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	34 W
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	34 W
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	28 W
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	28 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	30 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Tak	1%
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nie	Nie dotyczy
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nie	Nie dotyczy
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nie	Nie dotyczy
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie	Nie dotyczy
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Nie	Nie dotyczy
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nie	Nie dotyczy
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nie	Nie dotyczy
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Nie	Nie dotyczy
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nie	Nie dotyczy
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Tak	1%
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Tak	1%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nie	Nie dotyczy
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie	Nie dotyczy
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nie	Nie dotyczy
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nie	Nie dotyczy
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nie	Nie dotyczy
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nie	Nie dotyczy
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nie	Nie dotyczy

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51663299	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51664999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5