

Ledinaire panel gen5

RC065B



Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman, her iş için güvenilir ve uygun fiyatlı seçeneğiniz

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) serisi, Philips kalitesine sahip ve rekabetçi fiyatla sunulan popüler hazır LED armatürlerden oluşmaktadır. Güvenilir, enerji tasarruflu ve uygun fiyatlı olan bu en son nesil 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm ve 600 x 1200 mm Ledinaire LED panel armatürleri, geniş genel aydınlatma uygulamalarında yaygın ve konforlu aydınlatma için tasarlanmıştır. Ledinaire panel aydınlatma serimiz, farklı tavan tiplerine kolayca kurulabilmesi için gerekli aksesuarlarla birlikte sunuluyor—tam size göre.

[BENEFITS]

- Risk yok, güvenilir performans
- Kaliteli, kullanımı kolay
- Karışıklık yok, kolay ürün seçimi
- Yenilikçi, Hepsi Bir Arada, çok renkli ve temel aydınlatma kontrolü versiyonları
- Geniş ürün grubu

[APPLICATIONS]

- Ofisler
- Sağlık

- Eğitim
- Belediye binaları
- Perakende

[FEATURES]

- Alçıpan, sıva üstü ve sarkıt uygulama için aksesuarlar mevcuttur
- Modern ve sade tasarım

[VERSIONS]

Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel All-in PSU
60x60





Ledinaire panel G5 60x60



Ledinaire Panel G5 All in
W30L120 RTP





[DIMENSIONALDRAWING]




RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC




RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW

RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW



RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW



RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC


[PRODUCTDETAILS]



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Flywire (CFW)




White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Open connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector



White Quick connector+wire-
closed



White Quick connector +wire-
open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel G5 Back
housing PSU Connector



Ledinaire Panel RC065B
Square backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5
PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver
Closed connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Genel Bilgiler

Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Hepsi bir arada Tipi	All-in, Multi Color Temperature

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Yok
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/40 [Parmak korumalı, Yayıcı yüzey]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı -10%,+15%

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık kaynağının ışın açısı	Optik sistem türü
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	90 °	90° ışın açısı
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	120 °	120° ışın açısı
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3.400 lm	6500 K	90 °	90° ışın açısı
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	3.400 lm	4000 K	120 °	120° ışın açısı
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3.400 lm	6500 K	120 °	120° ışın açısı
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3.400 lm	4000 K	90 °	90° ışın açısı
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4.100 lm	4000 K	120 °	120° ışın açısı
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4.100 lm	4000 K	90 °	90° ışın açısı
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3.400 lm 3.600 lm	Selectable	90 °	90° ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	30 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	30 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28 W
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	30 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Hayır	Yok
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Hayır	Yok
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Hayır	Yok
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Hayır	Yok
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Hayır	Yok
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Evet	1%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Hayır	Yok
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Hayır	Yok
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Hayır	Yok

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5