




Spolehlivý výkon. Každý den.

Panel EcoSet Philips Ledinaire (RC075) představuje jedinečné bezdrátové řešení plug-and-play. Tento LED osvětlovací panel nabízí snadný způsob, jak dosáhnout vyšší úspory energie a umožňuje jednoduché automatizované osvětlení pro kanceláře nebo školy. Díky naší nejnovější inovaci naše LED osvětlovací panely fungují s externím síťovým PIR senzorem pro detekci pohybu a denního světla. Tyto přídatné externí světelné senzory aktivují automatické stmívání svítidla. Nastavení lze jednoduše provést pomocí dálkového ovládání, takže světla jsou připravena během chvilky. Použijte předdefinované úrovně stmívání nebo je snadno konfigurujte pomocí integrovaných přepínačů. Volitelný nástěnný vypínač je k dispozici jako příslušenství pro ruční ovládání – pro případ, že ho budete potřebovat!

Výhody

- Zvýšená úspora energie
- Dobrá kvalita a snadné použití
- Snadná montáž a nastavení
- Žádná rizika, spolehlivý výkon
- Nová inovace na trhu

Applications

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Městské budovy

Vlastnosti

- Výkon: 3 400 lm, 4 000 K
- Účinnost: 120 lm/W
- Životnost: L80 při 50 000 h, L70 při 75 000 h
- Síťový PIR senzor: ovládání pohybu a denního světla

- Poloměr 5 m při výšce 3 m, úprava nastavení pomocí přepínačů nebo dálkového ovládání

- Nouzové osvětlení podporované prostřednictvím samostatné sady nouzového osvětlení
- 5letá záruka

Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

Rozměrové výkresy

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Detaily o výrobku



Ledinaire panel EcoSet-backplate_2



Ledinaire panel EcoSet-backplate_1

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ne

Světelně technické

Světelný tok	3 400 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	90 stupňů
Typ optiky	Vyzařovací úhel 90°

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Spotřeba energie	28 W
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	20%

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá, RAL 9003
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/40 [Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
--------------------------	----

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Hodnota blikání (PstLM)	1
Rozsah okolní teploty	-10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	-10%,+15%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM ≤5