



Αξιόπιστη απόδοση. Κάθε μέρα.

Το Philips Ledinaire EcoSet panel (RC075) εισάγει μια νέα ασύρματη λύση plug-and-play. Προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να επιτύχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και επιτρέπει τον απλό αυτοματοποιημένο φωτισμό σε γραφεία, σχολεία ή άλλους επαγγελματικούς χώρους. Η τελευταία καινοτομία μας, επιτρέπει στα Ledinaire EcoSet LED panels να λειτουργούν με εξωτερικό αισθητήρα τύπου PIR, με τροφοδοσία AC, για την ανίχνευση της κίνησης και του φυσικού φωτισμού. Αυτοί οι αισθητήρες κίνησης ενεργοποιούν την αυτόματη ρύθμιση της έντασης του φωτιστικού. Η ρύθμιση είναι απλή με το τηλεχειριστήριο, ώστε τα φώτα σας να είναι έτοιμα για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Χρησιμοποιήστε τα προκαθορισμένα επίπεδα ρύθμισης της έντασης ή διαμορφώστε τα εύκολα με τους ενσωματωμένους διακόπτες τύπου dip-switch. Ένας προαιρετικός διακόπτης τοίχου διατίθεται ως αξεσουάρ για επιπλέον ευκολία στον έλεγχο... σε περίπτωση που τον χρειαστείτε!

Οφέλη

- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Καλή ποιότητα και εύκολη χρήση
- Απλή εγκατάσταση και ρύθμιση
- Χωρίς κινδύνους, αξιόπιστη απόδοση
- Νέα καινοτομία στην αγορά


Applications

- Γραφεία
- Κλάδος εκπαίδευσης
- Δημοτικά κτίρια

Χαρακτηριστικά

- Έξοδος: 3400 lm, 4000K
- Απόδοση: 120 lm/W
- Διάρκεια ζωής: L80 στις 50.000 ώρες, L70 στις 75.000 ώρες
- Αισθητήρας PIR με τροφοδοσία AC: έλεγχος κίνησης και φωτός ημέρας
- Ακτίνα 5 m σε ύψος 3 m, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μέσω διακοπών dip-switch ή τηλεχειριστηρίου
- Φωτισμός ασφαλείας που υποστηρίζεται μέσω αυτόνομου κιτ φωτισμού έκτακτης ανάγκης
- Εγγύηση 3 ετών


Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire panel EcoSet-backplate_2



Ledinaire panel EcoSet-backplate_1

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Φωτεινή ροή	3.400 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	120 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	90 μοίρα(ες)
Τύπος οπτικού συστήματος	Γωνία δέσμης 90°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	28 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	20%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό RAL 9003
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20/40 [Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκτομής]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
-------------------------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 έως +35 °C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	-10%,+15%
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM ≤5