



# Affidabilità ogni giorno.

## Pannello Ledinaire EcoSet

Il pannello Philips Ledinaire EcoSet (RC075) introduce un'esclusiva soluzione wireless plug-and-play. Questo pannello LED offre un modo semplice per ottenere risparmi energetici ed illuminazione confortevole. Ideale per scuole, uffici ed ospedali. La nostra ultima innovazione consente ai nostri pannelli LED di collegarsi con un sensore PIR esterno per rilevare movimento e la luce naturale. Questi sensori esterni aggiuntivi controllano la dimmerazione automatica dell'apparecchio. La configurazione è semplice ed immediata, quindi le luci sono pronte in pochissimo tempo. Utilizza livelli di regolazione predefiniti o modificabili facilmente. Un interruttore a parete opzionale è disponibile come accessorio per il controllo manuale, nel caso ne avessi bisogno!

### Vantaggi

- Elevato risparmio energetico
- da on/off ad auto regolazione in modo semplice.
- Facilità di installazione e configurazione
- Nessun rischio, prestazioni affidabili
- Nuova innovazione sul mercato

### Caratteristiche

- Emissione: 3.400 lm, 4.000 K
- Efficienza: 120 lm/W
- Durata: L80 a 50.000 ore, L70 a 75.000 ore
- Sensore PIR alimentato in CA: controllo del movimento e della luce diurna
- Raggio di 5 m a 3 m di altezza, modifica delle impostazioni tramite dip-switch o telecomando
- Illuminazione di emergenza supportata tramite kit d'illuminazione di emergenza autonomo
- Garanzia 3 anni

# Pannello Ledinaire EcoSet

## Applicazione


- Scuole
- Uffici
- Edifici comunali
- Ospedali

## Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

## Disegno tecnico



## Dati del prodotto



Ledinaire panel Ecoset-backplate\_2



Ledinaire panel Ecoset-backplate\_1

