



Надійна продуктивність. Кожен день.

Панель Philips Ledinaire EcoSet (RC075) є унікальним бездротовим рішенням «підключи та працюй». Ця світлодіодна панель освітлення пропонує простий спосіб розблокувати більше енергозбереження та дозволяє просте автоматизоване освітлення в офісах або школах. Наша остання інновація дозволяє нашим світлодіодним панелям освітлення працювати із зовнішнім PIR-датчиком, що живиться змінним струмом, для виявлення руху та денного світла. Ці додаткові зовнішні датчики освітлення запускають автоматичне регулювання яскравості світильника. Налаштування просте за допомогою пульта дистанційного керування, тому ваші світильники готові миттєво.

Використовуйте попередньо визначені рівні затемнення або легко налаштовуйте їх за допомогою вбудованих DIP-перемикачів. Додатковий настінний вимикач доступний як аксесуар для ручного керування — на випадок, якщо він вам знадобиться!

Переваги

- Підвищене енергозбереження
- Хороша якість і простота у використанні
- Простий в установці та налаштуванні
- Без ризиків, надійна робота
- Нові інновації на ринку

Applications

- Офіси
- Навчальні заклади
- Муніципальні будівлі

Характеристики

- Світловий потік: 3400 лм, 4000 К
- Ефективність: 120 лм/Вт
- Термін служби: L80 при 50 тис. годин, L70 при 75 тис. годин
- PIR-датчик з живленням змінного струму: контроль руху та денного світла

- Радіус 5 м при висоті 3 м, змінюйте налаштування за допомогою DIP-перемикачів або дистанційного керування
- Підтримуване аварійне освітлення за допомогою автономного комплекту аварійного освітлення
- Гарантія 3 років

Версії




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

Розміри

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Деталі по продукції



Ledinaire panel EcoSet-backplate_2



Ledinaire panel EcoSet-backplate_1

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Світловий потік	3 400 lm
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	120 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Кут променя джерела світла	90 °
Тип оптичного пристрою	Кут променя 90°

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Споживана потужність	28 W
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	20%

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий (RAL 9003)
Код захисту від проникнення	IP20/40 [Захист пальців, випромінююча поверхня]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Діапазон температури довкілля	від -10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	-10%,+15%
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM ≤5