



Ahorros de energía sin sacrificar otras características

GreenPerform Troffer

GreenPerform Troffer mejora el diseño compacto de la última generación con mejoras en el rendimiento y más variantes para diferentes mercados. Al integrarse con todos los sistemas disponibles: POE, InterAct Office inalámbrico, InterAct Office Pro, controlador ActiLume, GreenPerform Troffer ofrece funciones adicionales de ahorro de energía y conexión.

Beneficios

- Cambie a una oficina inteligente con más opciones
- Ahorro de energía
- Carcasa delgada
- Luz agradable
- Buena calidad de luz
- Compatible para uso en oficina
- Rendimiento fiable

Características

- Compatible con todos los sistemas Philips disponibles
- Eficacia de hasta 125 lm/W
- Diseño delgado con altura inferior a 46 mm
- Diseño óptico mejorado sin efecto cebra
- CRI > 80, SDCM<4, sin parpadeo
- UGR 19 disponible
- Vida útil: L70 50,000 horas

GreenPerform Troffer

Aplicaciones

- Oficina abierta
- Área pública
- Sala de reuniones
- Sala de capacitaciones


Versions



GreenPerform Troffer RC100B 60x60


GreenPerform Troffer RC100B 60x120

Plano de dimensiones



GreenPerform Troffer

Plano de dimensiones



GreenPerform Troffer

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Variedad de lentes lineales variables en cubierta de policarbonato
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Cromaticidad inicial	SDCM<4
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	116 lm/W	3,700 lm
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	116 lm/W	3,700 lm
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	116 lm/W	3,700 lm
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	116 lm/W	3,700 lm
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	119 lm/W	3,700 lm
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	123 lm/W	5,400 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	32 W
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	32 W
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	32 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	32 W
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	31 W
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	44 W

Controles y atenuación

GreenPerform Troffer

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	No
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	No
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	No
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	Sí
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	No

