



# Tiết kiệm năng lượng mà không ảnh hưởng đến các yếu tố khác

## Bộ đèn GreenPerform

Máng đèn GreenPerform cải thiện thiết kế nhỏ gọn của thế hệ mới nhất đồng thời tăng cường hiệu suất và nhiều phiên bản cho các thị trường khác nhau. Tích hợp với tất cả các hệ thống hiện có: POE, InterAct office không dây, InterAct Office Pro, bộ điều khiển ActiLume, máng đèn GreenPerform cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng và các tính năng kết nối.

### Lợi ích

- Nâng cấp lên văn phòng thông minh với nhiều lựa chọn hơn
- Tiết kiệm năng lượng
- Vỏ đèn mỏng
- Ánh sáng thoải mái
- Chất lượng ánh sáng tốt
- Tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng
- Hoạt động tin cậy

### Tính năng

- Tương thích với tất cả các hệ thống Philips hiện có
- Hiệu suất lên tới 125 lm/W
- Thiết kế mỏng với chiều cao dưới 46 mm
- Thiết kế quang học được cải thiện không có hiệu ứng sọc vằn
- CRI > 80, SDCM < 4, Không nhấp nháy
- Có sẵn UGR 19
- Tuổi thọ L70 50.000 giờ

## Bộ đèn GreenPerform

### Ứng dụng


- Văn phòng mở
- Khu vực công cộng
- Phòng họp
- Phòng đào tạo

### Phiên bản



GreenPerform Troffer RC100B 30x120

### Bản vẽ kích thước



## Bộ đèn GreenPerform

### Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thẻ dịch vụ	Có

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
-----------------------	----

### Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không

### Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học	Dàn thấu kính dạng thanh tùy chỉnh trong nắp polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20

### Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C
Dấu CE	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây

### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Màu sắc ban đầu	SDCM<4
Dung sai quang thông	+/-10%

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Quang thông
911401513051	RC100B LED375 840 W30L120 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3.700 lm
911401513351	RC100B LED375 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401513751	RC100B LED375 865 W30L120 PSU UNV G3	6500 K	116 lm/W	3.700 lm
911401519551	SM100C LED375 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401508451	RC100B LED275 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2.700 lm
911401508651	RC100B LED275 865 W60L60 PSU G3	6500 K	117 lm/W	2.700 lm
911401509551	RC100B LED375 840 W603L603 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401509951	SM100C LED275 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2.700 lm
911401510151	SM100C LED375 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401510751	RC100B LED375 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm

### Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	Công suất
911401513051	RC100B LED375 840 W30L120 PSD OC G3	220 đến 240 V	32 W
911401513351	RC100B LED375 840 W30L120 PSU G3	220 đến 240 V	32 W
911401513751	RC100B LED375 865 W30L120 PSU UNV G3	110 đến 277 V	32 W
911401519551	SM100C LED375 840 W30L120 PSD G3	220 đến 240 V	32 W
911401508451	RC100B LED275 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	23 W
911401508651	RC100B LED275 865 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	23 W

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	Công suất
911401509551	RC100B LED375 840 W603L603 PSU UNV G3	110 đến 277 V	32 W
911401509951	SM100C LED275 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	23 W
911401510151	SM100C LED375 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	32 W
911401510751	RC100B LED375 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	32 W

### Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

## Bộ đèn GreenPerform

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	Có
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	Không
911401513751	RC100B LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	Không
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	Có
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	Không
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	Không
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	Không
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	Không
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	Không

