



Højtydende 'Surface of Light' bygget til forbedret velvære og cirkularitet

Kontormiljøer har brug for højtydende belysning, der optimere præstation, komfort, velvære og bæredygtighed. Det er derfor, at overfladebelysningsløsninger, der leverer fremragende lyskvalitet med stor funktionalitet og tilslutningsmuligheder, er så efterspurgt. Philips SlimBlend Gen2 er en komplet serie af slanke armaturer, designet til øget velvære og cirkulær bæredygtighed. SlimBlend Gen2-armaturer tilbyder topmoderne effektivitet og fremragende lyskvalitet ($Ra > 90$) med opgraderingsfunktioner og reparationsmuligheder, der giver løfte om lang levetid. De er også designet til genanvendelighed, hvilket gør dem til et cirkulært, grønt valg. Men det er lyset af høj kvalitet, der virkelig får SlimBlend Gen2-armaturet til at skille sig ud. Den specielle Mikro-heksagonale optik (MXO) giver blændingsfri komfort & tilfører dertil en gnistrende effekt til den homogene belysning, hvilket skaber en livlig lysoverflade, der forbedrer interiøret og fuldt ud opfylder kravene til kontorbelysning. SlimBlend Gen 2 er en minimalistisk løsning med overlegne belysnings-specifikationer kombineret med klasseførende forbindelsesmulighed ved hjælp af Interact Pro - alt sammen med en bæredygtig tilgang til højtydende kontorbelysning.

Fordele

- Yderst effektivt LED armatur med forskellige muligheder for montering og fremragende blændingskontrol.
- Designet til at øge velvære for mennesker med høj lyskvalitet
- Understøtter bæredygtigt bygningsdesign, herunder energibesparende tilskudskriterier
- Størst effektivitet med Interact-forbindelse og integrerede sensorer

Applications

- Kontorer
- Sundhedsvæsenet
- Skoler og uddannelsesinstitutioner

Funktioner

- Klasseførende effektivitet op til 140 lm/W understøtter grønt bygningsdesign og energibesparende tilskudskriterier
- Ra90 med hvide justeringsmuligheder

- Opfylder kravene til kontorbelysning med både MXO-optik og opalafskærmning
- Lang levetid på op til 50.000 timer ved L90
- Lynstik eller Wieland-stik giver enklere og hurtigere installation
- Forberedt til cirkulær bæredygtighed (ingen lim, udskiftelig elektronik, system, der kan opgraderes, effektiv og lang levetid) plus understøttende vejledning om miljøproduktdeklaration (EPD)
- Forbundet og klargjort system med skalerbar Interact Pro-platform ved hjælp af integrerede sensorer og/eller trådløse drivere til dataindsamling, belægning, dagslysregulering og vejvisning

Versions



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA4 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO SPP


Målskitse




RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO



RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5



RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO



RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO

Oplysninger om produktet




SlimBlendGen2 Backview
_DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor
with MXO



SlimBlendGen2_IA5
Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories




RC330V W30L120 with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02



PIP connector DPP02




SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120

Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with
IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview
with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120





Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildens strålevinkel	120 °
Optiktype	-

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	1%

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Optikafskærmningstype	Polykarbonat

Nøddrift

Nødbelysningsstrøm	270 lm
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Centraliseret nødbelysning	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	RC330V [SlimBlend Gen2]
------------------	-------------------------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	4.000 lm	3000 K	129 lm/W
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	4.000 lm	3000 K	127 lm/W
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	3.400 lm	4000 K	127 lm/W
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	4.000 lm	3000 K	129 lm/W
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	4.000 lm	3000 K	127 lm/W
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Interact SC1500-multisensor-bundt
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Interact SC200-sensor
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Interact SC200-sensor
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	DC-styret central nødbelysning
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	DC-styret central nødbelysning
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	DC-styret central nødbelysning
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	DC-styret central nødbelysning
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	DC-styret central nødbelysning
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	DC-styret central nødbelysning
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	DC-styret central nødbelysning
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade DC-styret central nødbelysning
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	DC-styret central nødbelysning
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-

Godkendelse og anvendelsesområde


Order Code	Full Product Name	Glødetrådstest
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Order Code	Full Product Name	Glødetrådstest
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3


Polar normal diagrams



RC330VI - 910505102445

RC330VI - 910505102447


RC330VI - 910505102475



RC330VI - 910505102476

RC330VI - 910505102446


RC330VI - 910505102448




RC330VI - 910505102477

RC330VI - 910505102450


RC330VI - 910505102449




RC330VI - 910505102474




RC330VI - 910505102452




RC330VI - 910505102478




RC330VI - 910505102454




RC330VI - 910505102470




RC330VI - 910505102469




RC330VI - 910505102472




RC330VI - 910505102453



RC330VI - 910505102473



RC330VI - 910505102451



RC330VI - 910505102471