



Højtydende 'Surface of Light' bygget til forbedret velvære og cirkularitet

SlimBlend Gen2

Kontormiljøer har brug for højtydende belysning, der optimere præstation, komfort, velvære og bæredygtighed. Det er derfor, at overfladebelysningsløsninger, der leverer fremragende lyskvalitet med stor funktionalitet og tilslutningsmuligheder, er så efterspurgt. Philips SlimBlend Gen2 er en komplet serie af slanke armaturer, designet til øget velvære og cirkulær bæredygtighed. SlimBlend Gen2-armaturer tilbyder topmoderne effektivitet og fremragende lyskvalitet ($Ra > 90$) med opgraderingsfunktioner og reparationsmuligheder, der giver løfte om lang levetid. De er også designet til genanvendelighed, hvilket gør dem til et cirkulært, grønt valg. Men det er lyset af høj kvalitet, der virkelig får SlimBlend Gen2-armaturet til at skille sig ud. Den specielle Mikro-heksagonale optik (MXO) giver blændingsfri komfort & tilfører dertil en gnistrende effekt til den homogene belysning, hvilket skaber en livlig lysoverflade, der forbedrer interiøret og fuldt ud opfylder kravene til kontorbelysning. SlimBlend Gen 2 er en minimalistisk løsning med overlegne belysningsspecifikationer kombineret med klasseførende forbindelsesmulighed ved hjælp af Interact Pro - alt sammen med en bæredygtig tilgang til højtydende kontorbelysning.

Fordele

- Yderst effektivt LED armatur med forskellige muligheder for montering og fremragende blændingskontrol.
- Designet til at øge velvære for mennesker med høj lyskvalitet
- understøtter bæredygtigt bygningsdesign, herunder energibesparende tilskudskriterier
- Størst effektivitet med Interact-forbindelse og integrerede sensorer

Funktioner

- Klasseførende effektivitet op til 140 lm/W understøtter grønt bygningsdesign og energibesparende tilskudskriterier
- Ra90 med hvide justeringsmuligheder
- Opfylder kravene til kontorbelysning med både MXO-optik og opalafskærmning
- Lang levetid på op til 50.000 timer ved L90
- Lynstik eller Wieland-stik giver enklere og hurtigere installation
- Forberedt til cirkulær bæredygtighed (ingen lim, udskiftelig elektronik, system, der kan opgraderes, effektiv og lang levetid) plus understøttende vejledning om miljøproduktdeklaration (EPD)
- Forbundet og klargjort system med skalerbar Interact Pro-plattform ved hjælp af integrerede sensorer og/eller trådløse drivere til dataindsamling, belægning, dagslysregulering og vejvisning

Anvendelsesområder


- Kontorer
- Sundhedsvæsenet
- Skoler og uddannelsesinstitutioner

Versions





SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W60L60 MXO IA5 SPP

Målskitse



SlimBlend Gen2

Målskitse



Oplysninger om produktet

SlimBlendGen2 Backview _DPP




SlimBlendGen2_IA5 Sensor with MXO



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlend Gen2

Oplysninger om produktet



SlimBlendGen2_Suspended with
sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface
mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02



PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120




Connector- Wieland DPP02

SlimBlend Gen2

Oplysninger om produktet

PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL
& Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



Oplysninger om produktet

PIP connector DPP01



SlimBlend Gen2

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	-
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Polykarbonat
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	RC330V

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S

Lysteknisk

		Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)	
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	3000 K	129 lm/W	4.000 lm

		Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)	
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	4000 K	127 lm/W	3.400 lm
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	3000 K	129 lm/W	4.000 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44

Nøddrift

						Forventet varighed af nødbelysning (når den er fuldt opladt)					Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)								
Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	fuldt oplade	Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	fuldt opladet	Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	fuldt opladet		
910505102475	RC330V	Ja	DC-styret	-	-	910505102454	RC330V	Ja	Nødbelysning, 270 lm	270 lm	3 t								
	36S/940		central				42S/940		3 timers										
	SEIA		nødbelysning				SEIA		varighed, med										
	W30L120						W60L60		trådløs										
	IA4 MXO						IA4		grænseflade										
910505102477	RC330V	Ja	DC-styret	-	-	910505102469	ELW3												
	42S/930		central				MXO												
	SEIA		nødbelysning				RC330V	-	-	-	-								
	W30L120						36S/940												
	IA4 MXO						PSD												
910505102478	RC330V	Ja	DC-styret	-	-	910505102470	W30L120												
	42S/940		central				MXO												
	SEIA		nødbelysning				RC330V	-	-	-	-								
	W30L120						36S/940												
	IA4 MXO						PSD												
910505102451	RC330V	Ja	DC-styret	-	-	910505102471	W30L120												
	36S/940		central				MXO W5												
	SEIA		nødbelysning				RC330V	-	-	-	-								
	W60L60						42S/940												
	IA5 MXO						PSD												
910505102450	RC330V	Ja	DC-styret	-	-	910505102472	W30L120												
	36S/940		central				MXO												
	SEIA		nødbelysning				RC330V	-	-	-	-								
	W60L60						42S/930												
	IA4 MXO						PSD												
910505102452	RC330V	Ja	DC-styret	-	-	910505102473	W30L120												
	42S/930		central				MXO												
	SEIA		nødbelysning				RC330V	-	-	-	-								
	W60L60						36S/940												
	IA4 MXO						WIA												
910505102453	RC330V	Ja	DC-styret	-	-	910505102474	W30L120												
	42S/940		central				MXO												
	SEIA		nødbelysning				RC330V	-	-	-	-								
	W60L60						42S/940												
	IA4 MXO						WIA												

						Forventet varighed af nødbelysning (når den er fuldt oplade					Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)				
Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	fuldt oplade	Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	fuldt opladet				
	W30L120 MXO						W60L60 MXO W5								
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Ja	DC-styret central nødbelysning	-	-	910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-				
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-	910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-				
910505102446	RC330V 36S/940 PSD	-	-	-	-	910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-	-	-	-				

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
			910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
			910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s




Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3	910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3	910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3	910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3			

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102445

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102447




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102475



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102476

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102446

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102448




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102477


Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102450

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102449


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102474




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102452




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102478




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102454




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102470




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102469



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102472





Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102453



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102473

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102451

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102471

