



SlimBlend gen2: hohe Leistung, fortschrittliche Steuerung

Eine leistungsstarke Beleuchtung, die in Büros für mehr Leistung, Komfort, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit sorgt, ist sehr gefragt. „Lichtflächen“-Lösungen, die eine exzellente Lichtqualität mit hoher Funktionalität und Konnektivität bieten, stehen daher hoch im Kurs. Ein Beispiel dafür ist die Philips SlimBlend Gen2. Diese komplette Produktfamilie mit schlanken Leuchten ist für mehr Wohlbefinden und die Kreislaufwirtschaft konzipiert. Die SlimBlend Gen2 Leuchten zeichnen sich durch eine moderne Lichtausbeute und hervorragende Lichtqualität (CRI>90) aus. Dank der Möglichkeiten zur Aufrüstung und Reparatur ist eine lange Nutzlebensdauer gegeben. Die Leuchten sind für die Wiederverwertung konzipiert und daher eine umweltfreundliche Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Die Besonderheit der SlimBlend Gen2 Leuchten liegt in ihrer hohen Lichtqualität. Die spezielle Mikro-Sechseck-Optik (MXO) sorgt für blendfreien Komfort und durchsetzt das homogene Licht mit einem Glanz, der eine lebendige Lichtfläche erzeugt, die Innenräume aufwertet und volle Bürokonformität schafft. SlimBlend Gen 2 ist eine minimalistische Lösung mit hervorragenden Beleuchtungseigenschaften in Kombination mit einer erstklassigen Konnektivität durch Interact Pro, die einen nachhaltigen Ansatz für eine leistungsstarke Bürobeleuchtung verfolgt.

Vorteile

- Überaus effiziente LED-Leuchte mit verschiedenen Montagemöglichkeiten (Einbau-, Pendel-, Anbauleuchte)
- Komfortabel, blendfrei, bürotauglich
- Wettbewerbsfähige Lösung mit guten Beleuchtungseigenschaften
- Nachhaltiges und erstklassig vernetztes Angebot

Applications

- Büros
- Gesundheitswesen
- Bildungswesen

Merkmale

- Erstklassige Effizienz von bis zu 140 lm/W unterstützt die Förderungskriterien für umweltfreundliches Gebäudedesign und Energiesparen
- CRI90 mit Tunable White-Option

- Bürokonforme Beleuchtung mit Mikro-Sechseck-Optik und opaler Abdeckung
- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei L90
- Der Schnellanschluss oder Wieland-Steckanschluss ermöglicht eine einfachere, schnellere Installation
- Vorbereitet auf Kreislaufwirtschaft (kein Klebstoff, austauschbare Elektronik, aufrüstbares System, effiziente und lange Nutzlebensdauer) sowie Unterstützung des Leitfadens für die Umweltproduktdeklaration (EPD)
- Bereit für ein vernetztes System mit der skalierbaren Interact Pro Plattform anhand von integrierten Sensoren bzw. drahtlosen Betriebsgeräten für Datenerfassung, Anwesenheitskontrolle, Tageslichtregulierung und Wegweisung

Versions



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA4 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO SPP


Abmessungsskizzen




RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO




RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO




RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO



RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO



RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO



RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO

Produktdetails




SlimBlendGen2 Backview
_DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor
with MXO



SlimBlendGen2_IA5
Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories




RC330V W30L120 with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02

PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor
with MXO




SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with
IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60





SlimBlend Gen2_Backview
with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120

PIP connector DPP01



Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Optik	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	1%
Lichtregelung	Interact SC200 Sensor

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Typ optische Abdeckung	Polykarbonat

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Ja
Notbeleuchtung	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
8720169014831	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
8720169014848	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
8720169014855	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
8720169014862	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
8720169014879	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	36S
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
8720169014749	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	36S
8720169014756	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	36S
8720169014763	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	42S
8720169014770	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	42S
8720169014787	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	36S
8720169014794	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	36S
8720169014800	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	36S
8720169014817	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	42S
8720169014824	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	42S

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)
8720169014831	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3.400 lm	3000 K	127 lm/W
8720169014848	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014855	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	4.000 lm	3000 K	127 lm/W
8720169014862	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014879	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	4.000 lm	3000 K	129 lm/W
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	4.000 lm	3000 K	129 lm/W
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014749	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	3.600 lm	3000 K	133 lm/W
8720169014756	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014763	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	4.000 lm	3000 K	127 lm/W
8720169014770	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014787	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014794	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	3.400 lm	3000 K	127 lm/W
8720169014800	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014817	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	4.000 lm	3000 K	127 lm/W
8720169014824	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169014831	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
8720169014848	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
8720169014855	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
8720169014862	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
8720169014879	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	27 W
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
8720169014749	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	27 W
8720169014756	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	27 W
8720169014763	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	31,5 W
8720169014770	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	31,5 W
8720169014787	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	27 W
8720169014794	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	27 W
8720169014800	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	27 W
8720169014817	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	31,5 W
8720169014824	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	31,5 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
8720169014831	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
8720169014848	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
8720169014855	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
8720169014862	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
8720169014879	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	IP20
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44
8720169014749	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
8720169014756	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
8720169014763	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
8720169014770	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
8720169014787	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	IP20/44
8720169014794	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
8720169014800	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
8720169014817	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
8720169014824	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44

Initialkennwerte (IEC-konform)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169014831	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014848	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014855	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014862	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014879	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169014749	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014756	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014763	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014770	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014787	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014794	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014800	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014817	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014824	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169014831	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
8720169014848	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
8720169014855	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
8720169014862	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC330V
8720169014879	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	RC332V
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	RC330V
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	RC330V
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	RC330V
8720169014749	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
8720169014756	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
8720169014763	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
8720169014770	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
8720169014787	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	RC332V
8720169014794	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
8720169014800	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
8720169014817	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
8720169014824	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V


Lichtverteilungskurve



RC330VI - 910505102445

RC330VI - 910505102447


RC330VI - 910505102475



RC330VI - 910505102476

RC330VI - 910505102477


RC330VI - 910505102468




RC330VI - 910505102450

RC330VI - 910505102449


RC330VI - 910505102474




RC330VI - 910505102478




RC330VI - 910505102455




RC330VI - 910505102458




RC330VI - 910505102464




RC330VI - 910505102456




RC330VI - 910505102467




RC330VI - 910505102457




RC330VI - 910505102469




RC330VI - 910505102461




RC330VI - 910505102459




RC330VI - 910505102460




RC330VI - 910505102465




RC330VI - 910505102463




RC330VI - 910505102472




RC330VI - 910505102462




RC330VI - 910505102466



RC330VI - 910505102453



RC330VI - 910505102473



RC330VI - 910505102471