



SlimBlend gen2: υψηλή απόδοση, προηγμένος έλεγχος

Τα γραφεία αναζητούν φωτισμό υψηλής απόδοσης που ενισχύει την απόδοση, την άνεση, την ευεξία και τη βιωσιμότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι λύσεις «επιφάνειας φωτός» που παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός με εξαιρετική λειτουργικότητα και συνδεσιμότητα έχουν μεγάλη ζήτηση. Όπως το Philips SlimBlend Gen2 – μια πλήρης οικογένεια λεπτών φωτιστικών σχεδιασμένων για βελτιωμένη ευεξία και κυκλικότητα. Τα φωτιστικά SlimBlend Gen2 προσφέρουν κορυφαία απόδοση και εξαιρετική ποιότητα φωτός (CRI>90) με χαρακτηριστικά αναβάθμισης και επισκευής που υπόσχονται μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι επίσης σχεδιασμένα για ανακύκλωση, καθιστώντας τα μια πραγματικά κυκλική, πράσινη επιλογή. Αλλά είναι το υψηλής ποιότητας φως που κάνει τα φωτιστικά SlimBlend Gen2 να ξεχωρίζουν πραγματικά. Το ειδικό Micro Hexagonal Optics (MXO) παρέχει άνεση χωρίς θάμβωση και προσδίδει επίσης λάμψη στο ομοιογενές φως, δημιουργώντας μια ζωννή επιφάνεια φωτός που βελτιώνει τους εσωτερικούς χώρους και προσφέρει πλήρη συμβατότητα με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων. Το SlimBlend Gen 2 είναι μια μινιμαλιστική λύση με ανώτερες προδιαγραφές φωτισμού σε συνδυασμό με την καλύτερη συνδεσιμότητα στην κατηγορία του χρησιμοποιώντας το Interact Pro - όλα με μια βιώσιμη προσέγγιση στον φωτισμό γραφείων υψηλής απόδοσης.

Οφέλη

- Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης με διάφορες επιλογές τοποθέτησης (χωνευτή, κρεμαστή, επιφανειακή)
- Άνετο, χωρίς θάμβωση, συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
- Ανταγωνιστική λύση με ικανοποιητικές προδιαγραφές φωτισμού
- Βιώσιμη και καλύτερη στην κατηγορία προσφορά συνδεδεμένου φωτισμού

Applications

- Γραφεία
- Κλάδος υγείας
- Κλάδος εκπαίδευσης

Χαρακτηριστικά

- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία έως 140 lm/W υποστηρίζει τον σχεδιασμό πράσινων κτιρίων και τα κριτήρια επιδότησης εξοικονόμησης ενέργειας
- CRI90 με επιλογή ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας λευκού

Versions




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA4 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO SPP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO



RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO

- Φωτισμός συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, χρησιμοποιώντας οπτικά συστήματα MXO και κάλυμμα Oral
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 50.000 ώρες στα L90
- Ταχυσύνδεσμος ή βύσμα Wieland για απλούστερη, ταχύτερη εγκατάσταση
- Με πρόβλεψη για κυκλική οικονομία. (χωρίς κόλλα, ηλεκτρονικά με δυνατότητα αντικατάστασης, αναβαθμίσιμο σύστημα, αποτελεσματικό και μεγάλη διάρκεια ζωής) συν την υποστήριξη του οδηγού Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD)
- Συνδεδεμένο σύστημα έτοιμο με πλατφόρμα Interact Pro με δυνατότητα επέκτασης, που χρησιμοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες ή/και ασύρματες διατάξεις οδήγησης για τη συλλογή δεδομένων, παρουσίας, ρύθμισης φωτός ανάλογα με το φυσικό φως της ημέρας και καθοδήγησης

Λεπτομέρειες για το προϊόν




SlimBlendGen2 Backview
_DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor
with MXO



SlimBlendGen2_IA5
Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories




RC330V W30L120 with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02

PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor
with MXO




SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with
IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60





SlimBlend Gen2_Backview
with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120

PIP connector DPP01



Γενικές πληροφορίες

Κωδικός σειράς λαμπτήρων	36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Φωτεινή ροή	3.600 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	133 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>90
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Τύπος οπτικού συστήματος	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	27 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Ενσωματωμένος έλεγχος	Αισθητήρας Interact SC200

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK03 [0,3 J]
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Ναι
Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM <3


Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός ονομασίας σειράς	RC330V [SlimBlend Gen2]
--------------------------	-------------------------


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44

Polar normal diagrams



RC330VI - 910505102445



RC330VI - 910505102450