



SlimBlend gen2 : hautes performances, contrôle avancé

Les bureaux recherchent un éclairage performant qui améliore la performance, le confort, le bien-être et la durabilité. C'est pourquoi les solutions de « surface de lumière », qui offrent une excellente qualité de lumière avec une fonctionnalité et une connectivité excellentes, sont si demandées. Comme Philips SlimBlend Gen2, une famille complète de luminaires fins conçus pour améliorer le bien-être et la circularité. Les luminaires SlimBlend Gen2 offrent une efficacité de pointe et une excellente qualité de lumière (CRI>90) avec des fonctionnalités d'évolutivité et de réparabilité qui promettent une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour être recyclables, ce qui en fait un choix réellement circulaire et écologique. Mais c'est grâce à la lumière de haute qualité que les luminaires SlimBlend Gen2 se démarquent vraiment. L'optique spéciale Micro Hexagonal Optics (MXO) offre un confort sans éblouissement et apporte des étincelles à la lumière homogène, créant une surface de lumière vivante qui améliore les intérieurs et offre une conformité complète aux normes d'éclairage de bureau. SlimBlend Gen2 est une solution minimaliste avec des spécifications d'éclairage supérieures associées à une connectivité de premier ordre utilisant Interact Pro, le tout avec une approche durable de l'éclairage de bureau haute performance.

Avantages

- Luminaire LED très efficace avec choix d'options de montage (encastré, suspendu, monté en surface)
- Confortable, sans éblouissement Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Solution compétitive avec de bonnes spécifications d'éclairage
- Offre connectée durable et de premier ordre

Applications

- Bureaux
- Cabinets médicaux
- Établissements scolaires

Fonctions

- La meilleure efficacité de sa catégorie, jusqu'à 140 lm/W, prend en charge la conception de bâtiments écologiques et les critères de subvention de basse consommation
- CRI90 avec option Tunable White

- Éclairage conforme aux normes de bureau utilisant à la fois l'optique MXO et le cache Opal
- Longue durée de vie jusqu'à 50 000 heures @L90
- Connecteur rapide ou connecteur Wieland pour une installation plus simple et plus rapide
- Préparé pour la circularité (pas de colle, électronique remplaçable, système évolutif, efficace et longue durée de vie) plus guide de déclaration environnementale sur le produit (EPD)
- Système connecté compatible avec la plate-forme évolutive Interact Pro qui utilise des détecteurs intégrés et/ou des ballasts sans fil pour la collecte de données, l'occupation, la régulation en fonction de la lumière naturelle et l'orientation

Versions



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA4 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO SPP


Schéma dimensionnel




RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO



RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC



RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO



RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO

Détails sur le produit




SlimBlendGen2 Backview
_DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor
with MXO



SlimBlendGen2_IA5
Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories




RC330V W30L120 with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02




PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120

Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable




SlimBlendGen2_IA4 Sensor with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with
IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview
with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120





Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type d'optique	-

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate

Fonctionnement de secours

Flux en mode secours	270 lm
Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	3 h
Secours centralisé	Oui

Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	RC330V [SlimBlend Gen2]
--------------------------	-------------------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	36S
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	36S
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	42S
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	36S

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	4.000 lm	3000 K	129 lm/W
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3.400 lm	3000 K	129 lm/W
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	4.000 lm	3000 K	127 lm/W
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	3.400 lm	4000 K	127 lm/W
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4.000 lm	3000 K	127 lm/W
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	4.000 lm	3000 K	129 lm/W
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	3.600 lm	4000 K	136 lm/W
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3.400 lm	3000 K	129 lm/W
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4.200 lm	4000 K	135 lm/W
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	4.000 lm	3000 K	129 lm/W
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrigée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	4.000 lm	3000 K	127 lm/W
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	3.600 lm	4000 K	133 lm/W
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3.400 lm	3000 K	127 lm/W
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4.200 lm	4000 K	133 lm/W
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	3.600 lm	4000 K	133 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	27 W
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	27 W
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	31,5 W
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	27 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Capteur InterAct SC200
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Capteur InterAct SC200
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Capteur InterAct SC200
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Capteur InterAct SC200
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Capteur InterAct SC200
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Faisceau de capteurs multifonctions InterAct SC1500
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Capteur InterAct SC200
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Capteur InterAct SC200
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Capteur InterAct SC200
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Capteur InterAct SC200
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Capteur InterAct SC200
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Faisceau de capteurs multifonctions InterAct SC1500
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Capteur InterAct SC200
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Capteur InterAct SC200
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Capteur InterAct SC200
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Capteur InterAct SC200
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	IP20
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	IP20
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	IP20/44

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Éclairage de secours central à courant continu
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Éclairage de secours central à courant continu
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Éclairage de secours central à courant continu
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Éclairage de secours central à courant continu
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Éclairage de secours central à courant continu
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Éclairage de secours central à courant continu
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Éclairage de secours central à courant continu
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Éclairage de secours central à courant continu
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Éclairage de secours central à courant continu
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil Éclairage de secours central à courant continu
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Éclairage de secours central à courant continu
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Éclairage de secours central à courant continu
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Éclairage de secours central à courant continu
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Éclairage de secours central à courant continu
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil Éclairage de secours central à courant continu
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Éclairage de secours central à courant continu
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Température 650 °C, durée 30 s


Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Température 850 °C, durée 30 s
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Température 850 °C, durée 30 s
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	Température 650 °C, durée 30 s

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3


PDiagramme photométrique polaire



RC330VI - 910505102491

RC330VI - 910505102445


RC330VI - 910505102447



RC330VI - 910505102475

RC330VI - 910505102476


RC330VI - 910505102497




RC330VI - 910505102446

RC330VI - 910505102495


RC330VI - 910505102448




RC330VI - 910505102477




RC330VI - 910505102485




RC330VI - 910505102498




RC330VI - 910505102450




RC330VI - 910505102449




RC330VI - 910505102474




RC330VI - 910505102486




RC330VI - 910505102494




RC330VI - 910505102452




RC330VI - 910505102478




RC330VI - 910505102490




RC330VI - 910505102454




RC330VI - 910505102484




RC330VI - 910505102470




RC330VI - 910505102488




RC330VI - 910505102487




RC330VI - 910505102469




RC330VI - 910505102496




RC330VI - 910505102492




RC330VI - 910505102472




RC330VI - 910505102493




RC330VI - 910505102453




RC330VI - 910505102473



RC330VI - 910505102451



RC330VI - 910505102471



RC330VI - 910505102489