



SlimBlend gen2: nagy teljesítmény, fejlett vezérlés

SlimBlend Gen2

Az irodák olyan nagy teljesítményű világítást keresnek, amely egyszerre növeli a hatékonyságot, a kényelmet, a jóllétet és a fenntarthatóságot. Ezért olyan nagy a kereslet az olyan „fényfelület” megoldásokra, amelyek kiváló fényminőséget, funkcionalitást és csatlakoztathatóságot biztosítanak. Ilyen a Philips SlimBlend Gen2 is, a jóllétet és a körforgásos gazdaságot segítő, karcsú lámpatestek teljes családja. A SlimBlend Gen2 lámpatestek felsőfokú hatékonyságot és kiváló fényminőséget (CRI>90) kínálnak a hosszú élettartamot segítő korszerűsítési funkciókkal és javíthatósággal. Úgy terveztük őket, hogy újra lehessen őket hasznosítani, így valóban körforgásos, környezetbarát választást jelentenek. De a SlimBlend Gen2 lámpatesteket kiváló minőségű fényük teszi igazán kiemelkedővé. A speciális mikro hatszögletű optika (MXO) káprázásmentes, kényelmes világítást biztosít, és a homogén fényt szikrákkal itatja át, így olyan élénk fényfelületet hoz létre, amely feldobja a belső tereket, és teljes mértékben megfelel az irodákra vonatkozó előírásoknak. A SlimBlend Gen 2 egy minimalista megoldás, amely a kiváló világítási specifikációkat az Interact Pro révén a kategória legjobb csatlakoztathatóságával ötvözi – mindezt a nagy teljesítményű irodai világítás fenntartható megközelítésével.

Előnyök

- Magas hatásfokú LED-es lámpatest többféle rögzítési lehetőséggel (süllyesztett, függesztett, felületre szerelt)
- Kényelmes, káprázásmentes, és megfelel az irodai szabványoknak
- Versenyképes megoldás jó világítási specifikációkkal
- Fenntartható és a kategóriájában legjobb hálózatalapú ajánlat

Szolgáltatások

- A kategória legjobb, akár 140 lm/W hatásfoka támogatja a zöld épületek tervezését, és megfelel az energiatakarékossági támogatási kritériumoknak
- CRI90 állítható fehér opcióval
- Irodai használatra alkalmas világítás MXO optikával és opálos burkolattal
- Hosszú, akár 50 000 órás élettartam L90 szinten
- Gyorscsatlakozó vagy Wieland-csatlakozó az egyszerűbb és gyorsabb szerelésért
- Fel van készítve a körforgásos gazdaságra (nincs ragasztó, cserélhető elektronika, fejleszthető rendszer, hatékony és hosszú élettartam), és környezetvédelmi terméktanúsítvánnyal (EPD) rendelkezik
- Hálózati csatlakozásra előkészített rendszer Interact Pro méretezhető platformmal, amely beépített érzékelőket és/vagy vezeték nélküli előtétet használ az adatgyűjtéshez, a jelenlétérzékeléshez, a természetes fény szerinti szabályozáshoz és az útkereséshez

Alkalmazás

- Irodák
- Egészségügy
- Oktatás

Versions



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W62L62 MXO IA4 SPP





SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W62L62 MXO IA5 SPP




SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W60L60 MXO IA5 SPP

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



Termék részletei



SlimBlendGen2_Suspended with
sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with
sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface
mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02



PIP connector DPP02

SlimBlend Gen2

Termék részletei


SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with
MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4
sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



Termék részletei



SlimBlend Gen2_Backview with EL
& Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



PIP connector DPP01

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	-
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	36S
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	36S
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	36S
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	42S
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	36S
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	36S
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	42S
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	42S
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	36S
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	36S
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	36S
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	42S
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	42S
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	36S

Technikai adatok

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	3 400 lm
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3 400 lm
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	4000 K	127 lm/W	3 400 lm
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3 400 lm
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás	Fényáram
		(névleges)	(névleges)	
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	3000 K	133 lm/W	3 600 lm
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	3 400 lm
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	27 W
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	27 W
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	27 W
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	31,5 W
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás	Fényáram
		(névleges)	(névleges)	
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3000 K	127 lm/W	3 400 lm
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	27 W
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	27 W
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	27 W
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	27 W
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	27 W
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	27 W

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	IP20
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	IP20
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	IP20
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	IP20/44
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	IP20/44

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-

					A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Igen	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel	270 lm	3 h
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-

					A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXO5C	Igen	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel	270 lm	3 h
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-	-	-	-
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-	-	-	-
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-	-	-	-
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Igen	Egyenáramú közpon t i vészvilágítás	-	-
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-

					A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-	-	-	-
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-	-	-	-
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

					A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3




Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC330V
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	RC332V
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	RC330V
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	RC330V
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	RC330V
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	RC330V
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	RC330V
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	RC330V
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	RC330V
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	RC330V
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	RC330V
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	RC330V
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	RC332V
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	RC330V




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102491

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102445




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102447



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102475

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102476

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102497






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102446

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102495

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102448




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102477

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102485




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102468



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102498

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102450

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102449




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102474


Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102486

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102494


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102452




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102478




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102455




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102490




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102454




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102484



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102458






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102464



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102456




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102470

Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102488




Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102487



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102467

Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102457

Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102469






Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102496

Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102461

Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102492




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102459

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102460




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102465



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102463

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102472

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102462




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102493


Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102466

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102453


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102473**



**Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102451**



**Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102471**



**Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102489**

