



SlimBlend gen2: hoge prestaties, geavanceerde controle

SlimBlend Gen2

Kantoren zoeken naar hoogwaardige verlichting die prestaties, comfort, welzijn en duurzaamheid verbetert. Daarom is er zoveel vraag naar 'lichtoppervlak'-oplossingen die een uitstekende lichtkwaliteit leveren met een grote functionaliteit en connectiviteit. Zoals Philips SlimBlend Gen2 - een complete familie van slanke armaturen ontworpen voor verbeterde welzijn en circulariteit. SlimBlend Gen2-armaturen bieden ultramoderne efficiëntie en een uitstekende lichtkwaliteit (CRI>90) met upgrademogelijkheden en repareerbaarheid die een lange levensduur beloven. Ze zijn ook ontworpen met het oog op recycleerbaarheid, waardoor ze een echt circulaire, groene keuze zijn. Maar het is de hoge lichtkwaliteit die de SlimBlend Gen2-armaturen echt onderscheidt. De speciale Micro Hexagonal Optics (MXO) zorgt voor niet-verblindend comfort en voorziet het homogene licht van fonkelingen, waardoor een levendig lichtoppervlak ontstaat dat interieurs opfleurt en volledig voldoet aan de eisen van Office. SlimBlend Gen 2 is een minimalistische oplossing met superieure verlichtingsspecificaties gecombineerd met een best-in-class connectiviteit met behulp van Interact Pro - allemaal met een duurzame benadering van hoogwaardige kantoorverlichting.

Voordelen

- Zeer efficiënte LED-armatuur met keuze aan montage mogelijkheden (inbouw, hangend, opbouw)
- Aangename, verblindingsvrije verlichting die voldoet aan de kantoor normen
- Concurrerende oplossing met goede verlichtingsspecificaties
- Duurzaam en beste connected aanbod

SlimBlend Gen2

Kenmerken

- Beste rendement tot wel 140 lm/W, ondersteunt duurzame gebouwwontwerpen en energiebesparende subsidiecriteria
- CRI 90 met instelbare witte optie
- Verlichting dat voldoet aan kantoorverlichtingsnorm met zowel MXO-optiek als opalen lichtkap
- Lange levensduur tot 50.000 uur bij L90
- Snelle connector of Wieland-connector voor eenvoudigere, snellere installatie
- Voorbereid op circulariteit (geen lijm, vervangbare elektronica, upgradebaar systeem, efficiënte en lange levensduur) met bijbehorende Milieuproductverklaring (EPD) handleiding
- Connected systeem ready met schaalbaar platform van Interact Pro met geïntegreerde sensoren en/of draadloze drivers voor gegevensverzameling, gebruik van ruimte, daglichtafhankelijke regeling en bewegwijzering

Toepassing


- Kantoren
- Gezondheidszorg
- Onderwijs

Versions





SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W60L60 MXO IA5 SPP

Maatschets



SlimBlend Gen2

Maatschets



Productgegevens

SlimBlendGen2 Backview _DPP




SlimBlendGen2_IA5 Sensor with MXO



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlend Gen2

Productgegevens



SlimBlendGen2_Suspended with
sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface
mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02



PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120




Connector- Wieland DPP02

SlimBlend Gen2

Productgegevens

PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL
& Sensor_DPP




SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



Productgegevens

PIP connector DPP01



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Optiektype	-
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK03
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Productgegevens	
Code productfamilie	RC330V

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	36S
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	36S
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	42S
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	36S

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA	4000 K	135 lm/W	4.200 lm

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169011366	W30L120 IA4 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC			
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3.400 lm
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	4000 K	127 lm/W	3.400 lm
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3.400 lm
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD	3000 K	127 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	W60L60 MXO SC			
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	27 W
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	27 W
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	31,5 W
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	27 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP 20
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP 20
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP 20
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP 20
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP 20
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP 20
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP 20
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP 20
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP 20
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP 20
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	IP 20
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP 20
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP 20
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	IP 20
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP 20/44
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP 20/44
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP 20/44
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP 20/44
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP 20/44
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP 20/44

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP 20
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP 20/44
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP 20/44
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP 20/44
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP 20/44
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP 20/44
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP 20/44

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP 20/44
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP 20/44
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP 20/44
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP 20/44
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	IP 20/44
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP 20/44
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	IP 20/44

Werking op noodstroom

						Gespecificeer levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)					Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom		
8720169014947	RC330V	Ja	Centrale	-	-	8720169014718	RC330V	Ja	Centrale	-	-	
	36S/940		gelijkstroomwerking				42S/930		gelijkstroomwerking			
	SEIA		centrale				SEIA		centrale			
	W30L120 IA4		noodverlichting				W60L60 IA4		noodverlichting			
	MXO						MXO					
8720169014961	RC330V	Ja	Centrale	-	-	8720169014725	RC330V	Ja	Centrale	-	-	
	42S/930		gelijkstroomwerking				42S/940		gelijkstroomwerking			
	SEIA		centrale				SEIA		centrale			
	W30L120 IA4		noodverlichting				W60L60 IA4		noodverlichting			
	MXO						MXO					
8720169014978	RC330V	Ja	Centrale	-	-	8720169014732	RC330V	Ja	Noodverlichting	270 lm	3 hr	
	42S/940		gelijkstroomwerking				42S/940		gedurende 3 uur			
	SEIA		centrale				SEIA		met draadloze			
	W30L120 IA4		noodverlichting				W60L60 IA4		interface			
	MXO						ELW3 MXO					
8720169011366	RC330V	Ja	Centrale	-	-	8720169011274	RC330V	Ja	Centrale	-	-	
	36S/940		gelijkstroomwerking				36S/940		gelijkstroomwerking			
	SEIA		centrale				SEIA		centrale			
	W30L120 IA4		noodverlichting				W60L60 IA4		noodverlichting			
	MXO SC						MXO SC					
8720169011373	RC330V	Ja	Centrale	-	-	8720169011281	RC330V	Ja	Centrale	-	-	
	36S/930		gelijkstroomwerking				36S/940		gelijkstroomwerking			
	SEIA		centrale				SEIA		centrale			
	W30L120 IA4		noodverlichting				W60L60 IA5		noodverlichting			
	MXO SC						MXO SC					
8720169014701	RC330V	Ja	Centrale	-	-	8720169011298	RC330V	Ja	Centrale	-	-	
	36S/940		gelijkstroomwerking				42S/930		gelijkstroomwerking			
	SEIA		centrale				SEIA		centrale			
	W60L60 IA5		noodverlichting				W60L60 IA4		noodverlichting			
	MXO						MXO SC					
8720169014695	RC330V	Ja	Centrale	-	-	8720169011304	RC330V	Ja	Centrale	-	-	
	36S/940		gelijkstroomwerking				42S/940		gelijkstroomwerking			
	SEIA		centrale				SEIA		centrale			
	W60L60 IA4		noodverlichting				W60L60 IA4		noodverlichting			
	MXO						MXO SC					

						Gespecificeer levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)							Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)				
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	
8720169011311	RC330V	Ja	Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface	270 lm	3 hr		W30L120						MXO SC				
	42S/940																
	SEIA																
	W60L60 IA4																
	ELW3MXOSC																
8720169014886	RC330V	-	-	-	-		W30L120						MXO SC				
	36S/940																
	PSD																
	W30L120																
	MXO																
8720169014893	RC330V	-	-	-	-		W30L120						MXO SC				
	36S/940																
	PSD																
	W30L120																
	MXO W5																
8720169014909	RC330V	-	-	-	-		W60L60						MXO				
	42S/940																
	PSD																
	W30L120																
	MXO																
8720169014916	RC330V	-	-	-	-		W60L60						MXO W5				
	42S/930																
	PSD																
	W30L120																
	MXO																
8720169014923	RC330V	-	-	-	-		W60L60						MXO				
	36S/940																
	WIA																
	W30L120																
	MXO																
8720169014930	RC330V	-	-	-	-		W60L60						MXO				
	42S/940 WIA																
	W30L120																
	MXO																
8720169014954	RC330V	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-		WIA W60L60						MXO				
	36S/940																
	SEIA																
	W30L120 IA5																
	MXO																
8720169011328	RC330V	-	-	-	-		W60L60						MXO SC				
	36S/940																
	PSD																
	W30L120																
	MXO SC																
8720169011335	RC330V	-	-	-	-		W60L60						MXO SC				
	36S/930																
	PSD																

Gespecificeer levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)						Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)					
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	
8720169011250	RC330V	-	-	-	-	8720169011267	W60L60				
	42S/940						MXO SC				
	PSD						RC330V	-	-	-	-
							36S/940				
							WIA W60L60				
							MXO SC				

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
			8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
			8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
			8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s


Initiële prestaties (conform IEC)

SlimBlend Gen2


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169014947	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014961	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014978	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011366	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011373	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014701	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014695	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014718	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014725	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014732	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011274	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011281	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011298	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011304	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169011311	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014886	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014893	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014909	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014916	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014923	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014930	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014954	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011328	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011335	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011342	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011359	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014640	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014657	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014664	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169014671	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169014688	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011236	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011243	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169011250	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169011267	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102491






Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102445



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102447




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102475

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102476




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102497



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102446

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102495

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102448






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102477

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102485

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102498




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102450

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102449




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102474



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102486

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102494

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102452




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102478


Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102490

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102454


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102484




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102470




**Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102488**




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102487




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102469




**Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102496**



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102492




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102472




**Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102493**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102453




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102473



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102451



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102471



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102489

