



SlimBlend gen2: høy ytelse, avansert kontroll

På kontorer ønsker man belysning med høy ytelse som øker prestasjonene, komforten og velværet samtidig som løsningen er bærekraftig. Derfor er det etterspørsel etter "lysoverflate"-løsninger som gir utmerket lyskvalitet med god funksjonalitet og nettilkobling. Slik som Philips SlimBlend Gen2 – en komplett serie med slanke lysarmaturer designet for å gi økt velvære og bruk i en sirkulær økonomi. SlimBlend Gen2-lysarmaturer tilbyr toppmoderne effektivitet og utmerket lyskvalitet (CRI > 90) med muligheter for oppgradering og reparasjon som sikrer lang levetid. Disse lysarmaturene er også designet for å kunne resirkuleres, noe som gjør dem til et genuint sirkulært, grønt valg. Men det er den høye kvaliteten på lyset som gjør at SlimBlend Gen2-lysarmaturer virkelig skiller seg ut. Den spesielle heksagonale mikrooptikken (MXO) gir blendingsfri komfort og et homogent gnistrende lys som skaper en livlig lysoverflate som forbedrer innemiljøet og oppfyller kontorstandarder. SlimBlend Gen 2 er en minimalistisk løsning med overlegne lysspesifikasjoner kombinert med klasseledende nettilkobling ved bruk av Interact Pro – alt med en bærekraftig tilnærming til kontorbelysning med høy ytelse.

Fordeler

- Svært effektiv LED-lysarmatur med ulike monteringsmuligheter (innfelt, hengende eller overflatemontert)
- Komfortabelt, blendingsfritt og i tråd med kontorstandarder
- Konkurransedyktig løsning med gode belysningsspesifikasjoner
- Bærekraftig og klasseledende nettintegrert tilbud

Applications

- Kontorer
- Helse
- Utdanning

Funksjoner

- Klasseledende effektivitet opp til 140 lm/W oppfyller krav til grønn bygningsdesign og subsidiering av energisparingstiltak
- CRI90 med Tunable White-alternativ

- Belysning som oppfyller kontorstandarder med både MXO-optikk og opalt deksel
- Lang levetid på opptil 50 000 timer ved L90
- Hurtigkobling eller Wieland-kobling for enklere og raskere montering
- Klargjort for sirkularitet (ingen bruk av lim, utskiftbar elektronikk, oppgraderbart system, effektiv og lang levetid) og med EPD-veiledning (miljøproduktdeklaring)
- Klart for nettilkobling med den skalerbare plattformen Interact Pro ved hjelp av integrerte sensorer og/eller trådløse drivere for datainnsamling, bevegelsesdeteksjon, dagslysregulering og skilting

Versions



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA4 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO SPP


Målskisse




RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO



RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO



RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO



RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO

Produkt detaljer




SlimBlendGen2 Backview
_DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor
with MXO



SlimBlendGen2_IA5
Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02



PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120

Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable




SlimBlendGen2_IA4 Sensor with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with
IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview
with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120





Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskjevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Optikktype	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	1%

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Type optisk deksel	Polykarbonat

Nøddrift

Nødlysytelse	270 lm
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Sentral nødbelysning	Ja

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	RC330V [SlimBlend Gen2]
------------------	-------------------------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelerert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	3 400 lm	4000 K	127 lm/W
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Interact SC1500-multisensorpakke
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Interact SC200-sensor
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Interact SC200-sensor
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Interact SC200-sensor
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	DC drevet sentral nødlys
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	DC drevet sentral nødlys
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	DC drevet sentral nødlys
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	DC drevet sentral nødlys
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	DC drevet sentral nødlys
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	DC drevet sentral nødlys
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	DC drevet sentral nødlys
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt DC drevet sentral nødlys
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	DC drevet sentral nødlys
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-

Godkjenning og bruksområde


Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102475	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102477	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102478	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102451	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102450	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102452	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102453	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102454	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102469	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102470	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102471	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102472	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102473	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102474	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102476	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102445	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102446	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102447	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505102448	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102449	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3


Polarkoordinatsystem



RC330VI - 910505102445

RC330VI - 910505102447


RC330VI - 910505102475



RC330VI - 910505102476

RC330VI - 910505102446


RC330VI - 910505102448




RC330VI - 910505102477

RC330VI - 910505102450


RC330VI - 910505102449




RC330VI - 910505102474




RC330VI - 910505102452




RC330VI - 910505102478




RC330VI - 910505102454




RC330VI - 910505102470




RC330VI - 910505102469




RC330VI - 910505102472




RC330VI - 910505102453



RC330VI - 910505102473



RC330VI - 910505102451



RC330VI - 910505102471