



SlimBlend gen2: wysoka wydajność, zaawansowana kontrola

Do biur poszukuje się wysokowydajnego oświetlenia, które zwiększy wydajność i komfort użytkowników, zapewni im dobre samopoczucie, a przy tym będzie przyjazne środowisku. To dlatego zapewniające efekt „tafli światła” rozwiązania, które charakteryzują się doskonałą jakością światła, dużą funkcjonalnością i bogatymi opcjami łączności, są tak poszukiwane. Dobrym przykładem jest Philips SlimBlend Gen2 — kompletna rodzina smukłych opraw zaprojektowanych z myślą nie tylko o lepszym samopoczuciu użytkowników, ale też o obiegu zamkniętym materiałów. Oprawy SlimBlend Gen2 to gwarancja najnowocześniejszej technologii, a co za tym idzie także skuteczności i doskonałej jakości światła ($CRI > 90$); w ich kontekście warto wspomnieć także o możliwościach rozbudowy oraz naprawy, które przekładają się na długą żywotność. Oprawy zostały zaprojektowane z myślą o recyklingu, co czyni je naprawdę ekologicznym wyborem i sprawia, że wpasowują się one idealnie w trend gospodarki o obiegu zamkniętym. To jednak przede wszystkim wysokiej jakości światło sprawia, że oprawy SlimBlend Gen2 naprawdę wyróżniają się na tle innych rozwiązań. Specjalna optyka Micro Hexagonal Optics (MXO) zapewnia komfort bez oślepiania i wzbogaca jednolite światło migoczącymi akcentami, ożywiając wnętrza i zapewniając pełną zgodność z normami dotyczącymi biur. SlimBlend Gen 2 to minimalistyczne rozwiązanie o

doskonałych parametrach oświetleniowych, zapewniające także najlepsze w swojej klasie możliwości w zakresie łącznością dzięki zastosowaniu systemu Interact Pro — oto dowód, że wysokowydajne oświetlenie biurowe może iść w parze ze zrównoważonym rozwojem.

Korzyści

- Żywa, jasna powierzchnia świecąca z doskonałą kontrolą efektu olśnienia
- Zaprojektowany z myślą o poprawie samopoczucia dzięki wysokiej jakości światła
- Umożliwia tworzenie zrównoważonych projektów budynków z uwzględnieniem kryteriów pozwalających uzyskać dotacje na rozwiązania energooszczędne
- Najlepsza w swojej klasie wydajność dzięki łączności Interact i zintegrowanym czujnikom

Applications

- Biura
- Obiekty służby zdrowia
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej

Cechy

- Optyka mikro-heksagonalna zapewnia bardzo dobrą kontrolę efektu olśnienia ($UGR < 19$, $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$)
- Najlepsza w swojej klasie skuteczność do 130 lm/W z $CRI > 90$

Wersje



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO IA5 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA5 SPP

- Zintegrowane czujniki do wykorzystywania światła dziennego, detekcji ruchu, wilgotności i temperatury. Zestaw czujników wielofunkcyjnych obejmuje wiele czujników badających stan otoczenia i wykrywających obecność ludzi.
- Opracowane z myślą o gospodarce obiegu (bez kleju, wymienne komponenty elektroniczne, możliwość rozbudowy, wysoka wydajność i długa żywotność)
- Wersje 3000 K, 4000 K i Tunable White (zmienna temperatura barwowa) dostępne z $CRI > 90$
- Długi okres eksploatacji L90 po 50 000 godzin
- Parametry środowiskowe produktów (EPD)
- Różnorodne możliwości montażu — wbudowane, zawieszane i na powierzchni



SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W60L60 MXO IA4 SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W30L120 MXO SPP




SlimBlendGen2
RecessMouted RC330V
W62L62 MXO SPP


Rysunki techniczne




RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO





RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO



RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO



RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO



RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO

RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC

Więcej o produkcie




SlimBlendGen2 Backview
_DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor
with MXO




SlimBlendGen2_IA5
Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended
with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02



PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor
with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with
IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview
with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



PIP connector DPP01

Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Sprawność świetlna w górę	0
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Typ optyki	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3]]
Typ klosza	poliwęglan

Praca w trybie awaryjnym

Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	270 lm
Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)	3 h
Centralne oświetlenie awaryjne	Tak

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	36S

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	36S
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	36S
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	42S
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	36S
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	36S
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	42S
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	42S
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	36S
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	36S
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	36S
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	42S
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	42S
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	36S

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3 400 lm	3000 K	127 lm/W
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3 400 lm	3000 K	129 lm/W
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	3 400 lm	4000 K	127 lm/W
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	3 600 lm	4000 K	136 lm/W
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3 400 lm	3000 K	129 lm/W
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4 200 lm	4000 K	135 lm/W
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	4 000 lm	3000 K	129 lm/W
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	3 600 lm	3000 K	133 lm/W
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	3 400 lm	3000 K	127 lm/W
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	4 000 lm	3000 K	127 lm/W
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	3 600 lm	4000 K	133 lm/W
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3 400 lm	3000 K	127 lm/W
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4 200 lm	4000 K	133 lm/W
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	3 600 lm	4000 K	133 lm/W

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	27 W
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	27 W
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	27 W
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	31,5 W
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	27 W
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	27 W
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	27 W
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	27 W
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	27 W
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	27 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Czujnik Interact SC200
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Czujnik Interact SC200
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Czujnik Interact SC200
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Zestaw czujników wielofunkcyjnych Interact SC1500
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Czujnik Interact SC200
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Czujnik Interact SC200
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Czujnik Interact SC200
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Zestaw czujników wielofunkcyjnych Interact SC1500

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Czujnik Interact SC200
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Czujnik Interact SC200
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Czujnik Interact SC200
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Czujnik Interact SC200
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	-
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	-
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	-
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	-
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	-
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	-
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	-
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	IP20
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	IP20
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	IP20
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	IP20/44
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	IP20/44

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	-
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	-

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	-
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	-
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	-
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	-
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Temperatura 850°C, czas 30 s
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Temperatura 850°C, czas 30 s
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Temperatura 650°C, czas 30 s
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Temperatura 650°C, czas 30 s
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.38, 0.38) SDCM <3
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM <3
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC330V
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	RC332V
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	RC330V
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	RC330V
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	RC330V
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	RC330V
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	RC330V
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	RC330V
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	RC330V
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	RC330V
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	RC330V
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	RC330V
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	RC332V
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	RC330V


Polar normal diagrams




RC330VI - 910505102491




RC330VI - 910505102445




RC330VI - 910505102447




RC330VI - 910505102475




RC330VI - 910505102476




RC330VI - 910505102497




RC330VI - 910505102446




RC330VI - 910505102495




RC330VI - 910505102448




RC330VI - 910505102477




RC330VI - 910505102485




RC330VI - 910505102468




RC330VI - 910505102498




RC330VI - 910505102450




RC330VI - 910505102449




RC330VI - 910505102474




RC330VI - 910505102486




RC330VI - 910505102494




RC330VI - 910505102452




RC330VI - 910505102478




RC330VI - 910505102455




RC330VI - 910505102490




RC330VI - 910505102454




RC330VI - 910505102484




RC330VI - 910505102458




RC330VI - 910505102464




RC330VI - 910505102456




RC330VI - 910505102470




RC330VI - 910505102488




RC330VI - 910505102487




RC330VI - 910505102467




RC330VI - 910505102457




RC330VI - 910505102469




RC330VI - 910505102496




RC330VI - 910505102461




RC330VI - 910505102492




RC330VI - 910505102459




RC330VI - 910505102460




RC330VI - 910505102465




RC330VI - 910505102463




RC330VI - 910505102472




RC330VI - 910505102462




RC330VI - 910505102493




RC330VI - 910505102466




RC330VI - 910505102453




RC330VI - 910505102473



RC330VI - 910505102451



RC330VI - 910505102471



RC330VI - 910505102489