



Philips SlimBlend Gen2: performanță ridicată, control avansat

SlimBlend Gen2

Birourile caută un iluminat de înaltă performanță care sporește performanța, confortul, bunăstarea și durabilitatea. De aceea, soluțiile „suprafață de lumină” care oferă o calitate excelentă a luminii cu funcționalitate și conectivitate deosebite sunt atât de solicitate. La fel ca Philips SlimBlend Gen2 – o familie completă de aparate de iluminat sub iri concepute pentru o bunăstare sporită și circularitate. Aparatele de iluminat SlimBlend Gen2 oferă eficacitate de ultimă generație și calitate excelentă a luminii (CRI>90) cu caracteristici de actualizare și reparabilitate care promit o durată lungă de viață. De asemenea, sunt proiectate pentru reciclare, făcându-le o alegere cu adevărat circulară, ecologică. Dar lumina de înaltă calitate este cea care face ca aparatele de iluminat SlimBlend Gen2 să iasă cu adevărat în evidență. Optica specială Micro Hexagonală (MXO) oferă un confort fără strălucire și, de asemenea, infuzează lumina omogenă cu străluciri, creând o suprafață de lumină vie care îmbunătățește interioarele și oferă o conformitate deplină la Office. SlimBlend Gen 2 este o soluție minimalistă, cu specificații superioare de iluminare combinate cu cea mai bună conectivitate din clasă folosind Interact Pro - toate cu o abordare durabilă a iluminatului de înaltă performanță pentru birou.

Beneficii

- Aparat de iluminat LED de mare eficiență, cu opțiuni de montare la alegere (încăstrat, suspendat, montat la suprafață)
- Confortabil, fără orbiri, conform cerințelor specifice pentru birouri.
- Soluție competitivă cu specificații bune de iluminare
- Oferta sustenabilă și cea mai bună conectivitate din clasă.

SlimBlend Gen2

Caracteristici

- Cea mai bună eficacitate din clasă de până la 140 lm/W vine în întâmpinarea proiectării clădirilor ecologice și a criteriilor de subvenție pentru economisirea energiei
- CRI90 cu opțiuni Tunable White
- Iluminare compatibilă cu cerințele pentru birouri folosind atât optica MXO, cât și difuzorul opal
- Durată de viață lungă de până la 50.000 de ore @L90
- Conector rapid sau conector Wieland pentru o instalare mai simplă și mai rapidă
- Pregătit pentru circularitate (fără adeziv, electronică înlocuibilă, sistem actualizabil, eficient și durată de viață lungă) plus ghidul de declarație de produs de mediu (EPD)
- Sistem conectat pregătit cu platforma scalabilă Interact Pro folosind senzori integrați și/ sau drivere wireless pentru colectarea datelor, ocuparea, reglarea luminii naturale și orientarea

Cerere

- Birouri
- Sănătate
- Educație

Versions



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W62L62 MXO IA4 SPP









SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W62L62 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W60L60 MXO IA5 SPP

SlimBlend Gen2

Cote



Detalii produs

SlimBlendGen2 Backview _DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor with MXO




SlimBlend Gen2

Detalii produs



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W30L120

Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W60L60

RC330V W60L60 sensor with Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface mounted accessories

RC330V W30L120 sensor with Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface mounted accessories

SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP02



SlimBlend Gen2

Detalii produs


PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with
MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlend Gen2

Detalii produs



SlimBlendGen2 Backview with IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended without sensor_W30L120

PIP connector DPP01



SlimBlend Gen2

Informații generale

Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	>90
Tip de sistem optic	-
Randament luminos orientat în sus	0

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	1%

Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Polycarbonat
Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +35 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	36S
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	36S
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	36S
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	42S
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	36S
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	36S
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	42S
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	42S
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	36S
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	36S
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	36S
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	42S
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	42S
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	36S

Date tehnice lumină

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Temperatură de	Randament	Flux
		culoare corelată	luminos	
		(nom.)	(nominal) (nom.)	luminos
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	3.400 lm
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3.400 lm
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	4000 K	127 lm/W	3.400 lm
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de	Randament	Flux
		culoare corelată	luminos	
		(nom.)	(nominal) (nom.)	luminos
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3.400 lm
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	3000 K	133 lm/W	3.600 lm
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	3.400 lm
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3000 K	127 lm/W	3.400 lm
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	27 W
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	27 W
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	27 W
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	31,5 W
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	27 W
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	27 W
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	27 W
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	27 W
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	27 W
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	27 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Comandă încorporată
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Senzor InterAct SC200
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Senzor InterAct SC200
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Senzor InterAct SC200
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Pachet de senzori multifuncționali InterAct SC1500
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Senzor InterAct SC200
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Senzor InterAct SC200
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Senzor InterAct SC200
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Pachet de senzori multifuncționali InterAct SC1500

Order Code	Full Product Name	Comandă încorporată
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Senzor InterAct SC200
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Senzor InterAct SC200
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Senzor InterAct SC200
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Senzor InterAct SC200
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	-

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Comandă încorporată
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	-
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	-
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	-
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	-

Order Code	Full Product Name	Comandă încorporată
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	-
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	-
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod protec ie împotriva infiltrărilor
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	IP20
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	IP20
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	IP20
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Cod protec ie împotriva infiltrărilor
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	IP20/44
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	IP20/44

Func ionare de urgen ă

Order Code	Full Product Name	Durata nominală a iluminatului de urgen ă (când este complet încărcat)			
		Central de urgen ă	Iluminat de urgen ă	Flux de urgen ă	complet
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgen ă ac ionat de	-	-

Order Code	Full Product Name	Durata nominală a iluminatului de urgen ă (când este complet încărcat)			
		Central de urgen ă	Iluminat de urgen ă	Flux de urgen ă	complet
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgen ă	-	-

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este încărcat)
			ac ionat de curent continuu		
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este încărcat)
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Da	Iluminat de urgență, durată de 3 ore cu interfață wireless	270 lm	3 ore
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de	-	-

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
			curent continuu		
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Da	Iluminat de urgență, durată de 3 ore cu interfață wireless	270 lm	3 ore
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	-	-	-	-
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-	-	-	-
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-	-	-	-
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	-	-	-	-
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-	-	-	-
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Da	Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu	-	-
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-	-	-	-

Aprobare și aplica ie

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Test de incandescen ă
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Temperatură 850 °C, durată 30 s
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Temperatură 850 °C, durată 30 s

Order Code	Full Product Name	Test de incandescen ă
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Performan ă ini ială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC330V
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	RC332V
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	RC330V
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	RC330V
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	RC330V
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	RC330V
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	RC330V
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	RC330V
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	RC330V
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	RC330V
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	RC330V
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	RC330V
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	RC332V
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	RC330V


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102491




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102445




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102447




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102475




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102476




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102497



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102446




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102495




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102448


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102477




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102485




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102468




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102498




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102450




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102449



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102474




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102486




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102494


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102452




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102478




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102455




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102490




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102454




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102484



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102458




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102464




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102456


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102470




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102488




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102487




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102467




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102457




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102469



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102496




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102461




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102492


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102459




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102460




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102465




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102463




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102472




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102462



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102493




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102466




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102453

SlimBlend Gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102473



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102451



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102471



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102489

