




FlexBlend - udløser potentialet for LED-belysning i kontorområder

I moderne virksomheder er der et ønske om energieffektiv og bæredygtig belysning af høj kvalitet, der sikrer optimale arbejdsforhold. FlexBlend er designet efter disse krav, og det behagelige, blændfri lys, gør det muligt at optimere bygningens belysning i overensstemmelse med retningslinjerne for kontorbelysning (OC/UGR<19). Desuden er FlexBlend nem at installere i forskellige lofttyper og kontorområder, såsom mødelokaler og kontorlandskaber. Flexblend sikrer en kort tilbagebetalingstid, og for yderligere besparelser kan Flexblend tilkobles Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne. Desuden kan FlexBlend tilsluttes det intelligente lysstyringssystem Interact Office, der gør det muligt for medarbejderne at tilpasse belysningen den enkelte arbejdsopgave samt indsamle værdifulde data om brugen.

Fordele

- Kontorbelysning af høj kvalitet
- Mulighed for 3 forskellige typer optik
- Kort tilbagebetalingstid
- Alsidig anvendelse
- Kan anvendes med: Actilume, SpaceWise og Interact Office

Applications

- Kontorer
- Undervisningslokaler
- Sundhedspleje
- Banker

Funktioner

- Overholder kravene til kontorbelysning (OC/UGR<19)
- Ensartet belysning
- Findes i forskellige størrelser

- Forskellige monteringsmuligheder
- Indbyggede sensorer
- Kan tilkobles Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne
- Kan tilsluttes Interact Office

Versions




Upradable sensor




FlexBlend Recessed



FlexBlend RC340B W30L120
U4



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 PCS VPC



FlexBlend Recessed



FlexBlend Recessed




FlexBlend Recessed




FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC

Målskitse



RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3



RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4

Oplysninger om produktet



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_V
PC



FlexBlend Recessed RC340B
PIP Open



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B
PIP Closed



FlexBlend_RC340B_W30L120_
U4_DPP

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lyskildens strålevinkel	120 °
Optiktype	Bred strålevinkel

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Maksimalt dæmningsniveau	1%
Indbygget lysstyringssystem	Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
---------------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t. 0,01 %

Produktdata

Produktseriekode RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetempe- ratur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesin- deks (CRI)
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	3.600 lm	3000 K	95 lm/W	>90
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	3.600 lm	3000 K	138 lm/W	>90
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	3.600 lm	4000 K	95 lm/W	>90
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	3.600 lm	4000 K	138 lm/W	>90
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	3.600 lm	4000 K	194 lm/W	>90
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	4.200 lm	4000 K	140 lm/W	>90
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W	>90
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W	>90
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W	>90
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	3.600 lm	4000 K	157 lm/W	>90
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	4.200 lm	4000 K	190 lm/W	>80
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	4.200 lm	4000 K	190 lm/W	>80
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	4.200 lm	4000 K	185 lm/W	>90
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	3.600 lm	4000 K	95 lm/W	>90

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	220 til 240 V	38 W	Nej
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	220 til 240 V	26 W	Nej
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	220 til 240 V	37 W	Nej
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	220 til 240 V	26 W	Nej
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	220-240 V	26 W	Ja
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	220 til 240 V	30 W	Nej
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	220 til 240 V	38 W	Ja
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	220-240 V	21 W	Ja
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	220-240 V	25,5 W	Nej
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	220-240 V	25,5 W	Nej
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	220-240 V	24,5 W	Ja
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	220 til 240 V	38 W	Ja

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Nej
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Nej
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Nej
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Nej
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	Nej
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	Nej
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ja
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nej
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ja
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	Nej
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Nej
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	Nej
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	Nej
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	IP20	IK02
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	IP20/54	IK02
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	IP20	IK02
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	IP20/54	IK02
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	IP20	IK03
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	IP20/54	IK02
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40	IK02
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54	IK02
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54	IK02
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	IP20	IK03
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	IP20 (forside: IP40)	IK03
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	IP20 (forside: IP40)	IK03
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	IP20	IK03
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40	IK02

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	Ja	DC-styret central nødbelysning

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	Ja	DC-styret central nødbelysning
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ja	DC-styret central nødbelysning
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde


Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3


Polar normal diagrams



RC340BI - 910925868912

RC340BI - 910925868910


RC340BI - 910925868914




RC340BI - 910925866969

RC340BI - 910925866968


RC340BI - 910925867003




RC340BI - 910925867004




RC340BI - 910925868916




RC340BI - 910925868919




910505105982




910505105985



910505105987



910505105988



910505105983