

FlexBlend - udløser potentialet for LED-belysning i kontorområder

FlexBlend Indbyg

I moderne virksomheder er der et ønske om energieffektiv og bæredygtig belysning af høj kvalitet, der sikrer optimale arbejdsforhold. FlexBlend er designet efter disse krav, og det behagelige, blændfri lys, gør det muligt at optimere bygningens belysning i overensstemmelse med retningslinjerne for kontorbelysning (OC/UGR<19). Desuden er FlexBlend nem at installere i forskellige lofttyper og kontorområder, såsom mødelokaler og kontorlandskaber. Flexblend sikrer en kort tilbagebetalingstid, og for yderligere besparelser kan Flexblend tilkobles Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne. Desuden kan FlexBlend tilsluttes det intelligente lysstyringssystem Interact Office, der gør det muligt for medarbejderne at tilpasse belysningen den enkelte arbejdsopgave samt indsamle værdifulde data om brugen.

Fordele

- Kontorbelysning af høj kvalitet
- Mulighed for 3 forskellige typer optik
- Kort tilbagebetalingstid
- Alsidig anvendelse
- Kan anvendes med: Actilume, SpaceWise og Interact Office

Funktioner

- Overholder kravene til kontorbelysning (OC/UGR<19)
- Ensartet belysning
- Findes i forskellige størrelser
- Forskellige monteringsmuligheder
- Indbyggede sensorer
- Kan tilkobles Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne
- Kan tilsluttes Interact Office

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Undervisningslokaler
- Sundhedspleje
- Banker

Versions

FlexBlend Recessed



FlexBlend RC340B W30L120 U4



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC



FlexBlend Recessed



FlexBlend Recessed




Versions



FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC

Målskitse



Oplysninger om produktet



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC

Oplysninger om produktet



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend_RC340B_W30L120_U4
_DPP

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Optiktype	Bred strålevinkel
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	RC340B

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde	Service-kode
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Nej	Ja
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Nej	Ja
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Nej	Ja
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Nej	Ja
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	-	-
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	Nej	Ja
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Nej	Ja
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nej	Ja
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Nej	Ja
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	-	-
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	-	-
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	-	-
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	-	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Nej	Ja

Lysteknisk

		Full	Korreleret	Lyseffekt				Full	Korreleret	Lyseffekt	
		Product	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)			Product	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lysstrøm	Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lysstrøm
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60	3000 K	>90	95 lm/W	3.600 lm		VPC MLO U4				
						910925868912	RC340B 36S/930 SEIA	3000 K	>90	138 lm/W	3.600 lm

	Full	Korreleret		Lyseffekt				Full	Korreleret		Lyseffekt		
	Product	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)				Product	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)		
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lysstrøm			Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lysstrøm
	W60L60								W60L60				
	VPC PCS								VPC PCS				
	U4							910925867004	RC340B	4000 K	>90	138 lm/W	4.200 lm
910925868914	RC340B	4000 K	>90	95 lm/W	3.600 lm				42S/940				
	36S/940								DEIA				
	SEIA								W60L60				
	W60L60								VPC PCS				
	VPC							910505105982	RC340B	4000 K	≥80	157 lm/W	3.600 lm
	MLO U4								36S/940				
910925868916	RC340B	4000 K	>90	138 lm/W	3.600 lm				SEIA				
	36S/940								W60L60				
	SEIA								VPC DLO				
	W60L60								U4				
	VPC PCS							910505105987	RC340B	4000 K	≥90	190 lm/W	4.200 lm
	U4								42S/840				
910505105985	RC340B	4000 K	≥80	194 lm/W	3.600 lm				SEIA				
	36S/940								W60L60				
	SEIA								VPC PCS				
	W60L60								U4 SC				
	VPC							910505105988	RC340B	4000 K	≥90	190 lm/W	4.200 lm
	MXO U4								42S/840				
910925868919	RC340B	4000 K	>90	140 lm/W	4.200 lm				PSU				
	42S/940								W30L120				
	SEIA								VPC PCS				
	W30L120								ELB3				
	VPC PCS							910505105983	RC340B	4000 K	≥80	185 lm/W	4.200 lm
	U4W3								42S/940				
910925866969	RC340B	4000 K	>90	95 lm/W	3.600 lm				SEIA				
	36S/940								W30L120				
	DEIA								VPC DLO				
	W60L60								U4				
	VPC							910925866968	RC340B	4000 K	>90	95 lm/W	3.600 lm
	MLO								36S/940				
910925867003	RC340B	4000 K	>90	138 lm/W	4.200 lm				PSE				
	42S/940								W60L60				
	PSE								VPC				
									MLO PIP				

Drift og el

				Velegnet til tilfældigt					Velegnet til tilfældigt
Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift	Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
910925868910	RC340B 36S/930 SRD	220 til 240 V	38 W	Nej	910925868914	RC340B 36S/940	220 til 240 V	37 W	Nej
	W60L60 VPC MLO U4					SEIA W60L60 VPC			
910925868912	RC340B 36S/930	220 til 240 V	26 W	Nej		MLO U4			
	SEIA W60L60 VPC				910925868916	RC340B 36S/940	220 til 240 V	26 W	Nej
	PCS U4					SEIA W60L60 VPC			
						PCS U4			

				Velegnet til tilfældigt
Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	220-240 V	26 W	Ja
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	220 til 240 V	30 W	Nej
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	220 til 240 V	38 W	Ja
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	220-240 V	21 W	Ja

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product		Indbygget		Maksimalt dæmpningsniveau
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem		
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Nej	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor		1%
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Nej	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor		1%
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Nej	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor		1%
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Nej	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor		1%
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	Nej	Interact SC200- sensor	-	
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	Nej	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor		1%
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA	Ja	-		1%

				Velegnet til tilfældigt
Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	220-240 V	25,5 W	Nej
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	220-240 V	25,5 W	Nej
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	220-240 V	24,5 W	Ja
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	220 til 240 V	38 W	Ja

Order Code	Full Product		Indbygget		Maksimalt dæmpningsniveau
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem		
	W60L60 VPC MLO				
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nej	-		1%
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ja	-		1%
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	Nej	Interact SC200- sensor	-	
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Nej	Interact SC200- sensor	-	
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	Nej	-		-
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	Nej	Interact SC200- sensor	-	

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910925866968	RC340B 36S/940 PSE	Nej	-	1%

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
	W60L60 VPC MLO PIP			

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	IK02	IP20
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	IK02	IP20/54
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	IK02	IP20
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	IK02	IP20/54
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	IK03	IP20
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	IK02	IP20/54
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IK02	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IK02	IP20/54
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IK02	IP20/54
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	IK03	IP20
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	IK03	IP20 (forside: IP40)
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	IK03	IP20 (forside: IP40)
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	IK03	IP20
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IK02	IP20/40

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	-	-
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	-	-
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	-	-
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	-	-
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	-	-
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ja	DC-styret central nødbelysning

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	Ja	DC-styret central nødbelysning
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product		Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	Name	Glødetrådtest		
910925868910	RC340B	Temperatur 650 °C,	1	0,4
	36S/930 SRD	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	MLO U4			
910925868912	RC340B	Temperatur 850 °C,	1	0,4
	36S/930 SEIA	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	PCS U4			
910925868914	RC340B	Temperatur 650 °C,	1	0,4
	36S/940 SEIA	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	MLO U4			
910925868916	RC340B	Temperatur 850 °C,	1	0,4
	36S/940 SEIA	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	PCS U4			
910505105985	RC340B	Temperatur 650 °C,	-	-
	36S/940 SEIA	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	MXO U4			
910925868919	RC340B	Temperatur 850 °C,	1	0,4
	42S/940 SEIA	varighed 30 s		
	W30L120 VPC			
	PCS U4W3			
910925866969	RC340B	Temperatur 650 °C,	1	0,4
	36S/940 DEIA	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	MLO			

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	-




Order Code	Full Product		Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	Name	Glødetrådtest		
910925867003	RC340B	Temperatur 850 °C,	1	0,4
	42S/940 PSE	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	PCS			
910925867004	RC340B	Temperatur 850 °C,	1	0,4
	42S/940 DEIA	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	PCS			
910505105982	RC340B	Temperatur 650 °C,	-	-
	36S/940 SEIA	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	DLO U4			
910505105987	RC340B	Temperatur 650 °C,	-	-
	42S/840 SEIA	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	PCS U4 SC			
910505105988	RC340B	Temperatur 650 °C,	-	-
	42S/840 PSU	varighed 30 s		
	W30L120 VPC			
	PCS ELB3			
910505105983	RC340B	Temperatur 650 °C,	-	-
	42S/940 SEIA	varighed 30 s		
	W30L120 VPC			
	DLO U4			
910925866968	RC340B	Temperatur 650 °C,	1	0,4
	36S/940 PSE	varighed 30 s		
	W60L60 VPC			
	MLO PIP			

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	-
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	-
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	-
910925868919	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	-
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	0,01 %
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	0,01 %
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	-
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	-
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	-
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868912

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868910




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868914



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003






Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868916

Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868919



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505105982

Polar Normal (separate) - null - 910505105985

Polar Normal (separate) - null - 910505105987



Polar Normal (separate) - null - 910505105988

Polar Normal (separate) - null - 910505105983

