




FlexBlend - Libérer le potentiel de l'éclairage LED dans les bureaux

Les propriétaires de bureau et le personnel responsable des opérations d'éclairage recherchent un éclairage de haute qualité, à la fois économe en énergie et conforme aux normes et réglementations. Conçu pour répondre à ces besoins, Philips FlexBlend permet aux propriétaires d'immeubles d'optimiser pleinement leurs opérations d'éclairage en proposant un éclairage conforme aux normes des bureaux et offrant un retour sur investissement attractif. En outre, FlexBlend offre la souplesse requise, car le système est facilement applicable sur différents types de plafonds, ainsi que dans différents espaces de travail tels que bureaux ouverts ou salles de réunion. Bien que la technologie évolue rapidement, la solution d'éclairage idéale doit être prête à intégrer les innovations et les futures avancées susceptibles d'optimiser davantage les opérations. Philips FlexBlend est donc également prêt à être connecté à des commandes telles qu'Actilume ou utilisé avec le système d'éclairage Philips SpaceWise. Il peut également être connecté à des systèmes d'éclairage logiciels, tels qu'Interact Office, qui fournit au luminaire une intelligence supplémentaire et lui permet de collecter des données précieuses sur son environnement.

Avantages

- Qualité d'éclairage élevée et conforme aux normes des bureaux
- Choix de trois fenêtres de sortie différentes
- Retour sur investissement rapide
- Flexibilité de l'application
- Évolutif et prêt à être connecté aux commandes et systèmes d'éclairage


Applications

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Cabinets médicaux
- Banques


Fonctions

- Complètement conforme aux spécifications de bureau (UGR <19)
- Effet lumineux homogène et uniforme

Versions







FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 OPA VPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC

Schéma dimensionnel



RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O

- Variété dimensionnelle, options locales
- Diverses options de montage
- Capteurs intégrés
- Peut être combiné aux systèmes Philips ActiLume et SpaceWise
- Prêt à être connecté à des systèmes d'éclairage logiciels tels qu'Interact Office

Détails sur le produit



FlexBlend Recessed-RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_Backcover_VPC



FlexBlend Recessed RC340B PIP Open



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP Closed

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type d'optique	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection IEC	Classe électrique I

Commandes et gradation

Niveau de gradation maximal	1%
-----------------------------	----

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Blanc
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]

Fonctionnement de secours

Secours central	Oui
Éclairage de secours	Éclairage de secours central à courant continu

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	0,4
Plage de température ambiante	+10 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)

Taux de défaillance du driver à 5 000 h	0,01 %
---	--------

Données du produit

Code de la famille de produits	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]
--------------------------------	---

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	4 200 lm	125 lm/W
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	3 600 lm	95 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	33,5 W
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	38 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Non
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Oui


Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Température 850 °C, durée 30 s
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Température 650 °C, durée 30 s

Diagramme photométrique polaire



RC340BI - 910925866969

RC340BI - 910925867001

