

# FlexBlend – az irodai LED-világításokban rejlő potenciál kiaknázása

## FlexBlend, süllyesztett

A világítási rendszereket működtető irodatulajdonosok és személyzet olyan, jó minőségű, mégis energiatakarékos világítást keresnek, amely megfelel az előírásoknak és a szabályoknak. A kifejezetten ezeknek az igényeknek a kielégítésére tervezett Philips FlexBlend termékekkel az épületek tulajdonosai teljes mértékben optimalizálhatják a világítási rendszerek működését, és igazán vonzó megtérülési idő mellett kínálhatnak az irodai elvárásoknak megfelelő világítást. A FlexBlend ezenkívül eléggé rugalmas ahhoz is, hogy fel lehessen szerelni a különböző mennyezettípusokra, valamint a nyitott terű irodáktól a tárgyalókig a legkülönbözőbb irodai terekben is megállja a helyét. Bár a világítástechnológia gyorsan változik, az ideális világítási megoldás fel van készítve a jövőbeli innovációk és fejlesztések fogadására, amelyekkel tovább optimalizálható a világítási rendszerek működtetése. Éppen ezért a FlexBlend termékeket felkészítettük az Actilume és a hasonló vezérlők csatlakoztatására, valamint a Philips SpaceWise világítási rendszerrel is használhatók. Csatlakoztathatók olyan szoftveralapú világítási rendszerekhez is, mint az Interact Office, amelyekkel a lámpatestek még okosabban vezérelhetők, és amelyekkel a környezetről is hasznos adatok gyűjthetők.

# FlexBlend, süllyesztett

## Előnyök

- Jó minőségű, irodai használatra alkalmas világítás
- Három optika – PCS, MLO, O – választható
- Gyors megtérülés
- Rugalmas felhasználási lehetőségek
- Skálázható és készen áll a vezérlőkhöz és világítási rendszerekhez való csatlakoztatásra

## Szolgáltatások

- Teljes mértékben megfelel az irodai szabványoknak (UGR <19)
- Homogén és egyenletes fényhatás
- Méretvariációk, helyi lehetőségek
- Különböző felszerelési lehetőségek
- Beépített érzékelők
- Kombinálható a Philips ActiLume és SpaceWise rendszerekkel
- Készen áll az olyan szoftveralapú világítási rendszerekhez való csatlakoztatásra, mint az Interact Office

## Alkalmazás

- Irodák
- Oktatás
- Egészségügy
- Bankok

## Versions




FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 MLO CPC




O FlexBlend Recessed-RC340B  
W30L120 MLO VPC

## Méretezett rajza



# FlexBlend, süllyesztett

## Méretezett rajza



## Termék részletei

O\_FlexBlend Recessed-  
RC342B\_W62L62\_MLO\_VPC



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_MLO\_DPP



# FlexBlend, süllyesztett

## Termék részletei

FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_Backcover\_VP  
C




FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_CPC brackets



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_CPC  
brackets\_B



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_OPA\_DPP



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_PCS\_DPP



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_PCS\_VPC



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_CPC  
brackets\_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP  
Open



# FlexBlend, süllyesztett

## Termék részletei



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_backcover\_PC  
V



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_MLO\_VPC



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_MLO\_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP  
Closed



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_backcover\_CP  
C

## Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen

## Technikai adatok

A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	Széles sugárzási szög

## Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Maximális szabályozási szint	1%
------------------------------	----

## Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4

## Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

## Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	4000 K	126 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm

## Működtetés és elektronika

## FlexBlend, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	38 W
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	38 W
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	45 W
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	45 W
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	38 W
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	45 W
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	38 W
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	45 W
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	38 W
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	37 W
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	38 W
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	28,5 W
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	33,5 W
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	33,5 W
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	33,5 W
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	28,5 W
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	28,5 W
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	38 W
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	38 W
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	45 W
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	45 W
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	28,5 W
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	26 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	26 W
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	38 W
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	26 W
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	26 W
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	30,5 W
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	30,5 W
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 W
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	26 W
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	26 W
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	30,5 W
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	30,5 W
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	26 W
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	26 W
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	28,5 W
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	37 W
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	38 W
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	28,5 W
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	38 W
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	45 W
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	45 W
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	45 W
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	38 W
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	38 W
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	30,5 W
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	38 W
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	38 W
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	38 W
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	25 W

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Nem
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Igen
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Nem
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Igen
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Igen
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Igen
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Igen
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Igen
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Igen
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Nem
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Igen
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Igen
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Igen
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Igen
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Igen
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Igen
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Igen
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Igen
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Nem
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Igen
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Igen
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Igen
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Nem

## FlexBlend, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Igen
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Igen
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Igen
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Igen
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Igen
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Igen
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Nem
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Nem
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Igen
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Igen
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Igen
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nem
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Igen
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Igen
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Igen
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Igen
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nem
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Igen
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Igen
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Igen
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Igen
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Nem
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Igen
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Igen
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Nem
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Igen
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Nem
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Nem
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Igen
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Igen
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Igen
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Igen
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Igen
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Igen
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Igen
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Nem
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Nem
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Igen
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Igen
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Igen
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Igen
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Igen
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Igen
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Nem
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Igen
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Igen
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Igen

### Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	IP20/40
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	IP20/40
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	IP20/40
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	IP20/54
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	IP20/54

## FlexBlend, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	IP20/54
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	IP20/40
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20/54
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	IP20/40
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	IP20/40
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	IP20/54

### Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
		vészvilágítás	Vészvilágítás	állapotban)
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-	-
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-	-
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
		vészvilágítás	Vészvilágítás	állapotban)
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-	-

## FlexBlend, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	-	-	-
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-	-
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-	-
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-	-
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	-	-	-
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	-	-	-
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	-	-	-
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-	-
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	-	-	-

## FlexBlend, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
		vészvilágítás	Vészvilágítás	
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	-	-	-
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	-	-	-
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-

Order Code	Full Product Name	Központi		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
		vészvilágítás	Vészvilágítás	
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-	-
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

## FlexBlend, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

## FlexBlend, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

## FlexBlend, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	0,01 %
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	0,01 %
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	0,01 %
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	0,01 %
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	0,01 %
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	0,01 %
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	0,01 %
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	0,01 %
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	0,01 %
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	0,01 %
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	0,01 %
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	0,01 %
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	0,01 %
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	0,01 %
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	0,01 %
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	0,01 %
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	0,01 %
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	0,01 %
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	0,01 %
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	0,01 %
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	0,01 %
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	0,01 %
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	0,01 %
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	0,01 %
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	0,01 %
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	0,01 %
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	0,01 %
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	0,01 %
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	0,01 %
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	0,01 %
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	0,01 %
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	0,01 %
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	0,01 %
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	-


### Termékadatok

# FlexBlend, süllyesztett


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	RC340B
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	RC342B
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	RC342B
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	RC340B
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	RC340B
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	RC340B
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	RC340B
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	RC342B
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	RC340B
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	RC340B
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	RC340B
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	RC342B
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	RC342B


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867030


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867031**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866987**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866981**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867038**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867040**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866993**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866995**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867012**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867033**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867024**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867010**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867013**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867034**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867039**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867032**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867064**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866980**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866982**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866983**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866997**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867062**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867063**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867025**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867028**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867014**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867026**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867035**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867036**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867065**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867159**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867041**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867066**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866999**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867023**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867027**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867029**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867037**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867042**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867061**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867068**

