




FlexBlend: svela il potenziale dell'illuminazione a LED negli uffici

I proprietari di uffici e il personale responsabile dell'operatività sono alla ricerca di un'illuminazione di alta qualità, efficiente dal punto di vista energetico e conforme alle norme. Progettato per supportare queste esigenze, Philips FlexBlend consente ai proprietari degli edifici di ottimizzare gli impianti d'illuminazione, offrendo una soluzione ideale con un interessante ritorno dell'investimento. Inoltre FlexBlend offre la flessibilità richiesta, essendo facilmente installabile su diversi tipi di soffitto e in diversi contesti come open space o sale riunioni. La tecnologia sta cambiando rapidamente e anche le soluzioni d'illuminazione devono essere pronte ad accogliere l'innovazione e i futuri cambiamenti. Per questo motivo, Philips FlexBlend è pronto per essere collegato a sistemi di controllo come Interact, in grado di ottimizzare il funzionamento, aumentare il risparmio energetico e raccogliere dati preziosi sull'ambiente.

Vantaggi

- Illuminazione di alta qualità conforme alla normativa per gli uffici
- Scelta di tre diverse ottiche
- Rapido ritorno dell'investimento
- Flessibilità di applicazione
- Scalabile e pronto per essere connesso a controlli e sistemi di illuminazione

Applications

- Uffici
- Istruzione
- Settore sanitario
- Banche

Caratteristiche

- Conformità totale ai requisiti per gli uffici (UGR <19)
- Effetto di luce omogenea e uniforme
- Molteplici dimensioni disponibili

Versions

- Varie opzioni di montaggio
- Sensori integrati
- Può essere connesso ai sistemi di gestione dell' illuminazione Interact




FlexBlend Recessed RC340B
W15L120 MLO VPC



FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC




Upgradable sensor



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 OPA VPC



FlexBlend RC340B W30L120
U4




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC




0 FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 PCS VPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO VPC







FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO PCV






FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC


Disegno tecnico



RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2




RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4




RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO


RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2




RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4



RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2



RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS



RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3

Dati del prodotto




0_FlexBlend Recessed-RC342B_W62L62_MLO_VPC




FlexBlend Recessed-RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_Backcover_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_B



FlexBlend Recessed-RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_PCS_DPP




0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP Open



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_P CV



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_VPC



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP Closed



FlexBlend_RC340B_W30L120_U4_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_C PC

Informazioni generali

Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Tipo di ottica	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Livello massimo di attenuazione	1%
Controllo integrato	Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]

Funzionamento di emergenza

Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)	3 ore
--	-------

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40° C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5.000 h	0,01 %
--------------------------------------	--------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore corretta (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
70822800	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	3.600 lm	3000 K	95 lm/W
70824200	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	3.600 lm	3000 K	138 lm/W
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	3.600 lm	3000 K	138 lm/W
70826600	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
70828000	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
70830300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
70832700	RC340B 42S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	4.200 lm	4000 K	140 lm/W
70833400	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	2.800 lm	4000 K	110 lm/W
70834100	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	2.800 lm	4000 K	140 lm/W
70836500	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
70837200	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
70839600	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
70840200	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	4.200 lm	4000 K	140 lm/W
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	4.200 lm	4000 K	125 lm/W
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	4.200 lm	4000 K	125 lm/W
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4.200 lm	4000 K	125 lm/W
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	4.200 lm	4000 K	125 lm/W
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
70831000	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	4.200 lm	4000 K	140 lm/W
70835800	RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
70838900	RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	4.200 lm	4000 K	140 lm/W
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	38 W	Sì
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	38 W	Sì
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	45 W	Sì
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	45 W	Sì
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	38 W	Sì
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	45 W	Sì
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	38 W	Sì
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	45 W	Sì
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	38 W	Sì
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	37 W	Sì
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	38 W	Sì
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W	Sì
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W	Sì
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W	Sì
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W	Sì
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W	Sì
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W	Sì
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W	Sì
70822800	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	38 W	No
70824200	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	26 W	No
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	26 W	No
70826600	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	37 W	No
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	37 W	No
70828000	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	26 W	No
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	26 W	No
70830300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	26 W	No
70832700	RC340B 42S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	30 W	No
70833400	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	25,5 W	No
70834100	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	20 W	No
70836500	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	37 W	No
70837200	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	26 W	No
70839600	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	45 W	No
70840200	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	30 W	No
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	28,5 W	Sì
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	33,5 W	Sì
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	33,5 W	Sì
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	33,5 W	Sì
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	33,5 W	Sì
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	28,5 W	Sì
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	28,5 W	Sì
70831000	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	30 W	No

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
70835800	RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	26 W	No
70838900	RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	30 W	No
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	38 W	Sì
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W	Sì
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W	Sì
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W	Sì
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W	Sì
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	38 W	Sì
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	45 W	Sì
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	45 W	Sì
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W	Sì
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	28,5 W	Sì
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	26 W	Sì
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	26 W	Sì
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	38 W	Sì
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	26 W	Sì
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	26 W	Sì
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	30,5 W	Sì
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	30,5 W	Sì
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 W	Sì
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W	Sì
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W	Sì
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	26 W	Sì
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	26 W	Sì
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	30,5 W	Sì
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	30,5 W	Sì
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	26 W	Sì
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	26 W	Sì
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	28,5 W	Sì
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	37 W	Sì
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	38 W	Sì
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	28,5 W	Sì
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	38 W	Sì
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	45 W	Sì
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	45 W	Sì
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W	Sì
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W	Sì
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	45 W	Sì
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	38 W	Sì
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	38 W	Sì
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	30,5 W	Sì
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W	Sì

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W	Sì
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W	Sì
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W	Sì
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	38 W	Sì
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	38 W	Sì
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	38 W	Sì

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	No
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Sì
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	No
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Sì
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Sì
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Sì
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Sì
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Sì
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Sì
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	No
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Sì
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Sì
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Sì
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Sì
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Sì
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Sì
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Sì
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Sì
70822800	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	No
70824200	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	No
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	No
70826600	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	No
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	No
70828000	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	No
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	No
70830300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	No
70832700	RC340B 42S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	No
70833400	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	No
70834100	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	No
70836500	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	No
70837200	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	No
70839600	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	No
70840200	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Sì
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	No
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Sì
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Sì
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Sì
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	No
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Sì
70831000	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	No
70835800	RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	No
70838900	RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	No
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Sì
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Sì
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Sì
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Sì
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Sì
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	No
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	No
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Sì
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Sì
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Sì
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	No
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Sì
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Sì
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Sì
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Sì
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	No
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Sì
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Sì
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Sì
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Sì
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	No
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Sì
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	No
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Sì
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	No
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Sì
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	No
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	No
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Sì
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Sì
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Sì
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Sì

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Sì
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Sì
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Sì
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	No
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	No
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Sì
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Sì
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Sì
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Sì
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Sì
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Sì
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	No
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Sì
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Sì

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	IP20/40
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	IP20/40
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	IP20/40
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
70822800	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	IP20
70824200	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	IP20/54
70826600	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	IP20
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	IP20
70828000	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	IP20/54

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
70830300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	IP20/54
70832700	RC340B 42S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	IP20/54
70833400	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	IP20
70834100	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	IP20/54
70836500	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	IP20
70837200	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	IP20/54
70839600	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	IP20
70840200	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	IP20/54
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	IP20/54
70831000	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	IP20/54
70835800	RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	IP20/54
70838900	RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	IP20/54
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	IP20/54
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	IP20/54
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	IP20/40
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20/54
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	IP20/40
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	IP20/40

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	-	-
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70822800	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70824200	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70826600	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70828000	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70830300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70832700	RC340B 42S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70833400	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70834100	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70836500	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70837200	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70839600	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70840200	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	-	-
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70831000	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza
70835800	RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70838900	RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	-	-
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	-	-
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	-	-
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	-	-
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	-	-
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	-	-
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70822800	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70824200	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70826600	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70828000	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70830300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70832700	RC340B 42S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70833400	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70834100	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70836500	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70837200	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70839600	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70840200	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70831000	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70835800	RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70838900	RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Temperatura 850 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
70822800	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
70824200	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
70826600	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70828000	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70830300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70832700	RC340B 42S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70833400	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70834100	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70836500	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70837200	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70839600	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70840200	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70831000	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70835800	RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
70838900	RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3


Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	RC340B
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	RC342B
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	RC342B
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
70822800	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	RC340B
70824200	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	RC340B
70825900	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	RC340B
70826600	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	RC340B
70827300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC	RC340B
70828000	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	RC340B
70829700	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	RC340B
70830300	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	RC340B
70832700	RC340B 42S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3	RC340B
70833400	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	RC342B
70834100	RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	RC342B
70836500	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	RC342B
70837200	RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	RC342B
70839600	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4	RC342B
70840200	RC342B 42S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4	RC342B
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	RC340B
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	RC340B
70831000	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3	RC340B

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
70835800	RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	RC342B
70838900	RC342B 42S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4	RC342B
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	RC340B
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	RC340B
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	RC342B
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	RC340B
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	RC340B
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	RC340B
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	RC342B


Polar normal diagrams



RC340BI - 910925866978

RC340BI - 910925866989


RC340BI - 910925867030




RC340BI - 910925867031

RC340BI - 910925866987


RC340BI - 910925868912




RC340BI - 910925868924




RC340BI - 910925868915




RC340BI - 910925868917




RC340BI - 910925868928




RC340BI - 910925868910




RC340BI - 910925868927




RC340BI - 910925868921




RC340BI - 910925868926




RC340BI - 910925868914




RC340BI - 910925868923




RC340BI - 910925868922




RC340BI - 910925868925




RC340BI - 910925868920




RC340BI - 910925866969




RC340BI - 910925866968




RC340BI - 910925866979




RC340BI - 910925866981




RC340BI - 910925867038




RC340BI - 910925867040




RC340BI - 910925867050




RC340BI - 910925866973




RC340BI - 910925866991




RC340BI - 910925866993




RC340BI - 910925867002




RC340BI - 910925867003




RC340BI - 910925866977




RC340BI - 910925866995




RC340BI - 910925867012




RC340BI - 910925867017




RC340BI - 910925867033




RC340BI - 910925867024




RC340BI - 910925867043




RC340BI - 910925867049




RC340BI - 910925866967




RC340BI - 910925867010




RC340BI - 910925867013




RC340BI - 910925867022




RC340BI - 910925867034




RC340BI - 910925867039




RC340BI - 910925867032




RC340BI - 910925867064




RC340BI - 910925866980




RC340BI - 910925866982




RC340BI - 910925866983




RC340BI - 910925866997




RC340BI - 910925867009




RC340BI - 910925867047




RC340BI - 910925867062




RC340BI - 910925867063




RC340BI - 910925866966




RC340BI - 910925867018




RC340BI - 910925867016




RC340BI - 910925867025




RC340BI - 910925867028




RC340BI - 910925867014




RC340BI - 910925867020




RC340BI - 910925867026




RC340BI - 910925867035




RC340BI - 910925867036




RC340BI - 910925867044




RC340BI - 910925867045




RC340BI - 910925867048




RC340BI - 910925867065




RC340BI - 910925867041




RC340BI - 910925867066




RC340BI - 910925866972




RC340BI - 910925866999




RC340BI - 910925867001




RC340BI - 910925867004




RC340BI - 910925867007




RC340BI - 910925867015




RC340BI - 910925867023




RC340BI - 910925867027




RC340BI - 910925867029




RC340BI - 910925867037




RC340BI - 910925867046




RC340BI - 910925867042




RC340BI - 910925867061




RC340BI - 910925867068




RC340BI - 910925868913



RC340BI - 910925868916



RC340BI - 910925868918



RC340BI - 910925868919