




FlexBlend – Åpner for for LED-belysning på kontoret

Kontoreiere og personale som er ansvarlig for belysningen, leter etter energieffektiv høykvalitetsbelysning som overholder alle forskrifter. Philips FlexBlend gir belysning som overholder forskriftene for kontorbelysning, gir høyere effektivitet og i tillegg får du en attraktiv avkastning på investeringen. FlexBlend gir deg også fleksibilitet; den er enkel å montere, passer for mange typer tak og egner seg for åpne kontorlandskap så vel som møterom. Teknologien er i stadig endring, og en ideell belysningsløsning er aldri fritatt for å kunne ta i mot nye innovasjoner og teknologiske fremskritt som kan optimalisere driften. Philips FlexBlend er derfor også klar for å kobles til ulike kontrollere, deriblant Actilume, eller i kombinasjon belysningssystemet Philips SpaceWise. Den kan også kobles til programvarebaserte belysningssystemer, deriblant Interact Office, som gjør det smartere og muliggjør innsamling av verdifull informasjon om omgivelsene.

Fordeler

- Høy kvalitet i overensstemmelse med normer for kontorbelysning
- Velg mellom tre forskjellige sorteringsvindu
- Rask avkastning på investeringen
- Fleksible bruksområder:
- Skalerbar og klar for å kobles til kontrollere og belysningssystemer

Applications

- Kontorer
- Utdanning
- Helse
- Banker

Funksjoner

- Overholder alle kontorstandarder (UGR <19)
- Enhetlig og jevn lyseffekt
- Forskjellige størrelser, lokale valgmuligheter
- Flere monteringsmuligheter

- Integrerte sensorer
- Kan kombineres med Philips ActiLume- og SpaceWise-systemer
- Klar for tilkobling til programvarebaserte belysningssystemer, som Interact Office


Versions




Upradable sensor



FlexBlend Recessed



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 PCS VPC




FlexBlend Recessed



FlexBlend Recessed




FlexBlend Recessed




FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC

Målskisse



RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3



RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC

Produkt detaljer



FlexBlend Recessed-RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_Backcover_VPC



FlexBlend Recessed RC340B PIP Open



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP Closed

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Optikktype	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Maksimalt dimmenivå	1%
Innebygd styring	Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
------------------	------

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,01 %
----------------------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]
------------------	---

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetempe- ratur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesin- deks (CRI)
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	3 600 lm	3000 K	95 lm/W	>90
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	3 600 lm	3000 K	138 lm/W	>90
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	3 600 lm	4000 K	95 lm/W	>90
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	3 600 lm	4000 K	138 lm/W	>90
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	3 600 lm	4000 K	194 lm/W	>90
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	3 600 lm	4000 K	95 lm/W	>90
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4 200 lm	4000 K	138 lm/W	>90
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4 200 lm	4000 K	138 lm/W	>90
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	3 600 lm	4000 K	157 lm/W	>90
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	4 200 lm	4000 K	190 lm/W	>80
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	4 200 lm	4000 K	190 lm/W	>80
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	4 200 lm	4000 K	185 lm/W	>90
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	3 600 lm	4000 K	95 lm/W	>90

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	220 til 240 V	38 W	Nei
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	220 til 240 V	26 W	Nei
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	220 til 240 V	37 W	Nei
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	220 til 240 V	26 W	Nei
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	220-240 V	26 W	Ja
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	220 til 240 V	38 W	Ja
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	220-240 V	21 W	Ja
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	220-240 V	25,5 W	Nei
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	220-240 V	25,5 W	Nei
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	220-240 V	24,5 W	Ja
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	220 til 240 V	38 W	Ja

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Nei
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Nei
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Nei
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Nei
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	Nei
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ja
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ja
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	Nei
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Nei
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	Nei
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	Nei
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode	Mekanisk støtbeskyttelseskode
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	IP20	IK02
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	IP20/54	IK02
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	IP20	IK02
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	IP20/54	IK02
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	IP20	IK03
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40	IK02
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54	IK02
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54	IK02
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	IP20	IK03
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	IP20 (foran IP40)	IK03
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	IP20 (foran IP40)	IK03
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	IP20	IK03
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40	IK02

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Ja	DC drevet sentral nødlys
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Ja	DC drevet sentral nødlys
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Ja	DC drevet sentral nødlys
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	Ja	DC drevet sentral nødlys
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ja	DC drevet sentral nødlys
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	Ja	DC drevet sentral nødlys
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-


Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925868910	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868912	RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868914	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925868916	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910505105985	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
910505105982	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105987	RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105988	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105983	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3


Polarkoordinatsystem



RC340BI - 910925868912

RC340BI - 910925868910


RC340BI - 910925868914



RC340BI - 910925866969

RC340BI - 910925866968


RC340BI - 910925867003




RC340BI - 910925867004

RC340BI - 910925868916


910505105982




910505105985



910505105987



910505105988



910505105983