

PowerBalance RC360B

RC360B



PowerBalance RC360 – En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen

PowerBalance RC360 har den perfekte kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen på den ene siden og overenstemmelse med kontorstandarder på den andre siden. Med nesten halvdelen av energiutgiftene sammenlignet med T5-løsning og en lyskilde med mye lengre levetid, gir dette betydelig lavere driftskostnader og sikrer en inntjening som optimal for forhandlere. PowerBalance RC360 har en modulbasert arkitektur og kan enkelt monteres i tak med eksponerte eller skjulte T-skiner, i tillegg til gipsplatetak og bandrastertak.

Fordeler

- Betydelig lavere driftskostnader enn en T5-løsning
- I samsvar med aktuelle kontorstandarder
- Høyeffektivt armatur som gir opp til 80 % energibesparelser

Applications

- Almennbelysning for kontorbygninger
- Almennbelysning for helse
- Almennbelysning for utdanning

Funksjoner

- Avansert optisk teknologi / LED-teknologi
- Høyeffektiv: 115 lm/W
- UGR < 19 og L65 ≤ 3000 cd/m²
- Bredt utvalg av mål og alternativer til å passe ulike bruksområder og behov
- Egnet for direkte utskiftning av T5-armaturer


- Produktet er klassifisert som IP20 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Versions



PowerBalance RC360B
W60L60 CWL

Målskisse



RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5

Produkt detaljer



PowerBalance LEAF DP

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	3 400 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	166 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Optikktype	Bredstrålet, overholder kontorstandarder

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	20 W
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	1%
Innebygd styring	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP20/40 [Fingerbeskyttet, lysoverflate]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]
Eksplisjonsfare-klasse	-

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	DC drevet sentral nødlys

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Produktdata

Produktseriekode	RC360B [PowerBalance recessed]
------------------	--------------------------------

Polarkoordinatsystem



910505105868

