



TrueBlend: Esneklik, seçenek ve performans etrafında oluşturulan teklif.

TrueBlend Gömme

Üst düzey ofis uygulamaları için aydınlatma belirlerken, teknik şartname hazırlayıcılarının tavan tipleri ve müşteri/mimar tercihleriyle bağlantılı çok çeşitli gereksinimler ve kısıtlamalarla başa çıkmaları gerekir. Philips TrueBlend, mimarlara görünüm ve his açısından seçenek sunan, birçok farklı tavan tipine mekanik uyum sağlayan ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli optik seçenekleri sunan esnek bir armatür portföyüdür. Philips TrueBlend esneklik ve seçim odaklı tasarlanmıştır; yeni gömülü ofis serimiz, aydınlatma armatürlerinin mevcut aydınlatma armatürlerinin deliğine uyması gereken standart dışı tavan veya yenileme projeniz için mükemmel bir uyum sağlar. Geniş optik yelpazesi, sınıfının en iyisi etkinlik, refah odaklı LED spektrumlarımız ve Interact bağlantısı, performans ve görünümde seçim imkanı sunar. TrueBlend enerji tasarrufuna yardımcı olur ve doğru ışık seviyesini sağlar. Işık için WELL Bina Standardına uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm ofis normlarına (OC) uygun olan UGR<19 olarak sınıftır. Bu aydınlatma armatürü ailesi farklı uzunluklarda, ışık çıkışlarında, optiklerde, muhafaza renklerinde, çeşitli braket yüksekliklerinde ve konnektörlerde mevcuttur. Bu, en üst düzeyde tasarım esnekliği ve sınırsız olanaklar sunar. TrueBlend aydınlatma armatürleri, uzun kullanım ömrü vadeden yükseltilebilirlik ve onarılabilirlik özellikleriyle son teknoloji verimlilik ve mükemmel ışık kalitesi (CRI>90) sunar. Ayrıca geri dönüştürülebilir şekilde tasarlandıkları için gerçek anlamda dairesel ve yeşil bir tercihtir. Yani TrueBlend, yüksek performanslı ofis aydınlatmasına yönelik sürdürülebilir yaklaşımla birleşen üstün aydınlatma özelliklerine sahip hepsi bir arada bir çözümdür.

Faydaları

- Yksek ışıık kalitesiyle insanların refahını artırmak iin tasarlanmıřtır.
- stn aydınlatma zellikleri ve uzun kullanım mr ile sınıfının en iyisi verim
- Sınıfının en iyisi Interact teklifiyle srdrlebilir, geleceęe hazır, leklenebilir akıllı ofis yetenekleri.
- Etkili yatırım geri deme sresi saęlamak zere iřletim maliyetlerini byk lde dřrr.

zellikler

- Sınıfının en iyisi olan 170lm/W'a kadar verimlilik, yeřil bina tasarımını ve enerji tasarrufu teřvik kriterlerini destekler.
- DLO, MLO ve mini kupalar gibi geniř optik seenekleriyle ofis uyumlu aydınlatma.
- Mkemmek parlaması kontrolne sahip son derece homojen aydınlatma (UGR<19, L65<3000cd/m2)
- 3000K, 4000K, Ayarlanabilir Beyaz ve ayarlanabilir beyaz bio-up versiyonları, hepsi CRI>90
- L90'da 50.000 saate kadar uzun kullanım mr
- Daha basit ve daha hızlı kurulum iin geniř konektr seeneęi
- Veri toplama, doluluk, gn ışıık dzenlemesi ve yn bulma iin entegre sensrler ve/veya kablosuz srcler kullanan Interact Pro leklenebilir platformuna baęlı sisteme hazır.
- Dairesellięe hazır (tutkal yok, deęiřtirilebilir elektronik, ykseltilebilir sistem, verimli ve uzun kullanım mr) ve evresel rn Beyanı (EPD) kılavuzunu destekler.
- Tm aksesuarlar dahil gml montaj seenekleri.

Uygulama

- Ofisler
- Eęitim
- Perakende

Gvenlik ve uyarılar

- rn IP20 koruma sınıfında olup su giriřine karřı koruması yoktur. Bu nedenle aydınlatma armatrnn monte edileceęi evrenin uygun řekilde kontrol edilmesini řiddetle tavsiye ederiz.
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve aydınlatma armatrleri su giriřine maruz kalırsa, Philips / Signify rnn bozulmayacaęını garanti edemez ve rn garantisi geersiz olur.


Versions



TrueBlend Recessed RC455B
minicups WH U4 4FT

TrueBlend G6mme

Boyutlu izim



RN BİLGİLERİ




TrueBlend Recessed U4 sensor



TrueBlend Recessed Mini cups-
White optics DPP

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC450BI -
910505103959

