



PowerBalance gen2 – Höchste Effizienz und Lichtqualität

Philips PowerBalance Gen2 Einlege- und Einbauleuchten sind hervorragend geeignet, um in Sanierungs- und Neubauprojekten Büroarbeitsplätze sehr effizient und langlebig zu beleuchten. Sie wird der Bürobeleuchtungsnorm gerecht und gewährleistet durch ihr hochqualitatives Licht eine komfortable Arbeitsumgebung. Die PowerBalance gen2 ist die energieeffizienteste LED-Einlege- und Einbauleuchte von Philips. Die neuen, effizientesten UltraEfficient-Ausführungen sparen im Vergleich zu einer T5-Lösung mehr als 70 % der Energiekosten und alle Ausführungen haben eine sehr lange Mittlere Nutzlebensdauer – bis zu 100.000 Stunden. Dadurch können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus kann durch die optionale Anwendung von Interact Pro mit integrierten Sensoren eine automatische funkvernetzte, regelbare, noch effizientere Beleuchtungsanlage mit Tagelichtregelung und Anwesenheitserkennung realisiert werden. Die PowerBalance Gen2 sind als modulare, quadratische und Langfeldleuchten im Modul 600 und 625 mm, sowie als schlanke, semi-modulare Leuchten verfügbar. Es gibt Ausführungen, die sich auf einfache Weise in Deckensysteme mit sichtbaren T-Tragprofilen einlegen lassen und es gibt Ausführungen, die in Deckensysteme mit unsichtbaren T-Tragprofilen sowie in Gipskartondecken eingebaut werden können. Darüberhinaus gibt es Leuchten für Bandrasterdecken.

Vorteile

- Energieeffiziente LED-Einlege- und Einbauleuchte - 1:1 Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten
- Schnelle Amortisation durch hohe Energieeinsparung und lange Lebensdauer
- Bildschirmtauglich konform EN12464-1

Applications

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Verkaufsräume
- Unterrichtsräume
- Flure

Merkmale

- Leuchten für Deckenmodul 600 mm und 625 mm
- Einlegeleuchten (VPC) und Einbauleuchten für Deckensysteme mit verdeckten Tragschienen (CPC) oder für gesägte Decken (PCV)

- Modulare quadratische und Langfeldleuchten sowie semi-modulare Leuchten
- Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L90); 100.000 Stunden (L80/L75)
- Bildschirmarbeitsplatztauglich nach Norm EN12464-1 ($L_{65^\circ} < 3.000 \text{ cd/m}^2$; $UGR \leq 19$)
- Standardleuchten (bis zu 140 lm/W) und UltraEfficient-Leuchten (bis zu 171 lm/W)
- 2.800 lm, 3.400 lm, 4.000 lm und 6.000 lm; DALI-regelbar (PSD) oder Interact Pro Ready für funkvernetztes, regelbares Licht
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: $R_a \geq 90$ oder $R_a \geq 80$ (UltraEfficient)
- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IP20 und ist als solches nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der obigen Hinweise und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Versions



PowerBalance RC463B
W31L125 CWL




PowerBalance Rectangle-
16cup




PowerBalance Square- 16cup




PowerBalance RC461B
W60L60 CWL U4




IPPR_RC460Bi_0027-Product
photo




IPPR_RC460Bi_0049-Product
photo




IPPR_RC460Bi_0053-Product
photo



IPPR RC460Bi 0047



IPPR RC460Bi 0069



IPPR_RC460Bi_0065-Product
photo



PowerBalance RC461B
W60L60 CWL



PowerBalance RC461B
W30L120 CWL U4



PowerBalance RC463B
W62L62 CWL CPC



PowerBalance RC463B
W62L62 CWL CPC U4



PowerBalance RC463B
W62L62 CWL VPC




PowerBalance RC463B
W31L125 CWL U4




PowerBalance RC463B
W62L62 CWL VPC U4


Abmessungsskizzen




RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE




RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC




RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC



RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC



RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4



RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC

Produktdetails



IPDP_RC460Bi_0153-Detail
photo




Upgradable sensor



IPDP_RC460Bi_0041-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail
photo




IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0081-Detail
photo



PowerBalance LEAF DP



PowerBalance_RC461_W31L1
25_IA4-DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance CPC DP



PowerBalance SC200 DPP

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät	-
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Anzahl Lichtquellen	1
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Optik	Breitstrahlend, Office-kompatibel

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	1%

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP20/40 [geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,35 J verstärkt]
Explosionsgefahrenklasse	-
Typ optische Abdeckung	Polycarbonatwanne/-abdeckung

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Ja
Notbeleuchtung	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
8720169633346	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL	-
8720169633353	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL	-
8718699980481	RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4	-
8718699980498	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4	-
8718699980504	RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4	-
8720169100527	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4	-
8720169100534	RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4	-
8720169109292	RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	-
8720169109377	RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	-
8720169109490	RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	-
8720169109513	RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	-

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
8718699980337	RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4	-
8718699980344	RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4	-
8718699980351	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4	-
8718699980368	RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4	-
8720169100480	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4	-
8720169100510	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4	-
8720169109308	RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109384	RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109452	RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	-
8720169109476	RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	-
8720169633384	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4	-
8718699966133	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC	-
8718699966140	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC	-
8718699966775	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC	-
8718699966782	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC	-
8718699964573	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	LED28S
8718699964658	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	LED34S
8718699964849	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC	LED40S
8718699966041	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC	-
8718699966058	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC	-
8718699966065	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC	-
8718699966768	RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC	-
8720169109438	RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE	-
8720169109445	RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE	-
8720169109469	RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE	-
8718699966072	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC	-
8720169109247	RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE	-
8720169109285	RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE	-
8720169109360	RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE	-
8718699964429	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC	LED40S
8718699966102	RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC	-
8718699966119	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC	-
8718699966126	RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC	-
8718699966157	RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC	-
8720169109483	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC	-
8720169109506	RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC	-
8720169109278	RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC	-
8720169109353	RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC	-
8720169633391	RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC	-
8720169633308	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4	-
8720169633421	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC	-
8720169633438	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL	-

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
8720169633490	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL	-
8720169633452	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	-
8720169633506	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	-
8720169633407	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	-
8720169633414	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	-
8720169633476	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL	-
8720169633339	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4	-
8720169633445	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4	-
8720169633469	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4	-
8720169633483	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4	-

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)
8720169633346	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL	4.000 lm	4000 K	146 lm/W	>90
8720169633353	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8718699980481	RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4	3.400 lm	4000 K	139 lm/W	>90
8718699980498	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4	4.000 lm	4000 K	138 lm/W	>90
8718699980504	RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4	6.000 lm	4000 K	130 lm/W	>90
8720169100527	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4	8.000 lm	Tunable white 2700-6500 K	122 lm/W	>90
8720169100534	RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4	8.000 lm	Tunable white 2700-6500 K	122 lm/W	>90
8720169109292	RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169109377	RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	4.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80
8720169109490	RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169109513	RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	4.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80
8718699980337	RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4	2.800 lm	4000 K	137 lm/W	>90
8718699980344	RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4	3.400 lm	4000 K	139 lm/W	>90
8718699980351	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4	4.000 lm	4000 K	138 lm/W	>90
8718699980368	RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4	6.000 lm	4000 K	144 lm/W	>90
8720169100480	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4	8.000 lm	Tunable white 2700-6500 K	122 lm/W	>90
8720169100510	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4	8.000 lm	Tunable white 2700-6500 K	122 lm/W	>90
8720169109308	RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169109384	RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	4.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80
8720169109452	RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169109476	RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	4.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80
8720169633384	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4	7.800 lm	Tunable white 2700-6500 K	122 lm/W	>90
8718699966133	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC	3.400 lm	4000 K	142 lm/W	>90
8718699966140	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC	4.000 lm	4000 K	146 lm/W	>90
8718699966775	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC	3.400 lm	3000 K	133 lm/W	>90

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)
8718699966782	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC	4.000 lm	3000 K	133 lm/W	>90
8718699964573	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	2.800 lm	4000 K	141 lm/W	>90
8718699964658	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	3.400 lm	4000 K	142 lm/W	>90
8718699964849	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC	4.000 lm	4000 K	146 lm/W	>90
8718699966041	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC	2.800 lm	4000 K	141 lm/W	>90
8718699966058	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC	3.400 lm	4000 K	142 lm/W	>90
8718699966065	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC	3.400 lm	3000 K	133 lm/W	>90
8718699966768	RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC	2.800 lm	3000 K	133 lm/W	>90
8720169109438	RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE	2.800 lm	4000 K	173 lm/W	>80
8720169109445	RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169109469	RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE	4.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80
8718699966072	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC	4.000 lm	3000 K	133 lm/W	>90
8720169109247	RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE	2.800 lm	4000 K	173 lm/W	>80
8720169109285	RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169109360	RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE	4.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80
8718699964429	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC	4.000 lm	4000 K	140 lm/W	>90
8718699966102	RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC	3.400 lm	3000 K	133 lm/W	>90
8718699966119	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC	4.000 lm	4000 K	146 lm/W	>90
8718699966126	RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC	4.000 lm	3000 K	133 lm/W	>90
8718699966157	RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC	3.400 lm	4000 K	142 lm/W	>90
8720169109483	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169109506	RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC	4.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80
8720169109278	RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169109353	RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC	4.000 lm	4000 K	174 lm/W	>80
8720169633391	RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC	4.000 lm	4000 K	167 lm/W	>80
8720169633308	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4	7.800 lm	Tunable white 2700-6500 K	122 lm/W	>90
8720169633421	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC	3.400 lm	4000 K	148 lm/W	>90
8720169633438	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL	4.000 lm	4000 K	146 lm/W	>90
8720169633490	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169633452	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	4.000 lm	4000 K	138 lm/W	>90
8720169633506	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169633407	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	3.400 lm	4000 K	148 lm/W	>90
8720169633414	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	4.000 lm	4000 K	146 lm/W	>90
8720169633476	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169633339	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4	4.000 lm	4000 K	138 lm/W	>90
8720169633445	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4	4.000 lm	4000 K	138 lm/W	>90
8720169633469	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4	7.800 lm	Tunable white 2700-6500 K	122 lm/W	>90
8720169633483	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4	3.400 lm	4000 K	172 lm/W	>80

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
8720169633346	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL	29 W	Nein
8720169633353	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL	24 W	Nein
8718699980481	RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4	25 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8718699980498	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4	29 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8718699980504	RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4	45 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169100527	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169100534	RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169109292	RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169109377	RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169109490	RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169109513	RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8718699980337	RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4	21 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8718699980344	RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4	25 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8718699980351	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4	29 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8718699980368	RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4	45 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169100480	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169100510	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169109308	RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169109384	RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169109452	RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169109476	RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169633384	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8718699966133	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC	24 W	Nein
8718699966140	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC	29 W	Nein
8718699966775	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC	26 W	Nein
8718699966782	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC	30 W	Nein
8718699964573	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	20 W	Nein
8718699964658	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	24 W	Nein
8718699964849	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC	29 W	Nein

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
8718699966041	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC	20 W	Nein
8718699966058	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC	24 W	Nein
8718699966065	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC	26 W	Nein
8718699966768	RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC	21 W	Nein
8720169109438	RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE	16 W	Nein
8720169109445	RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE	20 W	Nein
8720169109469	RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE	23 W	Nein
8718699966072	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC	30 W	Nein
8720169109247	RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE	16 W	Nein
8720169109285	RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE	20 W	Nein
8720169109360	RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE	23 W	Nein
8718699964429	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC	29 W	Nein
8718699966102	RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC	26 W	Nein
8718699966119	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC	29 W	Nein
8718699966126	RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC	30 W	Nein
8718699966157	RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC	24 W	Nein
8720169109483	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC	20 W	Nein
8720169109506	RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC	23 W	Nein
8720169109278	RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC	20 W	Nein
8720169109353	RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC	23 W	Nein
8720169633391	RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC	23 W	Nein
8720169633308	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169633421	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC	23 W	Nein
8720169633438	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL	28 W	Nein
8720169633490	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL	20 W	Nein
8720169633452	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169633506	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	29 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169633407	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	23 W	Nein
8720169633414	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	28 W	Nein
8720169633476	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL	20 W	Nein
8720169633339	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4	24 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169633445	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4	29 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169633469	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
8720169633483	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
8720169633346	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
8720169633353	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL	-
8718699980481	RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4	Interact SC200 Sensor
8718699980498	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4	Interact SC200 Sensor
8718699980504	RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4	Interact SC200 Sensor
8720169100527	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4	Interact SC200 Sensor
8720169100534	RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4	Interact SC200 Sensor
8720169109292	RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	Interact SC200 Sensor
8720169109377	RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	Interact SC200 Sensor
8720169109490	RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	Interact SC200 Sensor
8720169109513	RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	Interact SC200 Sensor
8718699980337	RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8718699980344	RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8718699980351	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8718699980368	RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169100480	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169100510	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169109308	RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169109384	RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169109452	RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169109476	RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169633384	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8718699966133	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC	-
8718699966140	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC	-
8718699966775	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC	-
8718699966782	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC	-
8718699964573	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	-
8718699964658	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	-
8718699964849	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC	-
8718699966041	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC	-
8718699966058	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC	-
8718699966065	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC	-
8718699966768	RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC	-
8720169109438	RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE	-
8720169109445	RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE	-
8720169109469	RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE	-
8718699966072	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC	-
8720169109247	RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE	-
8720169109285	RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE	-
8720169109360	RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE	-
8718699964429	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC	-
8718699966102	RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC	-
8718699966119	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
8718699966126	RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC	-
8718699966157	RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC	-
8720169109483	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC	-
8720169109506	RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC	-
8720169109278	RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC	-
8720169109353	RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC	-
8720169633391	RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC	-
8720169633308	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4	Interact SC200 Sensor
8720169633421	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC	-
8720169633438	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL	-
8720169633490	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL	-
8720169633452	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	Interact SC200 Sensor
8720169633506	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	Interact SC200 Sensor
8720169633407	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	-
8720169633414	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	-
8720169633476	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL	-
8720169633339	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4	Interact SC200 Sensor
8720169633445	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169633469	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor
8720169633483	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169633346	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633353	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980481	RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980498	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980504	RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169100527	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169100534	RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169109292	RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109377	RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109490	RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109513	RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980337	RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980344	RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980351	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980368	RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169100480	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169100510	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169109308	RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109384	RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169109452	RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109476	RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633384	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4	-
8718699966133	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699966140	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699966775	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699966782	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699964573	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964658	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964849	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699966041	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699966058	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699966065	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699966768	RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169109438	RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109445	RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109469	RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699966072	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169109247	RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109285	RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109360	RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964429	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699966102	RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699966119	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699966126	RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699966157	RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109483	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109506	RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109278	RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109353	RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633391	RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633308	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4	-
8720169633421	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633438	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633490	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633452	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633506	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633407	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633414	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633476	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633339	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633445	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169633469	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4	-
8720169633483	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169633346	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL	RC463B
8720169633353	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL	RC463B
8718699980481	RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4	RC463B
8718699980498	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4	RC463B
8718699980504	RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4	RC463B
8720169100527	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4	RC461B
8720169100534	RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4	RC463B
8720169109292	RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	RC461B
8720169109377	RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE	RC461B
8720169109490	RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	RC461B
8720169109513	RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE	RC461B
8718699980337	RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4	RC463B
8718699980344	RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4	RC463B
8718699980351	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4	RC463B
8718699980368	RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4	RC463B
8720169100480	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4	RC461B
8720169100510	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4	RC463B
8720169109308	RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	RC461B
8720169109384	RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE	RC461B
8720169109452	RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	RC461B
8720169109476	RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE	RC461B
8720169633384	RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4	RC461B
8718699966133	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC	RC463B
8718699966140	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC	RC463B
8718699966775	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC	RC463B
8718699966782	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC	RC463B
8718699964573	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	RC463B
8718699964658	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2	RC463B
8718699964849	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC	RC463B
8718699966041	RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC	RC463B
8718699966058	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC	RC463B
8718699966065	RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC	RC463B
8718699966768	RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC	RC463B
8720169109438	RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE	RC463B
8720169109445	RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE	RC461B
8720169109469	RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE	RC461B
8718699966072	RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC	RC463B
8720169109247	RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE	RC461B
8720169109285	RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE	RC461B
8720169109360	RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE	RC461B
8718699964429	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC	RC463B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8718699966102	RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC	RC463B
8718699966119	RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC	RC463B
8718699966126	RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC	RC463B
8718699966157	RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC	RC463B
8720169109483	RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC	RC461B
8720169109506	RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC	RC461B
8720169109278	RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC	RC461B
8720169109353	RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC	RC461B
8720169633391	RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC	RC461B
8720169633308	RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4	RC461B
8720169633421	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC	RC463B
8720169633438	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL	RC463B
8720169633490	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL	RC463B
8720169633452	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	RC463B
8720169633506	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4	RC463B
8720169633407	RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	RC463B
8720169633414	RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC	RC463B
8720169633476	RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL	RC463B
8720169633339	RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4	RC463B
8720169633445	RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4	RC463B
8720169633469	RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4	RC463B
8720169633483	RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4	RC463B


Lichtverteilungskurve




RC460BN - 910505100251

RC460BN - 910505100259


RC460BN - 910505100416




RC460BP - 910505100427




RC460BN - 910505100425




RC460BN - 910505100426




RC460BP - 910505100422




RC460BN - 910505100418




RC460BN - 910505100417




RC460BN - 910505100489




RC460BP - 910505100423




RC460BN - 910505100419




RC460BP - 910505100424




RC460BN - 910505101716




RC460BN - 910505100490




RC460BN - 910505101715




RC460BP - 910505101728




RC460BN - 910505101713




RC460BN - 910505100488




RC460BP - 910505101730




RC460BN - 910505101714




RC460BP - 910505100236




RC460BP - 910505101729




RC460BN - 910505103620




RC460BP - 910505103623




RC460BN - 910505103624




RC460BP - 910505103625




RC460BN - 910505103626




RC460BN - 910505103632




RC460BP - 910505103633




RC460BP - 910505103631




RC460BN - 910505103634




RC460BN - 910505103642




RC460BN - 910505103639




RC460BN - 910505103641




RC460BN - 910505103643




RC460BN - 910505103640




RC460BP - 910505103644




RC460BP - 910505103645




RC460BP - 910505103647




RC460BP - 910505103646




RC460BN - 910505103383




RC460BN - 910505103386




RC460BP - 910505103388




RC460BP - 910505103387




RC460BN - 910505100278




910505105870




910505105878




910505105883




910505105873




910505105888




910505105890




910505105886




910505105884




910505105880




910505105875




910505105882




910505105881




910505105885




910505105889



910505105874



910505105887



910505105879