



Zapuštěná svítidla Philips TrueLine: skutečná linie světla

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá interiérové architektuře prostoru, který vylepšují. Chtějí světelnou linii s elegantními proporcemi a vysokou úroveň světla, která nabízí maximální designovou svobodu. Philips TrueLine je flexibilní lineární svítidlo pro vnitřní kancelářské použití, které nabízí vynikající kvalitu s příslibem budoucích vylepšení. Zadavatelé potřebují svítidla, která šetří energii a zároveň poskytují správnou úroveň světla. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje oba tyto požadavky. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje nejen požadavky specifikace WELL Building Standard v oblasti osvětlení, ale díky hodnocení UGR < 19 také všechny normy pro kancelářské prostory. Svítidlo TrueLine se také dodává v závěsné a přisazené verzi. Všechna svítidla v této řadě jsou k dispozici v různých délkách, tvarech, barvách a světelných výkonech. To nabízí maximální flexibilitu designu a neomezené možnosti. Svítidla TrueLine jsou také udržitelnou, na budoucnost připravenou volbou s vysokou účinností až 174 lm/W a možností rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání.

Výhody

- Nejrovnoměrnější výstup světla
- Extrémně vysoká účinnost pro řadové svítidlo
- Rozměry těla svítidla, které jsou v největší oblibě architektů

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Vlastnosti

- Vysoce rovnoměrné osvětlení s vynikající regulací oslnění ($UGR < 19$, $L65 < 3\,000\text{ cd/m}^2$)
- Naše ultra účinná řada s nejvyšším měrným výkonem v dané třídě až 174 lm/W
- Verze 3000 K, 4000 K a nastavitelná bílá, všechny s $CRI > 90$, BioUP a ultra vysoká účinnost s $CRI > 80$
- Dlouhá životnost: 50 000 hodin při L90
- Integrovaná čidla / bezdrátové předřadníky pro shromažďování dat, detekci přítomnosti osob, regulaci s využitím denního světla a možnosti navigace
- Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
- Možnost zapuštěné, závěsné a přisazené montáže

Aplikace

- Celkové osvětlení pro kancelářské budovy střední a vysoké úrovně

Varování a bezpečnost

- Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLine-RC530 RC531B VPC
ELP3



TrueLineRecessed PCV LINE
ASYMMETRIC RTP



TrueLineRecessed PCV
ASYMMETRIC RTP



TrueLine Recessed-U3



TrueLineRecessed VPC NOC IP
RTP



Zapuštěné svítidlo TrueLine

Versions



TrueLineRecessed VPC OC U4 RTP





Rozměrové výkresy



Recessed VPC_W8L150_no sensor





Recessed VPC_W8L120_sensor/IP



Recessed VPC_W8L120_no sensor

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



TrueLineRecessed NOC OPTICS
DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Detaily o výrobku



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC LINE RTP

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Detaily o výrobku

TrueLine_Recessed IP DP



TrueLineRecessed ASYMMETRIC OPTICS DP



Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelné technické

Index podání barev (CRI)	>90
--------------------------	-----

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Řízení a stmívání

Maximální úroveň ztlumení	1%
---------------------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
------------	------

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Počáteční parametry (podle IEC)

Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Servisní štítek
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Ano
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Ano
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Ano
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ano
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ano
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ano
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ano
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Ano
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ano
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ano
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ano
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ano
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Ano
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Ano
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Ano
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Ano
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Ano
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano

Order Code	Full Product Name	Servisní štítek
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Ano
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Ano
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ano
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Ano
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Ano
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ano
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Ano
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ano
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ano
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ano
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ano
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ano
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Ano

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- stupňů	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	143 lm/W	1 900 lm
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	- stupňů	4000 K	143 lm/W	3 400 lm
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	- stupňů	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- stupňů	4000 K	99 lm/W	1 500 lm
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	139 lm/W	5 000 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	120 stupňů	4000 K	143 lm/W	3 400 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	- stupňů	4000 K	112 lm/W	3 100 lm
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	- stupňů	4000 K	139 lm/W	5 000 lm
97164600	RC530B 43S/940 DIA	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
	W8L150 VPC ELP3				
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	– stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	– stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	– stupňů	4000 K	139 lm/W	5 000 lm
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	– stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	– stupňů	4000 K	112 lm/W	3 100 lm
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	– stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	– stupňů	4000 K	130 lm/W	4 000 lm
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	– stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	– stupňů	3000 K	131 lm/W	3 400 lm
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	– stupňů	4000 K	139 lm/W	5 000 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	– stupňů	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	– stupňů	4000 K	143 lm/W	3 400 lm
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	120 stupňů	4000 K	143 lm/W	3 400 lm
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	143 lm/W	1 900 lm
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	– stupňů	4000 K	103 lm/W	1 500 lm
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	– stupňů	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	112 lm/W	3 100 lm
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	– stupňů	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	– stupňů	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	120 stupňů	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	120 stupňů	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 300 lm

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	- stupňů	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	- stupňů	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	- stupňů	4000 K	99 lm/W	1 500 lm
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	- stupňů	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	- stupňů	4000 K	149 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B 34S/930 SEIA	- stupňů	3000 K	133 lm/W	3 400 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Široké vyzařování
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Široké vyzařování
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Široké vyzařování
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Široké vyzařování
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Široké vyzařování
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Široké vyzařování
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Široké vyzařování
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Široké vyzařování
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Široké vyzařování
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Široké vyzařování
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Široké vyzařování
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Široké vyzařování
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Široké vyzařování
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Široké vyzařování
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Široké vyzařování
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Široké vyzařování
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Asymetrický reflektor
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Asymetrický reflektor
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Asymetrický reflektor
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Asymetrický reflektor

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
	W8L120 VPC U4 W3				
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	- stupňů	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- stupňů	3000 K	133 lm/W	2 500 lm
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Široké vyzařování
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Široké vyzařování
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Široké vyzařování
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Široké vyzařování
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Široké vyzařování
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Široké vyzařování
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Asymetrický reflektor
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Široké vyzařování
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Široké vyzařování
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Široké vyzařování
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Široké vyzařování
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Široké vyzařování
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Široké vyzařování
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Široké vyzařování
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Široké vyzařování
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Široké vyzařování
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Široké vyzařování
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Široké vyzařování
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Široké vyzařování
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Široké vyzařování
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Široké vyzařování
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Široké vyzařování
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Široké vyzařování

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Široké vyzařování

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	12,2 W
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	21 W
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	30,5 W
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	14 W
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	24,5 W
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	14,6 W
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	14,6 W
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	29 W
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	36 W
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	17,8 W
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	33 W
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	24,5 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	29 W
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	17,8 W
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	36 W
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	30,5 W
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	30,5 W
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	30,5 W
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	36 W
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	17,8 W
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	29 W
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	17,8 W
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	31,5 W
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	38 W
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	38 W
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	32 W
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	24,5 W
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	36 W
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	29 W
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	24,5 W
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	24,5 W
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	32 W
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	14 W
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	14,6 W
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	18 W
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	21 W
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	30,5 W
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	29 W
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	17,8 W
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	30 W
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	30 W
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	35,5 W
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	18 W
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	17,8 W
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	14,6 W
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	14,6 W
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	27,5 W
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	27 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	-	-
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	-
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Ano	-
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	-
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Ano	-
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Ano	-

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Ano	-
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ano	-
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ano	-
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ano	-
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ano	-
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Ano	-
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ano	-

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ano	-
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ano	-
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ano	-
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Ano	-
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	-
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	-	-
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	-	-
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Ano	-
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	-
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	-
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Ano	-
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	-	-
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	-
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	-
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	-
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Ano	Slot na čidlo s možností

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ano	modernizace a čidlem SNS210
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	-	-
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ano	-
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	-
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	-
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP20
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP20
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP20
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	IK03	IP20/40
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	IK02	IP20/40
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	IK03	IP20/54
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	IK03	IP20
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP20
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	IK03	IP20
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP20
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	IK03	IP20
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP20
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP20
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP20
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	IK03	IP20
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20/54
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	IK03	IP20/54
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	IK03	IP20
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	IK03	IP20
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP20
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP20
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP20/54
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IK03	IP20/54
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20/54
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP20
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20/54

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
			stejnosměrným proudem		
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	-	-	-	-
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-	-	-
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97164600	RC530B 43S/940 DIA	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
	W8L150 VPC ELP3				
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	Lithium	3 h
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	Lithium	3 h
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
			stejnosemárným proudem		
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	-	-	-	-
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	-	-	-	-
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-	-
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-	-	-
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz		Typ baterie nouzového osvětlení		Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
		Nouzové osvětlení		osvětlení		
97152300	RC530B	-	-	-	-	
	34S/930 SEIA					
	W8L120 VPC					
	U4 W3 SC					
97148600	RC530B	-	-	-	-	
	25S/930 SEIA					
	W8L120 VPC					
	U4 W3					
97324400	RC530B	-	-	-	-	
	34S/TW9 SEIA					

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Teplota 650 °C, doba 30 s
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz		Typ baterie nouzového osvětlení		Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
		Nouzové osvětlení		osvětlení		
	W8L120 VPC					
	U4 SC					
97326800	RC531B	-	-	-	-	
	25S/TW9 SEIA					
	W8L120 VPC					
	U4					


Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Teplota 650 °C, doba 30 s
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Teplota 650 °C, doba 30 s
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Teplota 650 °C, doba 30 s

Zapuštěné svítidlo TrueLine


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC530B
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	RC530B
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	RC531B
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC531B
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC531B
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC531B
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	RC530B
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	RC530B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	RC531B
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	RC531B
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	RC530B
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	RC530B
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	RC530B
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC530B
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC530B
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC531B
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC531B
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	RC531B
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC534B
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC534B
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC535B
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC535B
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	RC530B
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC534B
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC533B
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	RC532B
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC533B
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC533B
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	RC532B
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	RC531B
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC531B
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	RC531B
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	RC534B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103127




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103119


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136

Zapuštěné svítidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111






Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286

Zapuštěné svítidlo TrueLine




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107


Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158

Zapuštěné svítidlo TrueLine

