



Philips TrueLine – näyttävä valaistusratkaisu, jolla voidaan luoda saumattomia valojojoja

TrueLine recessed

Uppoasennettava TrueLine on energiatehokas, laadukas ja tyylikäs valaistusratkaisu. TrueLine tarjoaa miellyttävää, häikäisemätöntä valoa, ja sopii erinomaisesti muun muassa toimistotiloihin. TrueLinea on saatavilla myös ripustettavana.

Hyödyt

- Erittäin energiatehokas jonovalaisin
- Toimistoyhteensopiva valaistus
- Skaalautuva ratkaisu, jota voidaan päivittää tulevaisuudessa
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

Ominaisuudet

- Miellyttävän tasainen valo, joka ei häikäise ($UGR < 19$, $L65$, $< 3\,000\text{ cd/m}^2$)
- Korkea valotehokkuus, jopa 140 lm/W
- $3\,000$ ja $4\,000\text{ K}$, Tunable white, $CRI > 90$
- Pitkä käyttöikä, $50\,000$ tuntia ($L90$)
- Valaisimeen voidaan integroida sensoreita ja langattomia liitäntälaitteita
- Ympäristöseloste (EPD) saatavilla
- Saatavilla uppoasennettavat, ripustettavat ja pinta-asennettavat versiot

TrueLine recessed


Käyttökohteet

- Toimistot
- Koulut
- Myymälät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojaluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on huomioitava asennuspaikan valinnassa.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.



Versions





TrueLineRecessed VPC OC IP RTP

TrueLineRecessed VPC NOC IP RTP

Mittapiirros




Recessed VPC_W8L120_sensor/IP



Recessed VPC_W8L120_no sensor

TrueLine recessed

Mittapiirros



Tuotetiedot

	TrueLineRecessed NOC OPTICS DP		TrueLine_Recessed U4 DP
	TrueLineRecessed OC OPTICS DP		TrueLineRecessed VPC line CONNECTED DP2
	TrueLine_Recessed-U3		TrueLineRecessed VPC line CONNECTED DP1
			TrueLineRecessed VPC LINE RTP

Tuotetiedot

TrueLine_Recessed IP DP



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runгон väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK03
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa	Huoltotunniste
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	-	-
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	-	-
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	-
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Ei	Kyllä
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Ei	Kyllä
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ei	Kyllä
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Ei	Kyllä
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Ei	Kyllä
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ei	Kyllä
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ei	Kyllä
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ei	Kyllä
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ei	Kyllä
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ei	Kyllä
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ei	Kyllä
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Ei	Kyllä
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	-	-
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	-	4000 K	80	173 lm/W	910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	-	4000 K	80	179 lm/W

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505105965	RC530B - 43S/ BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	4000 K	80	137 lm/W		VPC U4 SC				
910505103155	RC532B - ° 43S/94 0 SEIA W8L145 PCV U4 W3	- °	4000 K	>90	143 lm/W	910505103157	RC530B - ° 34S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- °	3000 K	>90	133 lm/W
910505103160	RC530B - ° 43S/94 0 SEIA W8L145 PCV U4	- °	4000 K	>90	143 lm/W	910505103158	RC530B - ° 34S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	- °	3000 K	>90	133 lm/W
910505103285	RC530B 120 ° 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W	910505103159	RC530B - ° 25S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- °	3000 K	>90	133 lm/W
910505103291	RC530B 120 ° 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W	910505103288	RC530B 120 ° 34S/TW 9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	124 lm/W
910505103102	RC532B - ° 25S/94 0 DEIA W8L113 VPC	- °	4000 K	>90	139 lm/W	910505103290	RC531B 120 ° 25S/TW 9 SEIA W8L120 VPC U4	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	93 lm/W
910505103103	RC531B - ° 19S/93 0 DEIA W8L150 VPC IP	- °	3000 K	>90	104 lm/W	910505105963	RC530B - 34S/ UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	-	4000 K	80	173 lm/W
910505103156	RC530B - ° 34S/94 0 SEIA W8L120	- °	4000 K	>90	149 lm/W	910505105966	RC530B - 34S/ BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	4000 K	80	139 lm/W

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	3 400 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	5 000 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	4 300 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	4 300 lm	Leveä valokeila
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	4 300 lm	Leveä valokeila
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	4 300 lm	Leveä valokeila
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	4 300 lm	Leveä valokeila
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	2 500 lm	Leveä valokeila
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1 900 lm	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	19,6 W
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	28 W
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	31 W
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	30 W
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	30 W
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	35,5 W
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	18 W
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	17,8 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Integroitu		
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	Kyllä	-	-
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	Kyllä	-	-
910505105965	RC530B 43S/	Kyllä	-	-

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	Leveä valokeila
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	3 400 lm	Leveä valokeila
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	3 400 lm	Leveä valokeila
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	2 500 lm	Leveä valokeila
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	Leveä valokeila
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	2 500 lm	Leveä valokeila
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	3 400 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	27,5 W
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	27 W
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	19,6 W
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W

Order Code	Full Product Name	Integroitu		
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
	BU840 DEIA W8L150 VPC IP			
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Kyllä	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA	Kyllä	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%

	Full Product	Integroitu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505103285	W8L145	Kyllä	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
	PCV U4			
	RC530B 43S/TW9			
	SEIA W8L145			
	PCV U4			
910505103291	RC530B 43S/TW9	Kyllä	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
	SEIA W8L145			
	PCV U4			
	SC			
910505103102	RC532B 25S/940	-	-	1%
	DEIA W8L113			
	VPC			
910505103103	RC531B 19S/930	Kyllä	-	1%
	DEIA W8L150			
	VPC IP			
910505103156	RC530B 34S/940	Kyllä	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
	SEIA W8L120			
	VPC U4			
	SC			
910505103157	RC530B 34S/930	Kyllä	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
	SEIA W8L120			
	VPC U4			
	W3			
910505103158	RC530B 34S/930	Kyllä	Päivitettävä sensoripaikka	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	IP20
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	IP20
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	IP20
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	IP20
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	IP20/54
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	IP20
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	IP20/54
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	IP20
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	IP20

	Full Product		Integroitu	
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
	SEIA		ja SNS210-	
	W8L120		sensori	
	VPC U4			
	W3 SC			
910505103159	RC530B	Kyllä	Päivitettävä	1%
	25S/930		sensoripaikka	
	SEIA		ja SNS210-	
	W8L120		sensori	
	VPC U4			
	W3			
910505103288	RC530B	Kyllä	Päivitettävä	1%
	34S/TW9		sensoripaikka	
	SEIA		ja SNS210-	
	W8L120		sensori	
	VPC U4			
	SC			
910505103290	RC531B	Kyllä	Päivitettävä	1%
	25S/TW9		sensoripaikka	
	SEIA		ja SNS210-	
	W8L120		sensori	
	VPC U4			
910505105963	RC530B	Kyllä	-	-
	34S/			
	UE840			
	SEIA			
	W8L120			
	VPC U4			
W3SC				
910505105966	RC530B	Kyllä	-	-
	34S/			
	BU840			
	SEIA			
	W8L120			
	VPC U4			
SC				

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20/54
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IP20
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IP20/54
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IP20/54
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	IP20/54
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	IP20
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA - W8L145 PCV U4 W3	-	-
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA - W8L145 PCV U4	-	-
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA - W8L145 PCV U4	-	-
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA - W8L145 PCV U4 SC	-	-
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA - W8L120 VPC U4 SC	-	-
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA - W8L120 VPC U4 W3	-	-
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA - W8L120 VPC U4 W3 SC	-	-
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA - W8L120 VPC U4 W3	-	-
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA - W8L120 VPC U4 SC	-	-
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA - W8L120 VPC U4	-	-
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
910505105962	RC530B 34S/ UE840 DEIA W8L113 PCV	+10...+35 °C	-	-
910505105964	RC530B 50S/ UE840 DEIA W8L141 PCV	+10...+35 °C	-	-
910505105965	RC530B 43S/ BU840 DEIA W8L150 VPC IP	+10...+35 °C	-	-
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	+10...+40 °C	1	0,4
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	+10...+40 °C	1	0,4
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA	+10...+40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
	W8L145 PCV U4			
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	+10...+40 °C	1	0,4
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	+10...+40 °C	1	0,4
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	+10...+40 °C	1	0,4
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10...+40 °C	1	0,4
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10...+40 °C	1	0,4

	Full Product	Käyttölämpötila-	Välkyntäarvo	Stroboskooppi-
Order Code	Name	alue	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	+10...+40 °C	1	0,4
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10...+40 °C	1	0,4
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10...+40 °C	1	0,4
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA	+10...+40 °C	1	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	RC530B
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	RC530B
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	RC532B
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	RC531B

	Full Product	Käyttölämpötila-	Välkyntäarvo	Stroboskooppi-
Order Code	Name	alue	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
	W8L120 VPC U4			
910505105963	RC530B 34S/ UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	+10...+35 °C	-	-
910505105966	RC530B 34S/ BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10...+35 °C	-	-


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	RC534B
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	RC530B
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103102




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103159



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103290


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158




Polar Normal (separate) - null - 910505105966




Polar Normal (separate) - null - 910505105965



Polar Normal (separate) - null - 910505105964



Polar Normal (separate) - null - 910505105962



Polar Normal (separate) - null - 910505105963

