



## Philips TrueLine encastré : une réelle ligne de lumière

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

### Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

### Applications

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Commerces

### Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux


- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Versions



TrueLine Recessed PCV IP RTP



TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLine-RC530 RC531B VPC ELP3



TrueLine-RC530 RC531B PCV ELP3



TrueLine-RC534B VPC



TrueLine Recessed PCV LINE ASYMMETRIC RTP



TrueLine Recessed VPC OC IP RTP



TrueLine Recessed PCV ASYMMETRIC RTP



TrueLine Recessed PCV LINE  
NOSENSOR RTP



TrueLine Recessed-U3




TrueLine Recessed VPC NOC  
IP RTP




TrueLine Recessed VPC OC U4  
RTP

## Schéma dimensionnel




RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP




Recessed VPC\_W8L150\_no sensor

RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3




Recessed VPC\_W8L120\_sensor/IP


RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4



RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV





RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV



Recessed VPC\_W8L120\_no sensor

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC



RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV

RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4

Détails sur le produit



TrueLineRecessed NOC  
OPTICS DP



TrueLine\_Recessed U4 DP



TrueLine\_recessed-  
RC530B\_PCV\_L1130-DP.tif



TrueLine-  
RC530\_RC531\_RC534B\_VPC-  
DPP.tif



TrueLine-  
RC530\_RC531\_RC532\_RC533B  
\_PCV-1DPP.tif



TrueLine-  
RC530\_RC531\_RC532\_RC533B  
\_PCV-2DPP.tif



TrueLine-  
RC530\_RC531\_RC534B\_VPC\_PI  
5-DPP.tif



TrueLine-  
RC534B\_SM534C\_SP534P-  
DPP.tif



TrueLineRecessed OC OPTICS  
DP



TrueLineRecessed PCV line  
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line  
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line  
CONNECTED DP1



TrueLine\_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line  
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC LINE  
RTP



TrueLine\_Recessed IP DP



TrueLineRecessed  
ASYMMETRIC OPTICS DP

### Informations générales

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Source lumineuse remplaçable | Non     |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité |
| Driver inclus                | Oui     |
| Service Tag                  | Oui     |

### Fonctionnement et électricité

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée         | 220 à 240 V         |
| Fréquence linéaire       | 50 to 60 Hz         |
| Classe de protection CEI | Classe électrique I |

### Commandes et gradation

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                                                  |
| Niveau de gradation maximal        | 1%                                                   |
| Commande intégrée                  | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |

### Mécanique et boîtier

|                  |       |
|------------------|-------|
| Couleur du corps | Blanc |
|------------------|-------|

### Fonctionnement de secours

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) | 3 h     |
| Type de batterie d'éclairage de secours                    | Lithium |

### Approbation et application

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Essai au fil incandescent           | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Inflammabilité                      | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Marquage CE                         | Oui                                                |
| Marquage ENEC                       | Marquage ENEC                                      |
| Valeur de scintillement (PstLM)     | 1                                                  |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4                                                |

### Performances initiales

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tolérance de flux lumineux | +/-10% |
|----------------------------|--------|

Données techniques de l'éclairage

| Order Code    | Full Product Name                       | Flux lumi-<br>neux | Température<br>de couleur cor-<br>rélée (nom.) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Indice de<br>rendu de<br>couleur<br>(IRC) | Angle d'ouver-<br>ture du fais-<br>ceau de la<br>source lumi-<br>neuse | Type d'optique    |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8719514971462 | RC530B 15S/940 DEIA W8L113<br>PCV       | 1.500 lm           | 4000 K                                         | 127 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971493 | RC530B 31S/940 DEIA W8L141<br>PCV       | 3.100 lm           | 4000 K                                         | 148 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971592 | RC530B 43S/940 DEIA W8L141<br>PCV       | 4.300 lm           | 4000 K                                         | 144 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971479 | RC530B 19S/940 DEIA W8L141<br>PCV       | 1.900 lm           | 4000 K                                         | 143 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971530 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113<br>PCV       | 3.400 lm           | 4000 K                                         | 143 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971691 | RC531B 15S/930 DEIA W8L113<br>PCV       | 1.500 lm           | 3000 K                                         | 99 lm/W                               | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971714 | RC531B 15S/940 DEIA W8L113<br>PCV       | 1.500 lm           | 4000 K                                         | 99 lm/W                               | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971783 | RC531B 31S/940 DEIA W8L141<br>PCV       | 3.100 lm           | 4000 K                                         | 110 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971653 | RC530B 50S/940 DEIA W8L141<br>PCV       | 5.000 lm           | 4000 K                                         | 139 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971745 | RC531B 19S/940 DEIA W8L141<br>PCV       | 1.900 lm           | 4000 K                                         | 110 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514973220 | RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113<br>PCV       | 4.000 lm           | Tunable white<br>2700-6500 K                   | 121 lm/W                              | >90                                       | 120 degré(s)                                                           | Faisceau extensif |
| 8719514973282 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113<br>PCV SC    | 3.400 lm           | 4000 K                                         | 143 lm/W                              | >90                                       | 120 degré(s)                                                           | Faisceau extensif |
| 8719514971813 | RC532B LED15S/940 PSD<br>W8L113 PCV PI5 | 1.500 lm           | 4000 K                                         | 127 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971806 | RC531B 31S/940 DIA W8L150<br>VPC ELP3   | 3.100 lm           | 4000 K                                         | 110 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971776 | RC531B 19S/940 DIA W8L150<br>VPC ELP3   | 1.900 lm           | 4000 K                                         | 110 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971684 | RC530B 50S/940 DIA W8L150<br>VPC ELP3   | 5.000 lm           | 4000 K                                         | 139 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971646 | RC530B 43S/940 DIA W8L150<br>VPC ELP3   | 4.300 lm           | 4000 K                                         | 144 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971608 | RC530B 43S/940 DIA W8L150<br>VPC ELD3   | 4.300 lm           | 4000 K                                         | 144 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971639 | RC530B 43S/940 DIA W8L145<br>PCV ELP3   | 4.300 lm           | 4000 K                                         | 144 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971677 | RC530B 50S/940 DIA W8L145<br>PCV ELP3   | 5.000 lm           | 4000 K                                         | 139 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971769 | RC531B 19S/940 DIA W8L145<br>PCV ELP3   | 1.900 lm           | 4000 K                                         | 110 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971790 | RC531B 31S/940 DIA W8L145<br>PCV ELP3   | 3.100 lm           | 4000 K                                         | 112 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |
| 8719514971752 | RC531B 19S/940 DIA W8L145<br>PCV ELD3   | 1.900 lm           | 4000 K                                         | 110 lm/W                              | >90                                       | - degré(s)                                                             | Faisceau extensif |

| Order Code    | Full Product Name                    | Flux lumineux | Température de couleur corrigée (nom.) | Efficacité lumineuse (nominale) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | Type d'optique                                                  |
|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8719514971998 | RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | 4.000 lm      | 4000 K                                 | 130 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Miroir asymétrique                                              |
| 8719514972018 | RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | 5.000 lm      | 4000 K                                 | 132 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Miroir asymétrique                                              |
| 8719514972032 | RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | 5.000 lm      | 4000 K                                 | 132 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Miroir asymétrique                                              |
| 8719514972025 | RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | 4.300 lm      | 4000 K                                 | 138 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Miroir asymétrique                                              |
| 8719514971615 | RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP    | 4.300 lm      | 4000 K                                 | 144 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971509 | RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP    | 3.400 lm      | 3000 K                                 | 131 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971660 | RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP    | 5.000 lm      | 4000 K                                 | 139 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971585 | RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | 4.000 lm      | 4000 K                                 | 138 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971547 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | 3.400 lm      | 4000 K                                 | 143 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514973299 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC | 3.400 lm      | 4000 K                                 | 143 lm/W                        | >90                              | 120 degré(s)                                         | Faisceau extensif                                               |
| 8720169634343 | RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP  | 4.300 lm      | 4000 K                                 | 141 lm/W                        | >80                              | -                                                    | Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif |
| 8719514972001 | RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | 4.300 lm      | 4000 K                                 | 138 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Miroir asymétrique                                              |
| 8719514971820 | RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | 1.900 lm      | 4000 K                                 | 143 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971936 | RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | 1.500 lm      | 4000 K                                 | 103 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971844 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV       | 2.500 lm      | 4000 K                                 | 139 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971868 | RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | 3.100 lm      | 4000 K                                 | 148 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971882 | RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | 4.300 lm      | 4000 K                                 | 144 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971974 | RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | 3.100 lm      | 4000 K                                 | 112 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971943 | RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | 1.900 lm      | 4000 K                                 | 110 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971905 | RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 | 4.300 lm      | 4000 K                                 | 143 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971622 | RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4    | 4.300 lm      | 4000 K                                 | 143 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514973213 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4    | 4.300 lm      | Tunable white 2700-6500 K              | 121 lm/W                        | >90                              | 120 degré(s)                                         | Faisceau extensif                                               |
| 8719514973275 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC | 4.300 lm      | Tunable white 2700-6500 K              | 121 lm/W                        | >90                              | 120 degré(s)                                         | Faisceau extensif                                               |
| 8720169626959 | RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4    | 5.000 lm      | Tunable white 2700-6500 K              | 120 lm/W                        | >90                              | 120 degré(s)                                         | Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif |

| Order Code    | Full Product Name                       | Flux lumineux | Température de couleur corrigée (nom.) | Efficacité lumineuse (nominale) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | Type d'optique                                                  |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8720169626966 | RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | 3.100 lm      | Tunable white 2700-6500 K              | 91 lm/W                         | >90                              | 120 degré(s)                                         | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971851 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC          | 2.500 lm      | 4000 K                                 | 139 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971738 | RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP       | 1.900 lm      | 3000 K                                 | 104 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971721 | RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | 1.500 lm      | 4000 K                                 | 99 lm/W                         | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971707 | RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | 1.500 lm      | 3000 K                                 | 99 lm/W                         | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971554 | RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | 3.400 lm      | 4000 K                                 | 149 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971516 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | 3.400 lm      | 3000 K                                 | 133 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971523 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC | 3.400 lm      | 3000 K                                 | 133 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514971486 | RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | 2.500 lm      | 3000 K                                 | 133 lm/W                        | >90                              | - degré(s)                                           | Faisceau extensif                                               |
| 8719514973244 | RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | 3.400 lm      | Tunable white 2700-6500 K              | 124 lm/W                        | >90                              | 120 degré(s)                                         | Faisceau extensif                                               |
| 8719514973268 | RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4       | 2.500 lm      | Tunable white 2700-6500 K              | 93 lm/W                         | >90                              | 120 degré(s)                                         | Faisceau extensif                                               |
| 8720169634350 | RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC  | 3.400 lm      | 4000 K                                 | 139 lm/W                        | >80                              | -                                                    | Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif |

## Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                    | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 8719514971462 | RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | 12,2 W                  | Non                                    |
| 8719514971493 | RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | 21 W                    | Non                                    |
| 8719514971592 | RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | 30,5 W                  | Non                                    |
| 8719514971479 | RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | 14 W                    | Non                                    |
| 8719514971530 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV       | 24,5 W                  | Non                                    |
| 8719514971691 | RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV       | 14,6 W                  | Non                                    |
| 8719514971714 | RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | 14,6 W                  | Non                                    |
| 8719514971783 | RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | 29 W                    | Non                                    |
| 8719514971653 | RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | 36 W                    | Non                                    |
| 8719514971745 | RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | 17,8 W                  | Non                                    |
| 8719514973220 | RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV       | 33 W                    | Non                                    |
| 8719514973282 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC    | 24,5 W                  | Non                                    |
| 8719514971813 | RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 | 12,2 W                  | Non                                    |
| 8719514971806 | RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | 29 W                    | Non                                    |
| 8719514971776 | RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | 17,8 W                  | Non                                    |

| Order Code    | Full Product Name                       | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire                                                    |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8719514971684 | RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3      | 36 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971646 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3      | 30,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971608 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3      | 30,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971639 | RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | 30,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971677 | RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | 36 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971769 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | 17,8 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971790 | RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | 29 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971752 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3      | 17,8 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971998 | RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | 31,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514972018 | RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV          | 38 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514972032 | RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV          | 38 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514972025 | RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | 32 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971615 | RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP       | 30,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971509 | RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | 24,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971660 | RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP       | 36 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971585 | RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | 29 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971547 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | 24,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514973299 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC    | 24,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8720169634343 | RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP     | 31 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514972001 | RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | 32 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971820 | RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV          | 14 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971936 | RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV          | 14,6 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971844 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV          | 18 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971868 | RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV          | 21 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971882 | RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | 30,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971974 | RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV          | 29 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971943 | RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV          | 17,8 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971905 | RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3    | 30 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971622 | RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4       | 30 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514973213 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | 35,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514973275 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC    | 35,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8720169626959 | RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | 41,5 W                  | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169626966 | RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | 34 W                    | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8719514971851 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC          | 18 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971738 | RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP       | 17,8 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971721 | RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | 14,6 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971707 | RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | 14,6 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971554 | RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | 24 W                    | Non                                                                                       |
| 8719514971516 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | 25,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971523 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC | 25,5 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514971486 | RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | 18,8 W                  | Non                                                                                       |
| 8719514973244 | RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | 27,5 W                  | Non                                                                                       |

| Order Code    | Full Product Name                      | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 8719514973268 | RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4      | 27 W                    | Non                                    |
| 8720169634350 | RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC | 24 W                    | Non                                    |

## Mécanique et boîtier

| Order Code    | Full Product Name                    | Indice de protection | Protection contre les chocs mécaniques |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 8719514971462 | RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971493 | RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971592 | RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971479 | RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971530 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971691 | RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971714 | RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971783 | RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971653 | RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971745 | RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514973220 | RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514973282 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971813 | RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 | IP20/40              | IK02                                   |
| 8719514971806 | RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971776 | RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971684 | RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971646 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971608 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971639 | RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971677 | RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971769 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971790 | RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971752 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3   | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971998 | RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514972018 | RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514972032 | RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514972025 | RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971615 | RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971509 | RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971660 | RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971585 | RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971547 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514973299 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC | IP20                 | IK03                                   |
| 8720169634343 | RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP  | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514972001 | RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971820 | RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971936 | RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | IP20                 | IK03                                   |

| Order Code    | Full Product Name                       | Indice de protection | Protection contre les chocs mécaniques |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 8719514971844 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV          | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971868 | RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV          | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971882 | RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971974 | RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV          | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971943 | RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV          | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971905 | RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971622 | RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514973213 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514973275 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC    | IP20                 | IK03                                   |
| 8720169626959 | RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | IP20                 | IK03                                   |
| 8720169626966 | RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971851 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC          | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971738 | RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971721 | RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971707 | RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971554 | RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971516 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971523 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514971486 | RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514973244 | RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | IP20                 | IK03                                   |
| 8719514973268 | RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4       | IP20                 | IK03                                   |
| 8720169634350 | RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC  | IP20                 | IK03                                   |

## Fonctionnement de secours

| Order Code    | Full Product Name                    | Secours centralisé | Eclairage de secours                           |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 8719514971462 | RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971493 | RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971592 | RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971479 | RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971530 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971691 | RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971714 | RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971783 | RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971653 | RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971745 | RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514973220 | RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514973282 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8719514971813 | RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 | -                  | -                                              |
| 8719514971806 | RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | Non                | Éclairage de secours 3 heures version Pro      |
| 8719514971776 | RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | Non                | Éclairage de secours 3 heures version Pro      |
| 8719514971684 | RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | Non                | Éclairage de secours 3 heures version Pro      |
| 8719514971646 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | Non                | Éclairage de secours 3 heures version Pro      |

| Order Code    | Full Product Name                       | Secours centralisé | Eclairage de secours                              |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 8719514971608 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3      | Non                | Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI |
| 8719514971639 | RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | Non                | Éclairage de secours 3 heures version Pro         |
| 8719514971677 | RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | Non                | Éclairage de secours 3 heures version Pro         |
| 8719514971769 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | Non                | Éclairage de secours 3 heures version Pro         |
| 8719514971790 | RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | Non                | Éclairage de secours 3 heures version Pro         |
| 8719514971752 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3      | Non                | Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI |
| 8719514971998 | RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514972018 | RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514972032 | RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514972025 | RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971615 | RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971509 | RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971660 | RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971585 | RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971547 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514973299 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8720169634343 | RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP     | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514972001 | RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971820 | RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971936 | RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971844 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971868 | RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971882 | RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971974 | RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971943 | RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971905 | RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971622 | RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514973213 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514973275 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8720169626959 | RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8720169626966 | RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971851 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC          | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971738 | RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971721 | RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971707 | RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971554 | RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971516 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971523 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514971486 | RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514973244 | RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8719514973268 | RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4       | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |
| 8720169634350 | RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC  | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu    |

## Approbation et application

| Order Code    | Full Product Name                    | Gamme de températures ambiantes |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 8719514971462 | RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971493 | RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971592 | RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971479 | RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971530 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971691 | RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971714 | RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971783 | RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971653 | RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971745 | RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514973220 | RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514973282 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971813 | RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971806 | RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971776 | RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971684 | RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971646 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971608 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971639 | RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971677 | RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971769 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971790 | RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971752 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3   | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971998 | RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514972018 | RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514972032 | RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514972025 | RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971615 | RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971509 | RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971660 | RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971585 | RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971547 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514973299 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC | +10 à +40 °C                    |
| 8720169634343 | RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP  | +10 à +35 °C                    |
| 8719514972001 | RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971820 | RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971936 | RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971844 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971868 | RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971882 | RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971974 | RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | +10 à +40 °C                    |

| Order Code    | Full Product Name                       | Gamme de températures ambiantes |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 8719514971943 | RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV          | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971905 | RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971622 | RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514973213 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514973275 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC    | +10 à +40 °C                    |
| 8720169626959 | RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | +10 à +40 °C                    |
| 8720169626966 | RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971851 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC          | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971738 | RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971721 | RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971707 | RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971554 | RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971516 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971523 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC | +10 à +40 °C                    |
| 8719514971486 | RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514973244 | RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | +10 à +40 °C                    |
| 8719514973268 | RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4       | +10 à +40 °C                    |
| 8720169634350 | RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC  | +10 à +35 °C                    |

## Performances initiales

| Order Code    | Full Product Name                    | Chromaticité initiale |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 8719514971462 | RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971493 | RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971592 | RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971479 | RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971530 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971691 | RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV       | (0.43, 0.40) SDCM <3  |
| 8719514971714 | RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971783 | RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971653 | RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971745 | RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514973220 | RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514973282 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC    | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971813 | RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971806 | RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971776 | RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971684 | RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971646 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971608 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971639 | RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971677 | RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971769 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |

| Order Code    | Full Product Name                       | Chromaticité initiale |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 8719514971790 | RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3      | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971752 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3      | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971998 | RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514972018 | RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514972032 | RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514972025 | RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971615 | RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971509 | RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | (0.43, 0.40) SDCM <3  |
| 8719514971660 | RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971585 | RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971547 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514973299 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC    | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169634343 | RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP     | (0.39, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514972001 | RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971820 | RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971936 | RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971844 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971868 | RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971882 | RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971974 | RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971943 | RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971905 | RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3    | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971622 | RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514973213 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514973275 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC    | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169626959 | RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | Tunable, SDCM ≤3      |
| 8720169626966 | RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | Tunable, SDCM ≤3      |
| 8719514971851 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971738 | RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP       | (0.43, 0.40) SDCM <3  |
| 8719514971721 | RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971707 | RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | (0.43, 0.40) SDCM <3  |
| 8719514971554 | RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514971516 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | (0.43, 0.40) SDCM <3  |
| 8719514971523 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC | (0.43, 0.40) SDCM <3  |
| 8719514971486 | RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | (0.43, 0.40) SDCM <3  |
| 8719514973244 | RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8719514973268 | RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169634350 | RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC  | (0.39, 0.38) SDCM <3  |


## Données du produit

| Order Code    | Full Product Name              | Code famille de produits |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| 8719514971462 | RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV | RC530B                   |

| Order Code    | Full Product Name                    | Code famille de produits |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 8719514971493 | RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC530B                   |
| 8719514971592 | RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC530B                   |
| 8719514971479 | RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC530B                   |
| 8719514971530 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV       | RC530B                   |
| 8719514971691 | RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV       | RC531B                   |
| 8719514971714 | RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | RC531B                   |
| 8719514971783 | RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC531B                   |
| 8719514971653 | RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC530B                   |
| 8719514971745 | RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC531B                   |
| 8719514973220 | RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV       | RC530B                   |
| 8719514973282 | RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC    | RC530B                   |
| 8719514971813 | RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5 | RC532B                   |
| 8719514971806 | RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | RC531B                   |
| 8719514971776 | RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | RC531B                   |
| 8719514971684 | RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | RC530B                   |
| 8719514971646 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3   | RC530B                   |
| 8719514971608 | RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3   | RC530B                   |
| 8719514971639 | RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | RC530B                   |
| 8719514971677 | RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | RC530B                   |
| 8719514971769 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | RC531B                   |
| 8719514971790 | RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3   | RC531B                   |
| 8719514971752 | RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3   | RC531B                   |
| 8719514971998 | RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | RC534B                   |
| 8719514972018 | RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC534B                   |
| 8719514972032 | RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC535B                   |
| 8719514972025 | RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC535B                   |
| 8719514971615 | RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP    | RC530B                   |
| 8719514971509 | RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP    | RC530B                   |
| 8719514971660 | RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP    | RC530B                   |
| 8719514971585 | RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | RC530B                   |
| 8719514971547 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP    | RC530B                   |
| 8719514973299 | RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC | RC530B                   |
| 8720169634343 | RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP  | RC530B                   |
| 8719514972001 | RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC534B                   |
| 8719514971820 | RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC532B                   |
| 8719514971936 | RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV       | RC533B                   |
| 8719514971844 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV       | RC532B                   |
| 8719514971868 | RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC532B                   |
| 8719514971882 | RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC532B                   |
| 8719514971974 | RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC533B                   |
| 8719514971943 | RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV       | RC533B                   |
| 8719514971905 | RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 | RC532B                   |

| Order Code    | Full Product Name                       | Code famille de produits |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 8719514971622 | RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4       | RC530B                   |
| 8719514973213 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | RC530B                   |
| 8719514973275 | RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC    | RC530B                   |
| 8720169626959 | RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | RC530B                   |
| 8720169626966 | RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4       | RC531B                   |
| 8719514971851 | RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC          | RC532B                   |
| 8719514971738 | RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP       | RC531B                   |
| 8719514971721 | RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP       | RC531B                   |
| 8719514971707 | RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP       | RC531B                   |
| 8719514971554 | RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | RC530B                   |
| 8719514971516 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | RC530B                   |
| 8719514971523 | RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC | RC530B                   |
| 8719514971486 | RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3    | RC530B                   |
| 8719514973244 | RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC    | RC530B                   |
| 8719514973268 | RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4       | RC534B                   |
| 8720169634350 | RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC  | RC530B                   |


### PDiagramme photométrique polaire




RC530BI - 910505103103

RC530BI - 910505103127


RC530BI - 910505103119




RC530BI - 910505103145




RC530BI - 910505103150




RC530BI - 910505103139




RC530BI - 910505103122




RC530BI - 910505103106




RC530BI - 910505103102




RC530BI - 910505103115




RC530BI - 910505103153




RC530BI - 910505103136




RC530BI - 910505103128




RC530BI - 910505103160




RC530BI - 910505103120




RC530BI - 910505103157




RC530BI - 910505103285




RC530BI - 910505103138




RC530BI - 910505103159




RC530BI - 910505103156




RC530BI - 910505103123




RC530BI - 910505103293




RC530BI - 910505103291




RC530BI - 910505103117




RC530BI - 910505103290




RC530BI - 910505103129




RC530BI - 910505103149




RC530BI - 910505103112




RC530BI - 910505103110




RC530BI - 910505103116




RC530BI - 910505103125




RC530BI - 910505103101




RC530BI - 910505103118




RC530BI - 910505103288




RC530BI - 910505103140




RC530BI - 910505103155




RC530BI - 910505103111




RC530BI - 910505103124




RC530BI - 910505103286




RC530BI - 910505103104




RC530BI - 910505103105




RC530BI - 910505103292




RC530BI - 910505103141




RC530BI - 910505103154




RC530BI - 910505103144




RC530BI - 910505103107




RC530BI - 910505103109




RC530BI - 910505103114




RC530BI - 910505103113




RC530BI - 910505103121




RC530BI - 910505103126




RC530BI - 910505103131




RC530BI - 910505103130




RC530BI - 910505103135




RC530BI - 910505103158




RC530BI - 910505105669



RC530BI - 910505105670



910505105966



910505105965