



Philips TrueLine encastré : une réelle ligne de lumière

TrueLine, encastré

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE


Application

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Commerces

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLine-RC534B VPC






TrueLineRecessed PCV LINE
ASYMMETRIC RTP







TrueLineRecessed PCV
ASYMMETRIC RTP

Schéma dimensionnel





Recessed VPC_W8L150_no sensor



Recessed VPC_W8L120_sensor/IP

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Détails sur le produit



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3

TrueLine, encastré

Détails sur le produit



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLine_Recessed-U0



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP



TrueLineRecessed ASYMMETRIC
OPTICS DP

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits	Service Tag
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Non	RC530B	Oui
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC530B	Oui
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC530B	Oui
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC530B	Oui
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Non	RC530B	Oui
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Non	RC531B	Oui
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Non	RC531B	Oui
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC531B	Oui
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC530B	Oui
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC531B	Oui
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Non	RC530B	Oui
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Non	RC530B	Oui
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Non	RC530B	Oui
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Non	RC532B	-
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Non	RC531B	Oui
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Non	RC531B	Oui
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Non	RC530B	Oui
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Non	RC530B	Oui
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Non	RC530B	Oui
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Non	RC530B	Oui
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Non	RC530B	Oui
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Non	RC531B	Oui
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Non	RC531B	Oui
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Non	RC531B	Oui
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Non	RC534B	Oui
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC534B	Oui
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC535B	Oui
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC535B	Oui
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Non	RC530B	Oui
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Non	RC530B	Oui
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Non	RC530B	Oui
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Non	RC530B	Oui
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Non	RC530B	Oui
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Non	RC530B	Oui
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	RC530B	-
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC534B	Oui
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC532B	Oui
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Non	RC533B	Oui
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Non	RC532B	Oui
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC532B	Oui
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC532B	Oui
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC533B	Oui
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Non	RC533B	Oui
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Non	RC532B	Oui
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Non	RC530B	Oui
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Non	RC530B	Oui
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Non	RC530B	Oui
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	RC530B	Oui
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	RC531B	Oui
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Non	RC532B	Oui

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse	Code famille	Service Tag
		remplaçable	de produits	
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Non	RC531B	Oui
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Non	RC531B	Oui
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Non	RC531B	Oui
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Non	RC530B	Oui
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Non	RC530B	Oui
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Non	RC530B	Oui
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Non	RC530B	Oui
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Non	RC530B	Oui
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Non	RC534B	Oui
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	RC530B	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
		de la source lumineuse	de couleur	de	lumineuse
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	127 lm/W
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	148 lm/W
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	144 lm/W
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	- degré(s)	3000 K	>90	99 lm/W
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	99 lm/W
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	139 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
		de la source lumineuse	de couleur	de	lumineuse
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	- degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	120 degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	>90	127 lm/W
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	- degré(s)	4000 K	>90	112 lm/W
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	- degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA	- degré(s)	4000 K	>90	139 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
	W8L150 VPC ELP3				
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	- degré(s)	4000 K	>90	144 lm/W
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	- degré(s)	4000 K	>90	144 lm/W
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	- degré(s)	4000 K	>90	144 lm/W
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	- degré(s)	4000 K	>90	139 lm/W
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	- degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	- degré(s)	4000 K	>90	112 lm/W
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	- degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	- degré(s)	4000 K	>90	130 lm/W
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	132 lm/W
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	132 lm/W
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	138 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	- degré(s)	4000 K	>90	144 lm/W
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	- degré(s)	3000 K	>90	131 lm/W
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	- degré(s)	4000 K	>90	139 lm/W
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	- degré(s)	4000 K	>90	138 lm/W
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	- degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	120 degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8720169634343	RC530B 43S/ BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	4000 K	80	137 lm/W
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	138 lm/W
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	103 lm/W
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	139 lm/W
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	148 lm/W
8719514971882	RC532B 43S/940	- degré(s)	4000 K	>90	144 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	DEIA W8L141 PCV				
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	112 lm/W
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	- degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	- degré(s)	4000 K	>90	143 lm/W
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	>90	91 lm/W
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	- degré(s)	4000 K	>90	139 lm/W
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA	- degré(s)	3000 K	>90	104 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA	1.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	W8L150 VPC IP				
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	- degré(s)	4000 K	>90	99 lm/W
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	- degré(s)	3000 K	>90	99 lm/W
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	- degré(s)	4000 K	>90	149 lm/W
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- degré(s)	3000 K	>90	133 lm/W
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	- degré(s)	3000 K	>90	133 lm/W
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- degré(s)	3000 K	>90	133 lm/W
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	>90	124 lm/W
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	>90	93 lm/W
8720169634350	RC530B 34S/ BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	4000 K	80	139 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
	W8L113 PCV				

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	4.000 lm	Faisceau extensif	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	4.000 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971813	RC532B LED15S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	1.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	3.100 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1.900 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	5.000 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	5.000 lm	Faisceau extensif	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1.900 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	3.100 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	1.900 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	4.000 lm	Miroir asymétrique	1	0,4
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Miroir asymétrique	1	0,4
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Miroir asymétrique	1	0,4
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	Miroir asymétrique	1	0,4
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	5.000 lm	Faisceau extensif	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	4.000 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8720169634343	RC530B 43S/ BU840 DEIA W8L150 VPC IP	4.300 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif	-	-
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	Miroir asymétrique	1	0,4
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	2.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
	W8L141 PCV				
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	4.300 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	5.000 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif	1	0,4
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	3.100 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	2.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1.900 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	1.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	2.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	2.500 lm	Faisceau extensif	1	0,4
8720169634350	RC530B 34S/	3.400 lm	Conformité aux normes	-	-

	Full			Valeur de	Valeur d'effet
	Product	Flux	Type	scintillement	stroboscopique
Order Code	Name	lumineux	d'optique	(PstLM)	(SVM)
	BU840		d'éclairage		
	SEIA		de bureau à		

	Full			Valeur de	Valeur d'effet
	Product	Flux	Type	scintillement	stroboscopique
Order Code	Name	lumineux	d'optique	(PstLM)	(SVM)
	W8L120		faisceau		
	VPC U4 SC		extensif		

Fonctionnement et électricité

			Consommation
Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	électrique
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	220 à 240 V	12,2 W
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	21 W
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	30,5 W
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	14 W
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	220 à 240 V	24,5 W
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	220 à 240 V	14,6 W
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	220 à 240 V	14,6 W
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	29 W
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	36 W
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	17,8 W
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	51 à 54 V	28 W
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	220 à 240 V	33 W
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	220 à 240 V	24,5 W
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	12,2 W
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	220 à 240 V	29 W
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	220 à 240 V	17,8 W
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	220 à 240 V	36 W
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	220 à 240 V	30,5 W
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	220 à 240 V	30,5 W
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	220 à 240 V	30,5 W
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	220 à 240 V	36 W

			Consommation
Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	électrique
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	220 à 240 V	17,8 W
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	220 à 240 V	29 W
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	220 à 240 V	17,8 W
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	220 à 240 V	31,5 W
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	38 W
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	38 W
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	32 W
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	220 à 240 V	30,5 W
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	220 à 240 V	24,5 W
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	220 à 240 V	36 W
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	220 à 240 V	29 W
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	220 à 240 V	24,5 W
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	220 à 240 V	24,5 W
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	220 à 240 V	31 W
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	32 W
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	14 W
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	220 à 240 V	14,6 W
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	220 à 240 V	18 W
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	21 W
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	30,5 W
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	29 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Tension d'entrée	électrique
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	220 à 240 V	17,8 W
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	220 à 240 V	30 W
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	220 à 240 V	30 W
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	220 à 240 V	35,5 W
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	220 à 240 V	35,5 W
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	220 à 240 V	41,5 W
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	220 à 240 V	34 W
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	220 à 240 V	18 W
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	220 à 240 V	17,8 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Tension d'entrée	électrique
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	220 à 240 V	14,6 W
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	220 à 240 V	14,6 W
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	220 à 240 V	24 W
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	220 à 240 V	25,5 W
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	220 à 240 V	25,5 W
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	220 à 240 V	18,8 W
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	220 à 240 V	27,5 W
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	220 à 240 V	27 W
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	220 à 240 V	24 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 à +40 °C
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 à +40 °C
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	+10 à +40 °C
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 à +40 °C
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	+10 à +40 °C
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	+10 à +40 °C
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	+10 à +40 °C
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	+10 à +40 °C
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	+10 à +40 °C
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	+10 à +40 °C
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	+10 à +40 °C
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	+10 à +40 °C
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	+10 à +40 °C
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	+10 à +40 °C
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	+10 à +40 °C
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	+10 à +40 °C
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	+10 à +40 °C
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	+10 à +40 °C
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	+10 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	+10 à +40 °C
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	+10 à +40 °C
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	+10 à +40 °C
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	+10 à +40 °C
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	+10 à +40 °C
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	+10 à +40 °C
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	+10 à +35 °C
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 à +40 °C
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 à +40 °C
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 à +40 °C
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	+10 à +40 °C
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	+10 à +40 °C
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 à +40 °C
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	+10 à +40 °C
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 à +40 °C
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	+10 à +40 °C
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	+10 à +40 °C
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	+10 à +40 °C
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	+10 à +40 °C
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 à +40 °C
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10 à +40 °C
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	+10 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10 à +40 °C
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 à +40 °C
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	+10 à +40 °C
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité	
		lumineuse	Commande intégrée
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	-	-
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	-
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Oui	-
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	-
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Oui	Emplacement standard pour capteur vide avec cache
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Oui	-
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Oui	-
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Oui	-
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Oui	-
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Oui	-
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Oui	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité	
		lumineuse	Commande intégrée
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Oui	-
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Oui	-
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Oui	-
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Oui	-
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Oui	-
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Oui	-
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Oui	-
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	-
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	-	-
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	-	-
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Oui	-
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	-
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	-
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Oui	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Commande intégrée
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Oui	-	
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-	
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	-	-	
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	-	
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	-	
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-	
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-	
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-	
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	-	
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Commande intégrée
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	-	-	
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Oui	-	
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	-	
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	-	
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Oui		Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Oui	-	

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	-	-	-	-
8719514973220	RC530B 40S/TW9	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
	DEIA W8L113 PCV				
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-	-	-
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	Lithium	3 h
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA	Non	Éclairage de secours	Lithium	3 h

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
	W8L145 PCV ELP3		3 heures version Pro		
8719514971752	RC531B 19S/940 DEIA W8L145 PCV ELD3	Non	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	Lithium	3 h
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8720169634343	RC530B 43S/ BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	-	-	-	-
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	-	-	-	-
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA	Oui	Éclairage de secours central à	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
	W8L150 VPC IP		courant continu		
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-	-	-
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	-	-	-	-
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-	-	-
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-
8720169634350	RC530B 34S/ BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Classe de sécurité III	IK03	IP20
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20/40
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Classe électrique I	IK03	IP20/40
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Classe électrique I	IK02	IP20/40
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Classe électrique I	IK03	IP20/54
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Classe électrique I	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20/40
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20/40
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Classe électrique I	IK03	IP20/40
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Classe électrique I	IK03	IP20/54
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Classe électrique I	IK03	IP20/54
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Classe électrique I	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Protection contre les		
		Classe de protection CEI	chocs mécaniques	Indice de protection
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Classe électrique I	IK03	IP20/54
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Classe électrique I	IK03	IP20

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Protection contre les		
		Classe de protection CEI	chocs mécaniques	Indice de protection
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Classe électrique I	IK03	IP20/54
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Classe électrique I	IK03	IP20/54
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Classe électrique I	IK03	IP20
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Classe électrique I	IK03	IP20/54
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Classe électrique I	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.39, 0.38) SDCM <3




Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Non
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Non
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	1%	Non
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Non
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	1%	Non
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	1%	Non
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	1%	Non
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	1%	Non
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1%	Non
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1%	Non
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1%	Non
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1%	Non
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	1%	Non
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1%	Non
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1%	Non
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1%	Non
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1%	Non
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	1%	Non
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Non
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	1%	Non
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Non
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	1%	Non
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Non
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Non
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	1%	Non
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	Non
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Non
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Non
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Non
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	1%	Non
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	1%	Non
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	1%	Non
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	1%	Non
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	1%	Oui (relatif à la détection de présence/

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
			mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	1%	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	1%	Non
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1%	Non
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Non
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Non

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	1%	Non
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	1%	Non
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	1%	Non
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	1%	Non
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	1%	Non
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	1%	Non
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	Non




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119






Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128


Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293






Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103147



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116


Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105669



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105670



Polar Normal (separate) - null - 910505105966



Polar Normal (separate) - null - 910505105965

