



TrueLine, süllyesztett – valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak

Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot szeretnének. A tervezők az energiamegtakarítást elősegítő, ugyanakkor a megfelelő megvilágítást biztosító, és az irodai világításra vonatkozó szabványoknak megfelelő lámpatesteket szeretnének. A süllyesztett TrueLine a fenti követelmények mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható.

Előnyök

- Homogén világító felület
- Fénysávhoz képest rendkívül magas hatásfok
- Az építészek körében legnépszerűbb lámpatest méretek

Applications

- Irodák
- Oktatás
- Üzletek

Szolgáltatások


- Fényhasznosítás 100 lm/W
- Megfelel az irodai világítási szabványoknak
- Különálló lámpatestek és folyamatos fénysávok
- Süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható
- Direkt vagy direkt-indirekt fény

- Homogén világító felület
- Időtálló: PoE
- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Versions



TrueLine Recessed PCV IP RTP



TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLine-RC530 RC531B VPC ELP3



TrueLine-RC530 RC531B PCV ELP3



TrueLine-RC534B VPC



TrueLine Recessed PCV LINE ASYMMETRIC RTP



TrueLine Recessed VPC OC IP RTP



TrueLine Recessed PCV ASYMMETRIC RTP



TrueLine Recessed PCV LINE
NOSENSOR RTP



TrueLine Recessed-U3




TrueLine Recessed VPC NOC
IP RTP




TrueLine Recessed VPC OC U4
RTP

Méretezett rajza




RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP




Recessed VPC_W8L150_no sensor

RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3




Recessed VPC_W8L120_sensor/IP


RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3



RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC




RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV




Recessed VPC_W8L120_no sensor

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV



RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV



RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Termék részletei



TrueLineRecessed NOC
OPTICS DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B
_PCV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B
_PCV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI
5-DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-
DPP.tif



TrueLine Recessed OC OPTICS
DP



TrueLine Recessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLine Recessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLine Recessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLine Recessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLine Recessed VPC LINE
RTP



TrueLine_Recessed IP DP



TrueLine Recessed
ASYMMETRIC OPTICS DP

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>90
-----------------------------	-----

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%
Beépített vezérlés	Továbbfejleszthető érzékelőhely SC200 érzékelővel

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
-----------	-------

Vészhelyzeti működés

A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	3 h
Vészvilágítási akkumulátor típusa	Lithium

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névle- ges)	Fényhasznosítás (névleges) (név- leges)	A fényforrás sugárzási szöge	Az optika típusa
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1 500 lm	4000 K	127 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3 100 lm	4000 K	148 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4 300 lm	4000 K	144 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1 900 lm	4000 K	143 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	3 400 lm	4000 K	143 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	1 500 lm	3000 K	99 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1 500 lm	4000 K	99 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3 100 lm	4000 K	110 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	5 000 lm	4000 K	139 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1 900 lm	4000 K	110 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	4 000 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	120 fok	Széles sugárzási szög
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	3 400 lm	4000 K	143 lm/W	120 fok	Széles sugárzási szög
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	1 500 lm	4000 K	127 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	3 100 lm	4000 K	110 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1 900 lm	4000 K	110 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	5 000 lm	4000 K	139 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	4 300 lm	4000 K	144 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	4 300 lm	4000 K	144 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	4 300 lm	4000 K	144 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	5 000 lm	4000 K	139 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1 900 lm	4000 K	110 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	3 100 lm	4000 K	112 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	1 900 lm	4000 K	110 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	4 000 lm	4000 K	130 lm/W	- fok	Aszimmetrikus tükör
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	5 000 lm	4000 K	132 lm/W	- fok	Aszimmetrikus tükör
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	5 000 lm	4000 K	132 lm/W	- fok	Aszimmetrikus tükör
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4 300 lm	4000 K	138 lm/W	- fok	Aszimmetrikus tükör
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	4 300 lm	4000 K	144 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	3 400 lm	3000 K	131 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	5 000 lm	4000 K	139 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	4 000 lm	4000 K	138 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	3 400 lm	4000 K	143 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	3 400 lm	4000 K	143 lm/W	120 fok	Széles sugárzási szög
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4 300 lm	4000 K	138 lm/W	- fok	Aszimmetrikus tükör
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1 900 lm	4000 K	143 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1 500 lm	4000 K	103 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	2 500 lm	4000 K	139 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3 100 lm	4000 K	148 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4 300 lm	4000 K	144 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névle- ges)	Fényhasznosítás (névleges) (név- leges)	A fényforrás sugárzási szöge	Az optika típusa
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3 100 lm	4000 K	112 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1 900 lm	4000 K	110 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	4 300 lm	4000 K	143 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	4 300 lm	4000 K	143 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	4 300 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	120 fok	Széles sugárzási szög
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	4 300 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	120 fok	Széles sugárzási szög
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	2 500 lm	4000 K	139 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1 900 lm	3000 K	104 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1 500 lm	4000 K	99 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	1 500 lm	3000 K	99 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	4000 K	149 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	3 400 lm	3000 K	133 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	3 400 lm	3000 K	133 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	2 500 lm	3000 K	133 lm/W	- fok	Széles sugárzási szög
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	120 fok	Széles sugárzási szög
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	2 500 lm	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	120 fok	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	12,2 W
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	21 W
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	30,5 W
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	14 W
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	24,5 W
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	14,6 W
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	14,6 W
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	29 W
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	36 W
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	17,8 W
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	33 W
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	24,5 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	29 W
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	17,8 W
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	36 W
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	30,5 W
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	30,5 W
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	36 W
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	17,8 W
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	29 W
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	17,8 W
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	31,5 W
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	38 W
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	38 W
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	32 W
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	30,5 W
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	24,5 W
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	36 W
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	29 W
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	24,5 W
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	24,5 W
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	32 W
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	14 W
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	14,6 W
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	18 W
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	21 W
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	30,5 W
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	29 W
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	17,8 W
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	30 W
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	30 W
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	35,5 W
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	18 W
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	17,8 W
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	14,6 W
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	14,6 W
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	27,5 W
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	27 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja	Mech. behatások elleni védelem kódja
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja	Mech. behatások elleni védelem kódja
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	IP20	IK03
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	IP20/40	IK02
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IP20	IK03
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IP20	IK03
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IP20	IK03
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IP20	IK03
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	IP20	IK03
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IP20	IK03
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IP20	IK03
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IP20	IK03
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IP20	IK03
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	IP20	IK03
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	IP20	IK03
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	IP20	IK03
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	IP20	IK03
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	IP20	IK03
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	IP20	IK03
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	IP20	IK03
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	IP20	IK03

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja	Mech. behatások elleni védelem kódja
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	IP20	IK03
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	IP20	IK03
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20	IK03
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IP20	IK03
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IP20	IK03
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IP20	IK03
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IP20	IK03
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	IP20	IK03

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	(0.43, 0.40) SDCM <3
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	(0.43, 0.40) SDCM <3
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.43, 0.40) SDCM <3
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	(0.43, 0.40) SDCM <3
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.43, 0.40) SDCM <3
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.43, 0.40) SDCM <3
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
97146200	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC530B
97149300	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97147900	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97153000	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	RC530B
97169100	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	RC531B
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC531B
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC531B
97165300	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC531B
97322000	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	RC530B
97328200	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	RC530B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
97180600	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	RC531B
97177600	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	RC531B
97168400	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	RC530B
97164600	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	RC530B
97160800	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	RC530B
97163900	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC530B
97167700	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC530B
97176900	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC531B
97179000	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC531B
97175200	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	RC531B
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC534B
97201800	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC534B
97203200	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC535B
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC535B
97161500	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
97150900	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
97166000	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
97158500	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
97329900	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	RC530B
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC534B
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
97193600	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC533B
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	RC532B
97186800	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC533B
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC533B

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
97190500	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
97162200	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
97321300	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
97327500	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	RC532B
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	RC531B
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC531B
97170700	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	RC531B
97155400	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
97151600	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97152300	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
97148600	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97324400	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
97326800	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	RC534B


Polar normal diagrams



RC530BI - 910505103103

RC530BI - 910505103127


RC530BI - 910505103119




RC530BI - 910505103145

RC530BI - 910505103150


RC530BI - 910505103139




RC530BI - 910505103122




RC530BI - 910505103106




RC530BI - 910505103102




RC530BI - 910505103115




RC530BI - 910505103153




RC530BI - 910505103136




RC530BI - 910505103128




RC530BI - 910505103160




RC530BI - 910505103120




RC530BI - 910505103157




RC530BI - 910505103285




RC530BI - 910505103138




RC530BI - 910505103159




RC530BI - 910505103156




RC530BI - 910505103123




RC530BI - 910505103293




RC530BI - 910505103291




RC530BI - 910505103117




RC530BI - 910505103290




RC530BI - 910505103129




RC530BI - 910505103149




RC530BI - 910505103112




RC530BI - 910505103110




RC530BI - 910505103116




RC530BI - 910505103125




RC530BI - 910505103101




RC530BI - 910505103118




RC530BI - 910505103288




RC530BI - 910505103140




RC530BI - 910505103155




RC530BI - 910505103111




RC530BI - 910505103124




RC530BI - 910505103286




RC530BI - 910505103104




RC530BI - 910505103105




RC530BI - 910505103292




RC530BI - 910505103141




RC530BI - 910505103154




RC530BI - 910505103144




RC530BI - 910505103107




RC530BI - 910505103109




RC530BI - 910505103114




RC530BI - 910505103113




RC530BI - 910505103121




RC530BI - 910505103126




RC530BI - 910505103131



RC530BI - 910505103130



RC530BI - 910505103135



RC530BI - 910505103158