



Innfelt Philips TrueLine: en ekte lyslinje

Arkitekter trenger en belysningsløsning som matcher den indre arkitekturen i rommet de forbedrer. De ønsker en lyslinje med elegante proporsjoner og høye lysnivåer som gir maksimal designfrihet. Philips TrueLine er en fleksibel lineær armatur til bruksområder innendørs i kontorer som gir utmerket kvalitet og muligheter for fremtidssikre oppgraderinger. Teknikere trenger armaturer som sparer energi og samtidig gir riktig lysnivå. TrueLine innfelt oppfyller begge disse kravene. Ikke bare etterlever den WELL Building Standard for Light, men den overflatemonterte TrueLine-versjonen er klassifisert med $UGR < 19$, som er i tråd med alle kontorstandarder (OC). TrueLine er også tilgjengelig i hengende og innfelte versjoner. Alle armaturene i produktserien finnes i ulike lengder, former og farger og med ulik lyseffekt. Dette gir den ultimate designfleksibiliteten og ubegrensede muligheter. TrueLine-armaturer er også et bærekraftig, fremtidssikkert valg med høy effektivitet opp til 174 lm/W og mulighet for oppgradering til trådløs tilkobling og styring.

Fordeler

- Ekstremt høy virkningsgrad for en lineær armatur
- Belysning som overholder kontorstandarder
- Fremtidsklare, skalerbare funksjoner for smarte kontorer
- Kompatibel med det intelligente Interact-belysningssystemet
- Har støtte for bærekraftig bygningsdesign og kriterier for energisparingstilskudd

Applications

- Kontorer
- Utdanning
- Butikk

Funksjoner

- Svært jevn belysning med utmerket blendingskontroll (UGR < 19, L65 < 3000 cd/m²)
- Klassens beste effektivitet på opptil 174 lm/W med vårt ultraeffektive tilbud

Versions



TrueLine Recessed PCV IP RTP



TrueLine Recessed VPC OC IP RTP



TrueLine Recessed-U3




TrueLine Recessed VPC NOC IP RTP




TrueLine Recessed VPC OC U4 RTP

- 3000K, 4000K og Tunable White-versjoner, alle CRI>90; Bio-up og ultraeffektiv med CRI>80
- Lang levetid på L90 ved 50 000 timer
- Integrerte sensorer / trådløse drivere for datainnsamling, bevegelsesdeteksjon, dagslysregulering og skilting
- Miljødeklarasjon (EPD)
- Innfelte, hengende og overflatemonterte alternativer
- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Målskisse




RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP




Recessed VPC_W8L120_sensor/IP

RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC




RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV




Recessed VPC_W8L120_no sensor

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC



RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV



RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC

Produkt detaljer



TrueLineRecessed NOC
OPTICS DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLineRecessed OC OPTICS
DP



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed VPC LINE
RTP



TrueLine_Recessed IP DP

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	1%
Innebygd styring	Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	DC drevet sentral nødlys

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert farge-temperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Optikktype
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	3 400 lm	4000 K	173 lm/W	>80	-	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	5 000 lm	4000 K	179 lm/W	>80	-	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	4 300 lm	4000 K	141 lm/W	>80	-	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	4 300 lm	4000 K	143 lm/W	>90	- grad(er)	Bredstrålet
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	4 300 lm	4000 K	143 lm/W	>90	- grad(er)	Bredstrålet
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	4 300 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	>90	120 grad(er)	Bredstrålet
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	4 300 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	>90	120 grad(er)	Bredstrålet
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	2 500 lm	4000 K	139 lm/W	>90	- grad(er)	Bredstrålet
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1 900 lm	3000 K	104 lm/W	>90	- grad(er)	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert farge-temperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Optikktype
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	4000 K	149 lm/W	>90	- grad(er)	Bredstrålet
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	3 400 lm	3000 K	133 lm/W	>90	- grad(er)	Bredstrålet
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	3 400 lm	3000 K	133 lm/W	>90	- grad(er)	Bredstrålet
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	2 500 lm	3000 K	133 lm/W	>90	- grad(er)	Bredstrålet
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	>90	120 grad(er)	Bredstrålet
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	2 500 lm	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	>90	120 grad(er)	Bredstrålet
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	3 400 lm	4000 K	173 lm/W	>80	-	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3 400 lm	4000 K	139 lm/W	>80	-	Bredstrålet, overholder kontorstandarder

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	19,6 W
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	28 W
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	31 W
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	30 W
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	30 W
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	35,5 W
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	18 W
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	17,8 W
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	27,5 W
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	27 W
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	19,6 W
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	24 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	+10 til +35 °C
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	+10 til +35 °C
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	+10 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	+10 til +40 °C
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	+10 til +40 °C
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 til +40 °C
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	+10 til +40 °C
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	+10 til +40 °C
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	+10 til +40 °C
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 til +40 °C
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10 til +40 °C
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	+10 til +40 °C
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10 til +40 °C
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 til +40 °C
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	+10 til +40 °C
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	+10 til +35 °C
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.39, 0.38) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505105962	RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV	RC530B
910505105964	RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV	RC530B
910505105965	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103155	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
910505103160	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103285	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103291	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
910505103102	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	RC532B
910505103103	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	RC531B
910505103156	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103157	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103158	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
910505103159	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103288	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103290	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	RC534B
910505105963	RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC	RC530B
910505105966	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B


Polarkoordinatsystem



RC530BI - 910505103103


RC530BI - 910505103102

RC530BI - 910505103160




RC530BI - 910505103157


RC530BI - 910505103285




RC530BI - 910505103159




RC530BI - 910505103156




RC530BI - 910505103291




RC530BI - 910505103290




RC530BI - 910505103288




RC530BI - 910505103155




RC530BI - 910505103158




910505105966




910505105965



910505105964



910505105962



910505105963